



代表型號：E-GZN8

81 2個起訂 元/個 最低為標準品 26折


63 13個起 元/個 大訂單再享 78折

數量	單價	折扣	出貨日
2~3	81	—	1日
4~12	66	82折	1日
13~300	63	78折	1日




若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

材質			
固定座	內輪	外輪	襯套
S45C(鍍鋅)	軸承鋼	H59	PTFE



型式	型式			連接螺牙規格M×P	D	D1	D2	L	L1	l	B	B1	T	W	d1	(r)	靜態負荷容量 徑向Cs (kN)	重量
	1Type	2連接螺牙方向	3d															
E-GZN	無指定 (右螺牙)  L (左螺牙)	5	M5×0.8	18	9	11	36.5	27	10	6	8	4	9	7.7	0.3 ~ 0.5	6	16	
		6	M6×1.0	20	10	13	40.5	30	12	6.75	9	5	11	8.96		7.65	22	
		8	M8×1.25	24	12.5	16	48.5	36	16	9	12	5	14	10.4		12.9	47	
		10	M10×1.5	28	15	19	57.5	43	20	10.5	14	6.5	17	12.9		18	77	
		10A	M10×1.25														24	
		12	M12×1.75	32	17.5	22	66.5	50	22	12	16	8	19	15.4		24	100	
		14	M14×2.0	36	20	25	75	57	25	13.5	19	8	22	16.9		31	160	
		14A	M14×1.5														20	
		16	M16×2.0	40	22	27	85.5	64	28	15	21	8	19.4	39		220		
		20	M20×1.5	50	27.5	34	102.5	77	33	18	25	10	30	23		57	420	

Order 訂購範例 請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。  
型式(1Type) · 2連接螺牙方向 · 3(d)  
E-GZN8



■無給油

- 如上方商品照片所示，無給油型關節軸承在鋼珠和鋼圈中間有一層PTFE襯套。
- PTFE襯套具有潤滑作用。使用過程中無須注油。使用方便、免維修、產品單價低，性價比高。



代表型號：E-GZW8

81 2個起訂 元/個 最低為標準品 25折


63 13個起 元/個 大訂單再享 78折

數量	單價	折扣	出貨日
2~3	81	—	1日
4~12	66	82折	1日
13~200	63	78折	1日



若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

材質			
固定座	內輪	外輪	襯套
S45C(鍍鋅)	軸承鋼	H59	PTFE



型式	型式			連接螺牙規格M×P	D	L	L1	l	B	B1	d1	(r)	靜態負荷容量 徑向Cs (kN)	重量
	1Type	2連接螺牙方向	3d											
E-GZW	無指定 (右螺牙)  L (左螺牙)	5	M5×0.8	18	42.5	33	19	6	8	7.7	0.3 ~ 0.5	6	13	
		6	M6×1.0	20	46.5	36	21	6.7	9	8.96		7.65	20	
		8	M8×1.25	24	54.5	42	25	9	12	10.4		12.9	38	
		10	M10×1.5	28	62.5	48	28	11	14	12.9		18	55	
		10A	M10×1.25											24
		12	M12×1.75	32	70.5	54	32	12	16	15.4		24	85	
		14	M14×2.0	36	78.5	60	36	14	19	16.9		31	140	
		14A	M14×1.5											20
		16	M16×2.0	40	87.5	66	37	15	21	19.4		39	210	
		20	M20×1.5	50	103	78	41	18	25	23		57	380	

Order 訂購範例 請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。  
型式(1Type) · 2連接螺牙方向 · 3(d)  
E-GZW8

■無給油

- 如上方商品照片所示，無給油型關節軸承在鋼珠和鋼圈中間有一層PTFE襯套。
- PTFE襯套具有潤滑作用。使用過程中無須注油。使用方便、免維修、產品單價低，性價比高。