

# 可追加工規格一覽

# 可追加工規格一覽

Alterations						45°斜切		端面攻牙孔			固定位置扳手孔										
Spec.						左	右	端面 孔數	攻牙孔 規格	左	右	左右	扳手孔 孔徑	左·水平	左·垂直	左·十字	右·水平	右·垂直	右·十字		
						LAT45 LBT45 LCT45 LDT45	RAT45 RBT45 RCT45 RDT45			LTP	RTP	TPW		LCH LWH LEH	LCV LWV LEV	LCP LWP LEP	RCH RWH REH	RCV RWV REV	RCP RWP REP		
槽寬 mm	系列	荷重	Type	框架 尺寸	頁碼	請參閱追加加工 P.780		請參閱追加加工 P.781			請參閱追加加工 P.781										
4.5	2020	標準	E-TLCF4	2020	P.753	○	○	1	M5 深度15	○	○	○	φ4	○	○	○	○	○	○		
	2040	標準	E-TLCF4	2040	P.754	○	○	2		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
6.5	3030	輕量	E-TLCFL6	3030	P.755	○	○	1	M6 深度18	-	-	-	φ6	○	○	○	○	○	○		
	3030	標準	E-TLCF6	3030		○	○	1		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
	3030	重型	E-TLCFW6	3030		○	○	1		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
	3060	輕量	E-TLCFL6	3060	P.756	○	○	2		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
	3060	標準	E-TLCF6	3060		○	○	2		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
	3060	重型	E-TLCFW6	3060		○	○	2		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
	6060	標準	E-TLCF6	6060		P.757	○	○		4	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
8.4	4040	輕量	E-TLCFL8	4040	P.758	○	○	1	M8 深度24	-	-	-	φ7	○	○	○	○	○	○		
	4040	標準	E-TLCF8	4040		○	○	1		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	
	4040	重型	E-TLCFW8	4040		○	○	1		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	
	4080	輕量	E-TLCFL8	4080	P.759	○	○	2		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
	4080	標準	E-TLCF8	4080		○	○	2		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
	4080	重型	E-TLCFW8	4080		○	○	2		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
	8080	標準	E-TLCF8	8080		P.760	○	○		4	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○

Alterations						指定位置沉頭孔										隱藏式接頭專用S孔										
Spec.						沉孔 規格	垂直					水平					S孔 直徑	左		右						
							XA	XB	XC	XD	XE	YA	YB	YC	YD	YE		LSH	LSV	RSH	RSV					
槽寬 mm	系列	荷重	Type	框架 尺寸	頁碼	請參閱追加加工 P.781										請參閱追加加工 P.783										
4.5	2020	標準	E-TLCF4	2020	P.753	M4 d1 8 d 4.4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	φ10.5	○	○	○	○		
	2040	標準	E-TLCF4	2040	P.754		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
6.5	3030	輕量	E-TLCFL6	3030	P.755	M6 d1 11 d 6.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	φ15	○	○	○	○		
	3030	標準	E-TLCF6	3030			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	3030	重型	E-TLCFW6	3030			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	3060	輕量	E-TLCFL6	3060	P.756		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
	3060	標準	E-TLCF6	3060			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
	3060	重型	E-TLCFW6	3060			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
	6060	標準	E-TLCF6	6060			P.757	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
8.4	4040	輕量	E-TLCFL8	4040	P.758	M8 d1 14 d 9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	φ20	○	○	○	○		
	4040	標準	E-TLCF8	4040			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		
	4040	重型	E-TLCFW8	4040			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		
	4080	輕量	E-TLCFL8	4080	P.759		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	4080	標準	E-TLCF8	4080			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	4080	重型	E-TLCFW8	4080			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	8080	標準	E-TLCF8	8080			P.760	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○