

Order 訂購範例 **型式 (Type · D)**
C-UWAFN8

圓棒可折式把手

Type	材質	表面處理
① C-UWAFNT	SUM22L	鍍鉻
② C-UWAFN	不鏽鋼	拋光研磨

CAD 2D 3D

H尺寸的公差為±2mm。

型式		H	h	S	質量 (g)
Type	D				
C-UWAFNT (鋼)	9	41	33.5	7	122
C-UWAFN (不鏽鋼)	8	42	34.5	8	121

Delivery 出貨日

庫存品 隔日出貨 P.5

當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量	大量
數量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

Order 訂購範例 **型式 (Type · L)**
C-UWAPN180

鋁管把手

名稱	材質	表面處理
圓管	鋁合金	原色陽極處理
固定座	尼龍加玻璃纖維	黑
鋼螺栓	鋼鐵	染黑

C-UWAPN

CAD 2D 3D

型式		L
Type		
C-UWAPN		180
		200
		250
		300
		350
		400
		500
		600
	700	

Delivery 出貨日

庫存品 隔日出貨 P.5

當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量	大量
數量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

詢價 請依下列2種方式

24小時 WEB系統 FAX

P.9 請電洽: 02-2570-3766#0

Order 訂購範例 **型式 (Type · L)**
UHFSN120
UHFNG100

圓棒握柄把手

Type	材質	表面處理
UHFSN	SUM23	鍍鉻
UHFSNB	SUM23	染黑處理
UHFNSS	相當於SUS304	拋光研磨

會如防鏽有要求, 請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照 P.3049~3050。

CAD 2D 3D

型式	L	L1	L2	參考容許負荷 (N)			出貨日		
				UHFSN · UHFSNB	UHFNSS	UHFSN	UHFSNB	UHFNSS	
UHFSN (鋼) UHFSNB (鋼) UHFNSS (不鏽鋼)	110	130	80	2700	7100	庫存品	3日	3日	
	120	140	90	3800	9700	3日	3日	3日	
	125	145	95	3400	9500	3日	3日	庫存品	
	160	180	130	3400	3800	庫存品	3日	庫存品	
	200	220	170	2600	8900	3日	3日	庫存品	
	250	270	220	3400	8500	3日	3日	3日	

Example 使用範例

庫存品...隔日出貨 P.5 (當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)

附板型

零件名稱	材質	表面處理	附屬品
把手	A6063	陽極處理	SHFBSS-12 相當於SUS304
板		陽極處理	附屬品螺絲為2 pcs。

UHFNG

CAD 2D 3D

型式		L1	R	R1	參考質量 (g)	出貨日
Type	L					
UHFNG	100	110	100	145	50	庫存品
	120	130	120	165	52.5	
	125	135	125	170	54	

庫存品...隔日出貨 P.5 (當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)

未指定L尺寸時為100。

Delivery 出貨日

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量	大量
數量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

詢價 請依下列2種方式 P.9

WEB系統 台灣三住 搜尋
24小時 https://tw.misumi-ec.com

FAX | 02-2570-3767
若有疑問請電洽: 02-2570-3766#0

44 門零件·鉸鏈

把手
鉸鏈
門零件

44 把手·鉸鏈

把手
鉸鏈
門零件