

PCR半線間距連結器電子配線

▼ SPCR-HU (芯數36芯·50芯·96芯)

36芯

融接處理例

適合圖視圖(註1)

(註1)請無視連結器上所記載的腳針編號
(註2)多餘的線做絕緣處理

綠色	Pin
橙/黑短點1	1
橙/黑短點1	10
左/黑短點1	2
左/黑短點1	20
白/黑短點1	3
白/黑短點1	21
黃/黑短點1	4
黃/黑短點1	22
粉紅/黑短點1	5
粉紅/黑短點1	23
橙/黑短點2	6
橙/黑短點2	24
左/黑短點2	7
左/黑短點2	25
白/黑短點2	8
白/黑短點2	26
黃/黑短點2	9
黃/黑短點2	27

綠色	Pin
粉紅/黑短點2	10
粉紅/黑短點2	28
粉紅/黑短點3	11
粉紅/黑短點3	29
左/黑短點3	12
左/黑短點3	30
白/黑短點3	13
白/黑短點3	31
黃/黑短點3	14
黃/黑短點3	32
粉紅/黑短點3	15
粉紅/黑短點3	33
粉紅/黑短點4	16
粉紅/黑短點4	34
左/黑短點4	17
左/黑短點4	35
白/黑短點4	18
白/黑短點4	36

圖型顯著端子

腳針 外環

50芯

融接處理例

適合圖視圖(註1)

(註1)請無視連結器上所記載的腳針編號

綠色	Pin
橙/黑短點1	1
橙/黑短點1	26
左/黑短點1	2
左/黑短點1	27
白/黑短點1	3
白/黑短點1	28
黃/黑短點1	4
黃/黑短點1	29
粉紅/黑短點1	5
粉紅/黑短點1	30
橙/黑短點2	6
橙/黑短點2	31
左/黑短點2	7
左/黑短點2	32
白/黑短點2	8
白/黑短點2	33
黃/黑短點2	9
黃/黑短點2	34
粉紅/黑短點2	10
粉紅/黑短點2	35
粉紅/黑短點3	11
粉紅/黑短點3	36
左/黑短點3	12
左/黑短點3	37
白/黑短點3	13
白/黑短點3	38

綠色	Pin
粉紅/黑短點3	14
粉紅/黑短點3	39
粉紅/黑短點3	15
粉紅/黑短點3	40
粉紅/黑短點4	16
粉紅/黑短點4	41
左/黑短點4	17
左/黑短點4	42
白/黑短點4	18
白/黑短點4	43
黃/黑短點4	19
黃/黑短點4	44
粉紅/黑短點4	20
粉紅/黑短點4	45
粉紅/黑短點5	21
粉紅/黑短點5	46
左/黑短點5	22
左/黑短點5	47
白/黑短點5	23
白/黑短點5	48
黃/黑短點5	24
黃/黑短點5	49
粉紅/黑短點5	25
粉紅/黑短點5	50

圖型顯著端子

腳針 外環

96芯

融接處理例

適合圖視圖(註1)

(註1)請無視連結器上所記載的腳針編號

綠色	Pin
橙/黑短點1	1
橙/黑短點1	3
左/黑短點1	2
左/黑短點1	4
白/黑短點1	5
白/黑短點1	6
黃/黑短點1	7
黃/黑短點1	8
粉紅/黑短點1	9
粉紅/黑短點1	10
橙/黑短點2	11
橙/黑短點2	12
左/黑短點2	13
左/黑短點2	14
白/黑短點2	15
白/黑短點2	16
黃/黑短點2	17
黃/黑短點2	18
粉紅/黑短點2	19
粉紅/黑短點2	20
粉紅/黑短點3	21
粉紅/黑短點3	22
左/黑短點3	23

綠色	Pin
白/黑短點3	25
白/黑短點3	26
粉紅/黑短點3	27
粉紅/黑短點3	28
左/黑短點3	29
左/黑短點3	30
橙/黑短點4	31
橙/黑短點4	32
白/黑短點4	33
白/黑短點4	34
左/黑短點4	35
左/黑短點4	36
黃/黑短點4	37
黃/黑短點4	38
粉紅/黑短點4	39
粉紅/黑短點4	40
粉紅/黑短點5	41
粉紅/黑短點5	42
左/黑短點5	43
左/黑短點5	44
白/黑短點5	45
白/黑短點5	46
黃/黑短點5	47
黃/黑短點5	48

綠色	Pin
粉紅/黑短點5	49
粉紅/黑短點5	50
橙/黑短點1	51
橙/黑短點1	52
左/黑短點1	53
左/黑短點1	54
白/黑短點1	55
白/黑短點1	56
黃/黑短點1	57
黃/黑短點1	58
粉紅/黑短點1	59
粉紅/黑短點1	60
橙/黑短點2	61
橙/黑短點2	62
左/黑短點2	63
左/黑短點2	64
白/黑短點2	65
白/黑短點2	66
黃/黑短點2	67
黃/黑短點2	68
粉紅/黑短點2	69
粉紅/黑短點2	70
橙/黑短點3	71
橙/黑短點3	72

綠色	Pin
左/黑中點3	73
左/黑中點3	74
白/黑中點3	75
白/黑中點3	76
黃/黑中點3	77
黃/黑中點3	78
粉紅/黑中點3	79
粉紅/黑中點3	80
粉紅/黑中點4	81
粉紅/黑中點4	82
左/黑中點4	83
左/黑中點4	84
白/黑中點4	85
白/黑中點4	86
黃/黑中點4	87
黃/黑中點4	88
粉紅/黑中點4	89
粉紅/黑中點4	90
粉紅/黑中點5	91
粉紅/黑中點5	92
橙/黑線	93
橙/黑線	94
白/黑線	95
白/黑線	96

圖型顯著端子

腳針 外環

PCR半線間距連結器電子配線

▼ SPCR-HU (芯數20芯·28芯·68芯)

選擇20芯融接 (HU) 時

線芯識別
例) 腳針No.6 橙·黑2

尺寸圖
CN1 母端
150
200
融接長度
CN2 芯端

線色	線顏色	IEEE側 CN1 腳針No.	融接處理側
橘	黑1	1	1
灰	黑1	2	2
白	黑1	3	3
黃	黑1	4	4
粉紅	黑1	5	5
橘	黑2	6	6
灰	黑2	7	7
白	黑2	8	8
黃	黑2	9	9
粉紅	黑2	10	10
橘	紅1	11	11
灰	紅1	12	12
白	紅1	13	13
黃	紅1	14	14
粉紅	紅1	15	15
橘	紅2	16	16
灰	紅2	17	17
白	紅2	18	18
黃	紅2	19	19
粉紅	紅2	20	20
屏蔽		外罩	端子

選擇68芯融接 (HU) 時

線芯識別
例) 腳針No.6 橙·黑2

尺寸圖
CN1 母端
150
200
融接長度
CN2 芯端

線色	線顏色	IEEE側 CN1 腳針No.	融接處理側
橘	黑1	1	1
灰	黑1	2	2
白	黑1	3	3
黃	黑1	4	4
粉紅	黑1	5	5
橘	黑2	6	6
灰	黑2	7	7
白	黑2	8	8
黃	黑2	9	9
粉紅	黑2	10	10
橘	黑3	11	11
灰	黑3	12	12
白	黑3	13	13
黃	黑3	14	14
粉紅	黑3	15	15
橘	黑4	16	16
灰	黑4	17	17
白	黑4	18	18
黃	黑4	19	19
粉紅	黑4	20	20
橘	黑連續	21	21
灰	黑連續	22	22
白	黑連續	23	23
黃	黑連續	24	24
粉紅	黑連續	25	25
橘	長黑1	26	26
灰	長黑1	27	27
白	長黑1	28	28
黃	長黑1	29	29
粉紅	長黑1	30	30
橘	長黑2	31	31
灰	長黑2	32	32
白	長黑2	33	33
黃	長黑2	34	34
橘	紅1	35	35
灰	紅1	36	36
白	紅1	37	37
黃	紅1	38	38
粉紅	紅1	39	39
橘	紅2	40	40
灰	紅2	41	41
白	紅2	42	42
黃	紅2	43	43
粉紅	紅2	44	44
橘	紅3	45	45
灰	紅3	46	46
白	紅3	47	47
黃	紅3	48	48
粉紅	紅3	49	49
橘	紅4	50	50
灰	紅4	51	51
白	紅4	52	52
黃	紅4	53	53
粉紅	紅4	54	54
橘	紅連續	55	55
灰	紅連續	56	56
白	紅連續	57	57
黃	紅連續	58	58
粉紅	紅連續	59	59
橘	長紅1	60	60
灰	長紅1	61	61
白	長紅1	62	62
黃	長紅1	63	63
粉紅	長紅1	64	64
橘	長紅2	65	65
灰	長紅2	66	66
白	長紅2	67	67
黃	長紅2	68	68
屏蔽		外罩	端子

選擇28芯融接 (HU) 時

線芯識別
例) 腳針No.6 橙·黑2

尺寸圖
CN1 母端
150
200
融接長度
CN2 芯端

線色	線顏色	IEEE側 CN1 腳針No.	融接處理側
橘	黑1	1	1
灰	黑1	2	2
白	黑1	3	3
黃	黑1	4	4
粉紅	黑1	5	5
橘	黑2	6	6
灰	黑2	7	7
白	黑2	8	8
黃	黑2	9	9
粉紅	黑2	10	10
橘	黑3	11	11
灰	黑3	12	12
白	黑3	13	13
黃	黑3	14	14
橘	黑4	15	15
灰	黑4	16	16
白	黑4	17	17
黃	黑4	18	18
粉紅	黑4	19	19
橘	黑5	20	20
灰	黑5	21	21
白	黑5	22	22
黃	黑5	23	23
粉紅	黑5	24	24
橘	黑6	25	25
灰	黑6	26	26
白	黑6	27	27
黃	黑6	28	28
屏蔽		外罩	端子

PCR母端連結器 連接器配置圖

