

## IEEE1284半間距連結器電纜線

## ▼ IHSK系列

IHSK 選擇50芯時

CN1		電纜線線色 例) 腳針No.3	
腳針No.		電線色	線顏色
1		白	黑1
2		白	紅1
3		白	黑2
4		白	紅2
5		白	黑3
6		白	紅3
7		白	黑4
8		白	紅4
9		白	黑長
10		白	紅長
11		黃	黑1
12		黃	紅1
13		黃	黑2
14		黃	紅2
15		黃	黑3
16		黃	紅3
17		黃	黑4
18		黃	紅4
19		黃	黑長
20		黃	紅長
21		粉色	黑1
22		粉色	紅1
23		粉色	黑2
24		粉色	紅2
25		粉色	黑3
26		粉色	紅3
27		粉色	黑4
28		粉色	紅4
29		粉色	黑長
30		粉色	紅長
31		紫	黑1
32		紫	紅1
33		紫	黑2
34		紫	紅2
35		紫	黑3
36		紫	紅3
37		紫	黑4
38		紫	紅4
39		紫	黑長
40		紫	紅長
41		灰	黑1
42		灰	紅1
43		灰	黑2
44		灰	紅2
45		灰	黑3
46		灰	紅3
47		灰	黑4
48		灰	紅4
49		灰	黑長
50		灰	紅長
外罩			屏蔽

IHSK 選擇36芯時

CN1		電纜線線色	
腳針No.		例) 腳針No.3	
1	—	白	黑1
2	—	白	紅1
3	—	白	黑2
4	—	白	紅2
5	—	白	黑3
6	—	白	紅3
7	—	白	黑4
8	—	白	紅4
9	—	白	黑長
10	—	白	紅長
11	—	黃	黑1
12	—	黃	紅1
13	—	黃	黑2
14	—	黃	紅2
15	—	黃	黑3
16	—	黃	紅3
17	—	黃	黑4
18	—	黃	紅4
19	—	黃	黑長
20	—	黃	紅長
21	—	粉色	黑1
22	—	粉色	紅1
23	—	粉色	黑2
24	—	粉色	紅2
25	—	粉色	黑3
26	—	粉色	紅3
27	—	粉色	黑4
28	—	粉色	紅4
29	—	粉色	黑長
30	—	粉色	紅長
31	—	灰	黑1
32	—	灰	紅1
33	—	灰	黑2
34	—	灰	紅2
35	—	灰	黑3
36	—	灰	紅3
外罩	—	屏蔽	

IHSK 選擇20芯時

CN1	電纜線線色
腳針No.	例) 腳針No.3
1	白
2	白
3	白
4	白
5	白
6	白
7	白
8	白
9	白
10	白
11	黃
12	黃
13	黃
14	黃
15	黃
16	黃
17	黃
18	黃
19	黃
20	黃
外罩	屏蔽

IEEE1284公端連結器  
連接器配置圖

