

PVC PIPES · PVC JOINT - TS JOINTS · HI JOINTS - 聚氯乙管·聚氯乙接頭

-TS接頭·HI接頭-

CAD資料夾名稱: 51_Pipes_Fitting_Valves

☑ 接頭接合部的尺寸,請參照P.1314的概要尺寸表。☑ 各材質的規格·用途,請參照P.1314的概要。

■ 聚氯乙管 (PVC) 管

Type	種類	材質	規格	色
PVCT	TS接頭	硬質聚氯乙管 (PVC)	JIS K 6742	灰色
PVCH	HI接頭	耐衝擊性硬質聚氯乙管 (PVC)		灰藍

☑ 管外徑有時會稍有擦傷及小損傷。

型式	Type	No.	L 指定單位mm	外徑 D	D公差	厚度 t	t公差	內徑 (參考值)	NTS標準單價						
									PVCT						
PVCT PVCH	13	50~1500		18	±0.2	2.5	±0.2	13	150~200	201~400	401~600	601~800	801~1000	1001~1250	1251~1500
	16			22	±0.2	3	±0.3	16							
	20			26	±0.2	3	±0.3	20							
	25			32	±0.2	3.5	±0.3	25							
	30			38	±0.3	3.5	±0.3	31							

☑ L尺寸的公差方面,50~1000為+1~3,1001~1500為+2~5。

Order 訂購範例: 型式 - L
PVCT20 - 1000

NTS Price 價格 WEB WOS

Delivery 出貨日 WEB WOS

■ 管接頭

Type	種類	材質
PVCTS	TS接頭	硬質聚氯乙管 (PVC)
PVCHS	HI接頭	耐衝擊性硬質聚氯乙管 (PVC)

型式	Type	No.	Z	L	規格	NTS標準單價	
						PVCTS	PVCHS
PVCTS PVCHS	13	5	57	JIS K 6743	1~50 pcs	1~50 pcs	
	16	7	67				
	20	7	77				
	25	7	87				
	30	7	95				

☑ 超過表中最大數量時請至WOS確認。

■ 閘用管接頭

Type	種類	材質
PVCTSB	TS接頭	硬質聚氯乙管 (PVC)
PVCHSB	HI接頭	耐衝擊性硬質聚氯乙管 (PVC)

型式	Type	No.	R (PT)	d	B	L	規格	NTS標準單價	
								PVCTSB	PVCHSB
PVCTSB PVCHSB	13	1/2	13	24	50	JIS K 6743	1~50 pcs	1~50 pcs	
	16	1/2	13	29	57				
	20	3/4	18	33	64				
	25	1	23	40	71				
	30	1 1/4	31	46	80				

☑ 超過表中最大數量時請至WOS確認。

■ 異徑管接頭

Type	種類	材質
PVCTSD	TS接頭	硬質聚氯乙管 (PVC)
PVCHSD	HI接頭	耐衝擊性硬質聚氯乙管 (PVC)

型式	Type	No.	Z	L	規格	NTS標準單價	
						PVCTSD	PVCHSD
PVCTSD PVCHSD	1613	5	61	JIS K 6743	1~50 pcs	1~50 pcs	
	2016	6	71				
	2516	15	85				
	2520	9	84				
	3025	9	93				

☑ 超過表中最大數量時請至WOS確認。

■ 凸型

Type	種類	材質
PVCTT	TS接頭	硬質聚氯乙管 (PVC)
PVCHT	HI接頭	耐衝擊性硬質聚氯乙管 (PVC)

型式	Type	No.	Z1	Z2	H	I	規格	NTS標準單價	
								PVCTT	PVCHT
PVCTT PVCHT	13	10	10	36	36	JIS K 6743	1~50 pcs	1~50 pcs	
	16	13	13	43	43				
	20	15	15	50	50				
	25	18	18	58	58				
	30	21	21	65	65				

☑ 超過表中最大數量時請至WOS確認。

■ 異徑凸字

TS接頭
PVCTTD

☑ 材質 硬質聚氯乙管 (PVC)

型式	Type	No.	Z1	Z2	H	I	規格	NTS標準單價	
								1~50 pcs	1~50 pcs
PVCTTD	1613	11	12	41	38	JIS K 6743	1~50 pcs	1~50 pcs	
	2016	13	15	48	45				
	2516	13	18	53	48				
	2520	15	18	55	53				
	3025	18	21	62	61				

☑ 超過表中最大數量時請至WOS確認。

■ 90°L型

Type	種類	材質
PVCTE	TS接頭	硬質聚氯乙管 (PVC)
PVCHE	HI接頭	耐衝擊性硬質聚氯乙管 (PVC)

型式	Type	No.	Z	H	規格	NTS標準單價	
						PVCTE	PVCHE
PVCTE PVCHE	13	10	36	JIS K 6743	1~50 pcs	1~50 pcs	
	16	13	43				
	20	15	50				
	25	18	58				
	30	21	65				

☑ 超過表中最大數量時請至WOS確認。

■ 45°L型

HI接頭
PVCHHE

☑ 材質 耐衝擊性硬質聚氯乙管 (PVC)

型式	Type	No.	Z	H	規格	NTS標準單價	
						1~50 pcs	1~50 pcs
PVCHHE	13	7	33	JIS K 6743	1~50 pcs	1~50 pcs	
	20	9	44				
	25	11	51				

☑ 超過表中最大數量時請至WOS確認。

■ 蓋型

Type	種類	材質
PVCTC	TS接頭	硬質聚氯乙管 (PVC)
PVCHC	HI接頭	耐衝擊性硬質聚氯乙管 (PVC)

型式	Type	No.	L	規格	NTS標準單價	
					PVCTC	PVCHC
PVCTC PVCHC	13	29	JIS K 6743	1~50 pcs	1~50 pcs	
	16	33.5				
	20	38.5				
	25	44				
	30	48				

☑ 超過表中最大數量時請至WOS確認。

■ 伸縮接頭

TS接頭
PVCTY

☑ 材質 硬質聚氯乙管 (PVC)

型式	Type	No.	D	t	L	B	W	螺牙部 公稱	規格	NTS標準單價	
										1~10 pcs	1~10 pcs
PVCTY	13	26	3	68	25	38	M30×2	JIS K 6743	1~10 pcs	1~10 pcs	
	20	35	3.5	78	29	50	M39×2				
	25	43	4	89	29	56	M45×2				
	30	48	4	98	33.5	63	M52×2				

☑ 接頭是為了吸收因熱造成聚氯乙管管的伸縮。☑ 超過表中最大數量時請至WOS確認。

■ 閘

TS接頭
PVCTB

☑ 材質 硬質聚氯乙管 (PVC)

型式	Type	No.	D	ds	H	L	L1	規格	NTS標準單價	
									1~9 pcs	10~30 pcs
PVCTB	16	50	22	78	109	77	JIS K 6743	1~9 pcs	10~30 pcs	
	20	59	26	89.5	125	97				
	25	68	32	101	142	97				
	30	80	38	119	158	129				

☑ 超過表中最大數量時請至WOS確認。

■ 接著劑

PVCTBN (硬質聚氯乙管用) PVCHBN (耐衝擊性硬質聚氯乙管用)

☑ 接著劑

型式	Type	No.	容量 (g)	NTS標準單價	
				1~20 pcs	1~20 pcs
PVCTBN	100	100	100	1~20 pcs	1~20 pcs
	500	500	500		
PVCHBN	100	100	100	1~20 pcs	1~20 pcs
	500	500	500		

☑ 超過表中最大數量時請至WOS確認。