

TIMING PULLEYS -AT5 · AT10- 時規皮帶輪 AT5 · AT10型

-A形狀-

新刊載 橘色文字表示

30個以上 價格下降 20%

TIMING PULLEYS -AT5 · AT10- 時規皮帶輪 AT5 · AT10型

-B形狀-

新刊載 橘色文字表示

30個以上 價格下降 20%

請依照選定步驟①~⑥選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 (軸孔規格H, P, N, C) TTPA30-AT5150 = A = H10 (軸孔規格V) TTPA15-AT5100 = A = V5 = Z7 - J2.0 (軸孔規格Y, WB) TTPA24-AT10250 = A = Y25 = Q37 - R37 - S7.0 - T7.0

Table with columns for Type (AT5/AT10), Material (鋁合金), Surface Treatment (白色陽極處理, 黑色陽極處理, 硬質陽極處理*), and Part (皮帶輪, 法蘭).

◎已做法蘭鍍鍍, 軸孔規格P·N·C附固定螺絲 *硬質陽極處理為皮膜厚度300HV~ (軸孔規格V) 黑色陽極處理 (軸孔規格Y, WB) 硬質陽極處理* 鏡面無電解鍍

皮帶輪形狀選擇 軸孔規格選擇 標準齒形 圖中 () 內尺寸為AT10型。軸孔規格為H, V, Y, WB時, 無附攻牙孔和固定螺絲。

AT5型 皮帶輪規格表. 包含型式, 皮帶寬度, 齒數, 皮帶輪形狀, H, P, N(C), V, Z, Y, WB, Q, R, S, T, P.D., O.D., D, F, E, l.

◎H·P·V時可選擇6.35 (範圍內) ◎N指定為9時無法加工 ◎在範圍內可選擇NK10 ◎軸孔規格為N時, 無法製作軸孔徑9 ◎軸孔規格為C時, 無法製作軸孔徑8, 11, 13, 14, 17, 21~50 ◎軸孔規格為H, P, V時, 只要在選擇範圍內, 軸孔徑可以選擇6.35.

AT10型 皮帶輪規格表. 包含型式, 皮帶寬度, 齒數, 皮帶輪形狀, H, P, N(C), V, Z, Y, WB, Q, R, S, T, P.D., O.D., D, F, E, l.

◎軸孔規格為N時, 只要在選擇範圍內, 也可選擇NK10. ◎軸孔規格為C時, 無法製作軸孔徑8, 11, 13, 14, 17, 21~55

Alteration 追加加工 型式 (Type · 齒數 · 皮帶寬度No.) - 皮帶輪形狀 - 軸孔規格 · 內徑 - Z - J - Q - R - S - T - (KC90...etc.)

Alterations 變更止迴螺絲角度, 法蘭無銜接, 僅單邊法蘭銜接, 法蘭切割, 扣環溝槽加工. 包含圖示和規格代碼如KC120, NFC, RFC, LFC, FC, SRG.

請依照選定步驟①~⑥選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 (軸孔規格H, P, N, C) TTPA14-AT10150 = B = H10 (軸孔規格V) TTPA50-AT5150 = B = F20 = Z30 - J20.0

Table with columns for Type (AT5/AT10), Material (鋁合金), Surface Treatment (白色陽極處理, 黑色陽極處理, 硬質陽極處理*), and Part (皮帶輪, 法蘭).

◎已做法蘭鍍鍍, 軸孔規格P·N·C附固定螺絲 *硬質陽極處理為皮膜厚度300HV~ (軸孔規格V) 黑色陽極處理 (軸孔規格Y, WB) 硬質陽極處理* 鏡面無電解鍍

皮帶輪形狀選擇 軸孔規格選擇 標準齒形 圖中 () 內尺寸為AT10型。軸孔規格為H, V, F時, 無附攻牙孔和固定螺絲。

AT5型 皮帶輪規格表. 包含型式, 皮帶寬度, 齒數, 皮帶輪形狀, H, P, N(C), V, F, Z, Y, WB, Q, R, S, T, P.D., O.D., D, F, E, l.

◎H·P·V時可選擇6.35 (範圍內) ◎N指定為9時無法加工 ◎在範圍內可選擇NK10 ◎軸孔規格為N時, 無法製作軸孔徑9 ◎軸孔規格為C時, 無法製作軸孔徑8, 11, 13, 14, 17, 21~50 ◎軸孔規格為H, P, V, F時, 只要在選擇範圍內, 軸孔徑可以選擇6.35.

AT10型 皮帶輪規格表. 包含型式, 皮帶寬度, 齒數, 皮帶輪形狀, H, P, N(C), V, F, Z, Y, WB, Q, R, S, T, P.D., O.D., D, F, E, l.

◎軸孔規格為N時, 只要在選擇範圍內, 也可選擇NK10. ◎軸孔規格為C時, 無法製作軸孔徑8, 11, 13, 14, 17, 21~55

Alteration 追加加工 型式 (Type · 齒數 · 皮帶寬度No.) - 皮帶輪形狀 - 軸孔規格 · 內徑 - Z - J - Q - R - S - T - (KC90...etc.)

Alterations 變更止迴螺絲角度, 法蘭無銜接, 僅單邊法蘭銜接, 法蘭切割, 扣環溝槽加工. 包含圖示和規格代碼如KC120, NFC, RFC, LFC, FC, SRG.

時規皮帶輪 免鍵 時規皮帶輪 情輪 時規皮帶輪 全屬零件

時規皮帶輪 免鍵 時規皮帶輪 情輪 時規皮帶輪 全屬零件