



代表型號：MTUBE-CB-2

138 1卷起訂 元/卷


最低為標準品 1折

124 30卷起 元/卷

最低為標準品 9折

數量	折扣	出貨日
1~29	—	5日
30~	9折	另詢

◎若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材質 本體：聚烯烴

1 Type	2 規格	包裝規格 L	收縮前 (mm)		收縮後 (mm)	
			內徑D	壁厚H	內徑d	壁厚h
MTUBE-CB	0.6	100公尺/卷	0.9±0.2	0.10±0.03	≤0.40	0.20±0.10
	0.8		1.1±0.2	0.11±0.03	≤0.50	
	1		1.5±0.2	0.12±0.03	≤0.65	
	2		2.5±0.3	0.13±0.03	≤1.00	0.22±0.10
	3		3.5±0.4	0.13±0.04	≤1.50	0.28±0.10
	4		4.5±0.4	0.15±0.04	≤2.00	0.30±0.10
	5		5.5±0.4		≤2.50	0.32±0.10
	6		6.5±0.4		≤3.00	
	7		7.5±0.4		≤3.50	
	8		8.5±0.5		≤4.00	
	9	9.5±0.5	≤4.50			
	10	10.5±0.5	≤5.00	0.35±0.10		
	11	11.5±0.5	0.18±0.04	≤5.50	0.40±0.10	
	12	12.5±0.5	0.20±0.05	≤6.00		
	15	15.5±0.5		≤7.50		
20	20.5±0.5	0.25±0.05	≤10.00			
25	25.5±0.5		≤12.50	0.45±0.10		

Order 訂購範例 請依照選定步驟 1~2 選擇型式和數值後再行訂購。
 型式 (1 Type) - 2 規格
 MTUBE-CB - 2

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 Type **MTUBE-CB** 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定 關鍵字 **熱收縮套管 阻燃** MISUMI 經濟型 於網頁搜尋生成訂購型號



代表型號：MTUBE-DW-4

372 1卷起訂 元/卷


最低為標準品 1折

335 30卷起 元/卷

大訂單再享 9折

數量	折扣	出貨日
1~29	—	5日
30~	9折	另詢

◎若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材質 本體：聚烯烴

1 Type	2 規格	包裝規格 L	收縮前 (mm)		收縮後 (mm)	
			內徑D	壁厚H	內徑d	壁厚h
MTUBE-DW	1	100公尺/卷	1.5±0.3	0.20±0.05	0.6	0.33±0.06
	2		2.5±0.3		1	
	3		3.5±0.3	1.5	0.44±0.06	
	4		4.5±0.3	2		
	5		5.5±0.3	0.28±0.05	2.5	0.56±0.06
	6		6.5±0.3		3	
	7	7.6±0.3	0.30±0.07	3.5	0.56±0.07	
	8	8.6±0.3		4		
	9	9.6±0.3		4.5		
	10	10.7±0.4		5		
	11	11.7±0.4		5.5		
	12	12.7±0.4		6		
15	15.7±0.5	0.35±0.08	7.5	0.69±0.08		
20	21.0±0.5	0.40±0.10	10	0.77±0.10		

Order 訂購範例 請依照選定步驟 1~2 選擇型式和數值後再行訂購。
 型式 (1 Type) - 2 規格
 MTUBE-DW - 4

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 Type **MTUBE-DW** 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定 關鍵字 **熱收縮套管 低溫** MISUMI 經濟型 於網頁搜尋生成訂購型號