

代表型號：MTUBE-DB-3.2




559 1卷起訂 元/卷

503 30卷起 元/卷

大訂單再享 9折

數量	折扣	出貨日
1~29	—	5日
30~40	9折	5日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材質 本體：聚烯烴
內層：熱熔膠

1 Type	2 規格	包裝規格 L	收縮前 (mm)		收縮後 (mm)		
			內徑D	壁厚H	內徑d	壁厚h	
MTUBE-DB	1.6	100公尺/卷	2.00±0.20	0.30±0.10	0.7	0.55±0.15	
	2.4		2.80±0.20	0.35±0.10	0.8	0.60±0.15	
	3.2		3.80±0.20	0.40±0.10	1.05	1.00±0.15	
	4.8		5.30±0.20	0.45±0.10	1.6	1.10±0.15	
	6.4		7.30±0.30		2.1	1.15±0.15	
	7.9	8.30±0.30	50公尺/卷	10.30±0.30	0.55±0.15	3.1	1.35±0.20
	9.5	10.30±0.30		0.55±0.15	3.1	1.35±0.20	
	12.7	13.30±0.30		0.60±0.15	4.2	1.60±0.20	
	25.4	26.00±0.50	25公尺/卷	26.00±0.50	0.75±0.18	8.4	2.05±0.25

請依照選定步驟 1~2 選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 型式 (1 Type) - 2 規格
MTUBE-DB - 3.2

型號生成方法 方法1 MISUMI 官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI 官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定 關鍵字 熱收縮套管 3:1

代表型號：MTUBE-DB-4



829 1卷起訂 元/卷


746 30卷起 元/卷

最低為標準品 1折

大訂單再享 9折

數量	折扣	出貨日
1~29	—	5日
30~	9折	另詢

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材質 本體：聚烯烴
內層：熱熔膠

1 Type	2 規格	包裝規格 L	收縮前 (mm)		收縮後 (mm)	
			內徑D	壁厚H	內徑d	壁厚h
MTUBE-DB	4	100公尺/卷	4.30±0.20	0.40±0.10	1	1.10±0.15
	6		6.40±0.20	0.45±0.10	1.5	1.30±0.15
	8		8.30±0.30	0.50±0.15	2	1.35±0.20
	12	50公尺/卷	13.30±0.30	0.55±0.15	3	1.75±0.20
	16		16.40±0.40	0.60±0.15	4	1.85±0.20
	20		20.50±0.50	0.65±0.20	5	2.10±0.30
	24	26.00±0.50	6		2.20±0.30	
	32	25公尺/卷	32.80±1.00	0.75±0.20	8	2.60±0.30

請依照選定步驟 1~2 選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 型式 (1 Type) - 2 規格
MTUBE-DB - 4

型號生成方法 方法1 MISUMI 官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI 官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定 關鍵字 熱收縮套管 4:1