

ANNEALED COPPER PIPES / COUPLINGS FOR ANNEALED COPPER PIPES 退火銅管 / 退火銅管用接頭

CAD資料夾名稱: Joints

退火銅管

DKEN
DKENF (前端喇叭型)

2-C0.3
45°
<前端喇叭口形狀>

D尺寸公差	
D	公差
3~6	±0.1
8~10	±0.2

RoHS

DKENF前端喇叭型，僅一端做喇叭加工。

材質 黃銅

型式 Type	D	L 選擇				DKEN NT\$單價 1~4 pcs				DKENF NT\$單價 1~4 pcs			
		100	200	300	500	L100	L200	L300	L500	L100	L200	L300	L500
DKEN DKENF	3					86	101	119	—	—	—	—	—
	4					86	108	140	194	130	148	180	227
	5					86	115	144	202	133	155	180	230
	6	100	200	300	500	90	115	151	205	137	158	187	238
	8					101	126	166	230	144	166	198	252
	10					169	209	230	346	187	216	227	313

DKEN為捲曲品經拉直後再出貨之故，會有些許歪曲的情形。
DKEN與退火銅管用接頭組合時，請利用擴管器工具將管前端擴大為45°再使用。

Order 訂購範例

型式 - L
DKEN8 - 300

Delivery 出貨日

6 日出貨

快件 A 72元/1 pcs P.92

同尺寸3 pcs以上快件費一律為194元
DKENF不適用於快件

Price 價格

數量別折扣表 (小數點第一位四捨五入) P.91

數量	1~4	5~9	10~49
折扣率	依價格表	5%	10%

超過表中最大數量時交期另估。

退火銅管用接頭
—直柱型—

DKNT

RoHS

材質 黃銅

型式 Type	D	R(PT) T選擇	T R(PT)	(L)	L1	L2	T1(UNF) 尤氏細螺紋螺牙	對邊		NT\$單價 1~4 pcs
								本體	螺帽	
DKNT	6	1	1/8	34	6	9	7/16-20UNF	16	17	169
		2	1/4	37	6	12	16	17	176	
		3	3/8	40	8	13	19	17	202	
	8	1	1/8	35	6	9	1/2-20UNF	16	19	184
		2	1/4	38	6	12	16	19	191	
		3	3/8	41	8	13	19	19	209	
10	2	1/4	43	8	12	19	22	245		
	3	3/8	44	8	13	19	22	248		
	4	1/2	49	10	16	22	22	299		

Order 訂購範例

型式 - T
DKNT8 - 2

Delivery 出貨日

6 日出貨

快件 T 360元/1 pcs
快件 A 180元/1 pcs P.92

同尺寸3 pcs以上快件費一律為486元(快件T除外)

數量別折扣表 (小數點第一位四捨五入) P.91

數量	1~4	5~9	10~19	20~49
折扣率	依價格表	5%	10%	15%

超過表中最大數量時交期另估。

退火銅管用接頭
—L字型—

DKNTL

RoHS

材質 黃銅

型式 Type	D	R(PT) T選擇	T R(PT)	L1	約L2	T1(UNF) 尤氏細螺紋螺牙	對邊		NT\$單價 1~4 pcs
							本體	螺帽	
DKNTL	6	1	1/8	22	32	7/16-20UNF	16	17	313
		2	1/4	25	32	16	17	317	
		3	3/8	28	34	19	17	504	
	8	1	1/8	22	33	1/2-20UNF	16	19	328
		2	1/4	25	33	16	19	443	
		3	3/8	28	35	19	19	497	
10	2	1/4	27	38	19	22	500		
	3	3/8	28	38	19	22	500		
	4	1/2	34	41	24	22	583		

規格 常用使用壓力 3.5MPa(35kgf/cm²)
最高使用壓力 7.0MPa(70kgf/cm²)
使用溫度範圍 -20°C~150°C (無凍結)
使用流體 空氣·水·工業油

特長 氣密性優良，故可使用於冷煤氣體等配管。

CAD資料夾名稱: Joints

退火銅管用接頭
—套接型—

DKNGF

RoHS

材質 黃銅

型式 Type	D	(L)	L1	(L2)	T1(UNF) 尤氏細螺紋螺牙	對邊		NT\$單價 1~4 pcs
						本體	螺帽	
DKNGF	6	44	6	19	7/16-20UNF	16	17	346
	8	46	6	20	1/2-20UNF	16	19	353
	10	54	8	23	5/8-18UNF	19	22	522

退火銅管用接頭
—外螺牙分叉T字型—

DKNMT

RoHS

材質 黃銅

型式 Type	D	R(PT) T選擇	T R(PT)	(L)	(L1)	L2	T1(UNF) 尤氏細螺紋螺牙	對邊		NT\$單價 1~4 pcs
								本體	螺帽	
DKNMT	6	1	1/8	64	32	22	7/16-20UNF	16	17	529
		2	1/4	64	32	25	16	17	529	
		3	3/8	68	34	28	19	17	673	
		4	1/2	82	41	34	24	22	1,051	
	8	1	1/8	66	33	22	1/2-20UNF	16	19	533
		2	1/4	66	33	25	16	19	533	
		3	3/8	70	35	28	19	19	677	
		4	1/2	82	41	34	24	22	1,051	
	10	2	1/4	76	38	27	5/8-18UNF	19	22	778
		3	3/8	76	38	28	19	22	778	
		4	1/2	82	41	34	24	22	1,051	

Order 訂購範例

型式 - T
DKNGF8
DKNMT6 - 3

Delivery 出貨日

6 日出貨

快件 T 360元/1 pcs
快件 A 180元/1 pcs P.92

同尺寸3 pcs以上快件費一律為486元(快件T除外)

數量別折扣表 (小數點第一位四捨五入) P.91

數量	1~4	5~9	10~19	20~49
折扣率	依價格表	5%	10%	15%

超過表中最大數量時交期另估。

退火銅管用接頭
—套接L字型—

DKNUL

RoHS

材質 黃銅

型式 Type	D	L1	T1(UNF) 尤氏細螺紋螺牙	對邊		NT\$單價 1~4 pcs
				本體	螺帽	
DKNUL	6	32	7/16-20UNF	16	17	461
	8	33	1/2-20UNF	16	19	464
	10	38	5/8-18UNF	19	22	684

退火銅管用接頭
—內螺牙連接型(G螺牙規格)—

DKFGF

RoHS

材質 黃銅

型式 Type	D	T G(PF)	(L)	(L1)	T1(UNF) 尤氏細螺紋螺牙	對邊		NT\$單價 1~4 pcs
						本體	螺帽	
DKFGF	6	1/4	34	15	7/16-20UNF	17	17	259
	8	1/4	35	15	1/2-20UNF	17	19	263
	10	3/8	42	19	5/8-18UNF	22	22	349

規格 常用使用壓力 3.5MPa(35kgf/cm²)
最高使用壓力 7.0MPa(70kgf/cm²)
使用溫度範圍 -20°C~150°C (無凍結)
使用流體 空氣·水·工業油

特長 氣密性優良，故可使用於冷煤氣體等配管。

Example 使用範例

DK□□等
DKENF

本體 喇叭螺帽

請將喇叭型螺帽裝到前端喇叭型的銅管上，使本體面與銅管面確實接觸後，用手旋緊喇叭螺帽，再以扳手或活動扳手等工具確實鎖緊。

配管相關零件