

附空氣加熱用散熱葉片加熱棒

— U型・M型・S型固定型 / S型自由指定型 —

CAD資料夾名稱：Heaters

請務必參照記載於P.1862空氣加熱棒概要頁中的使用注意事項。

■固定型

MAHU (U型) (100V, 200V/單相)

MAHM (M型) (100V, 200V/單相)

MAHS (S型) (200V/單相)

材質 加熱元件: SUS304
襪套: SUS304
附屬品 墊圈: 不銹石棉
平墊圈: SUS304
螺帽: SUS304
① S型安裝襪套: 絕緣礙子 (僅S型) 2 pcs
② S型安裝螺帽: 絕緣礙子 (僅S型) 2 pcs

尺寸公差為±1

■U型・M型・S型加熱棒

型式	No.	L	W (電力)	V (電壓)	電力密度 (W/cm ²)	NT\$單價
MAHU	1	200	500	100	4.0	1,894
	2	270	1000			
	3	400	1500	200	5.5	2,009
	4	510	2000			
MAHM	1	200	500	100	2.0	2,185
	2	250	1000		3.0	
	3	280	1500	200	4.0	2,333
	4	330	2000		4.5	
MAHS	1	330	500		3.9	1,620
	2	420	667	200	4.1	
	3	500	833		4.2	1,944
	4	590	1000		4.3	

Order 訂購範圍 型式: MAHU4

Delivery 出貨日 8 日出貨

快件 B 180元/1 pcs **P.92**

同尺寸3 pcs以上快件費一律為486元

Price 價格 **數量別折扣表** (小數點第一位四捨五入) P.91

數量	折扣率
1	依價格表
2~4	5%

超過表中最大數量時交期另估。

■自由指定型

MAHSS (S型)

材質 加熱元件: SUS321 **附屬品**: 附頭絕緣礙子・鋁環 (各2 pcs)

型式	No.	L 指定單位10mm	V (電壓) 選擇	W (電力) 指定單位10W	電力密度 (W/cm ²)
MAHSS	12	200 ~ 1500	100 116 200	150 ~ 2250	0.7 ≤ W/cm ² ≤ 4.0 W/cm ² = W/3.77 (L/10)

型式	No.	NT\$單價 1 ~ 4 pcs												
Type	No.	L200~300	L310~400	L410~500	L510~600	L610~700	L710~800	L810~900	L910~1000	L1010~1100	L1110~1200	L1210~1300	L1310~1400	L1410~1500
MAHSS	12	1,663	1,829	1,994	2,160	2,272	2,437	2,603	2,768	2,934	3,103	3,323	3,546	3,766

Order 訂購範例 型式: MAHSS12 - L - V - W

Delivery 出貨日 11 日出貨

數量別折扣表 (小數點第一位四捨五入) P.91

數量	折扣率
1~4	依價格表
5~10	5%
11~20	10%

超過表中最大數量時交期另估。

MAHSS的安裝方法

- 將鋁環放入開縫中，以手展開。
- 請使用3mm以下的安裝板。

附空氣加熱用散熱葉片加熱棒

— U型・M型・UL型・SL型 自由指定型 —

CAD資料夾名稱：Heaters

請務必參照記載於P.1862空氣加熱棒概要頁中的使用注意事項。

■自由指定型

MAHUS (U型) (100V, 200V/單相)

MAHMS (M型) (100V, 200V/單相)

MAHULS (UL型) (100V, 200V/單相)

MAHLSL (SL型) (100V, 200V/單相)

材質 加熱元件: SUS321
襪套: SUS304 (M16×1.5)
附屬品 (各2 pcs) 墊圈: 不銹石棉
平墊圈: SUS304
螺帽: SUS304 (M16×1.5)
厚6, 對邊24, 對角27.7

■U型自由指定型

型式	No.	指定單位1mm L	A	V (電壓) 選擇	W (電力) 指定單位10W	電力密度 (W/cm ²)	NT\$單價 1 ~ 4 pcs			
MAHUS	12	200 ~ 600	60 ~ 100	100 200	150 ~ 1750	0.3 ≤ W/cm ² ≤ 4.0 W/cm ² = W/3.77 {(2L + 0.57A - 84)/10}	2,621	2,966	3,254	3,485

■M型自由指定型

型式	No.	指定單位1mm L	A	V (電壓) 選擇	W (電力) 指定單位10W	電力密度 (W/cm ²)	NT\$單價 1 ~ 4 pcs			
MAHMS	12	200 ~ 600	210 ~ 300	100 200	500 ~ 2000 500 ~ 3600	0.6 ≤ W/cm ² ≤ 4.0 W/cm ² = W/3.77 {(4L + 0.57A - 150)/10}	3,974	4,608	5,213	5,846

■UL型自由指定型

型式	No.	指定單位1mm L	A	V (電壓) 選擇	W (電力) 指定單位10W	電力密度 (W/cm ²)	NT\$單價 1 ~ 4 pcs			
MAHULS	12	248 ~ 648	60 ~ 100	100 200	150 ~ 1750	0.3 ≤ W/cm ² ≤ 4.0 W/cm ² = W/3.77 {(2L + 0.57A - 120)/10}	3,053	3,370	3,658	3,974

■SL型自由指定型

型式	No.	指定單位1mm L	V (電壓) 選擇	W (電力) 指定單位10W	電力密度 (W/cm ²)	NT\$單價 1 ~ 4 pcs				
MAHLSL	12	190 ~ 650 301 ~ 650	100 200	150 ~ 840	0.7 ≤ W/cm ² ≤ 4.0 W/cm ² = W/3.77 {(L - 90)/10}	2,333	2,477	2,621	2,851	2,995

Order 訂購範例 型式: MAHMS12 - L - A - V - W

Delivery 出貨日 11 日出貨

數量別折扣表 (小數點第一位四捨五入) P.91

數量	折扣率
1~4	依價格表
5~10	5%
11~20	10%

超過表中最大數量時交期另估。