



高速钢
SKH51

精密级
P·W
自由指定

精級先端加工角エジェクタピン
精密级前端加工扁推杆




RoHS10



肩部厚度4mm		肩部厚度JIS		型号		L	P	W	Kmax.	N	Nmin.
H	T	H	T	Type	前端形状	指定单位0.01mm	指定单位0.01mm	指定单位0.01mm		单位1mm	
3	—	—	—	ERV (肩部厚度4mm)	1X 1Y 2X 2Y 3X 3Y 4X 4Y 5X 5Y 6X 6Y 7X 7Y	* 1.5	0.80~1.30	0.60~	1.4	20 < (L-N) < 200	N ≥ 33 (L > 200时) N ≥ 50
4	4	4	50.00~250.00			0.80~1.80	1.9				
5	5	5				0.80~2.30	2.4				
6	6	6				1.00~2.80	2.9				
7	7	7				1.00~3.30	3.4				
8	8	8				1.00~3.80	3.9				
9	9	9				1.20~4.30	4.4				
10	10	10				1.50~4.80	4.9				
11	11	11				1.80~5.30	5.4				
15	15	15				2.00~5.80	5.9				
								0.80~	6.4		
									6.9		
									7.9		
									9.9		
										N ≥ 40 (L > 200时) N ≥ 50	

* D1.5仅适用于ERV□□的规格。请在Kmax.的范围内指定P·W尺寸。K = √(P² + W²) P ≥ W 前端形状1X~7Y, 请从 P.307 · 308选择。

精度标准



Order 订货范例

型号: ERV 1X 4 - 150.00 - P3.00 - W1.00 - N50 - G15

Delivery 交货期

5天发货 (上海·广州发货, 数量 > 101时, 请另询交货期。)

8天发货 (上海·广州发货, 数量 > 101时, 请另询交货期。)

Alterations 追加加工

型号: ERV1X 4 - 150.00 - P3.00 - W1.00 - N50 - G15 - (AKC · AWC · NHC...etc.) - NHC-3

Alterations	Code	Spec.
	AKC	AKC角度指定单位1° 0 < AKC < 360 同时使用KSA, WSA时, 指定单位仅限90°
	AWC	AWC角度指定单位1° 0 < AWC < 360 同时使用KSA, WSA时, 指定单位仅限90°
	ARC	ARC角度指定单位1° 0 < ARC < 360 同时使用KSA, WSA时, 指定单位仅限90°
	ADC	ADC角度指定单位1° 0 < ADC < 360 同时使用KSA, WSA时, 指定单位仅限90°
	KGA	KGA角度指定单位1° 0 < KGA < 360
	KGD	KGD角度指定单位1° 0 < KGD < 360
	HC	HC尺寸指定单位0.1mm D+1 < HC < H
	HCC	HCC尺寸指定单位0.1mm D+1 < HCC < H-0.3
	KSA	KSA尺寸指定单位0.1mm W/2 + 0.1 < KSA < D/2 - 0.1

Alterations	Code	Spec.
	WSA	WSA尺寸指定单位0.1mm W/2 + 0.1 < WSA < D/2 - 0.1
	TC	TC尺寸指定单位0.1mm T/2 < TC < T L, N为指定尺寸
	NHC	肩部端面编号刻印加工 [指定范围]·[指定方法] P.266
	NHN	肩部端面编号刻印加工(自动连号) [指定范围]·[指定方法] P.266
	MC	拉拔用螺纹孔加工 D8 ~ M4 D10 ~ M5 ERVJ仅适用于D > 8 仅可与CSW · CSF同时使用
	CSW	对上表面2处进行C面避让加工(前端除外)。 [指定方法] CSW1-E25
	CSF	对4处进行C面避让加工(前端除外)。 [指定方法] CSF0.5-E30

CSW, CSF的选择范围

W	CSW, CSF
1.0 < W < 1.5	0.3
W > 1.5	0.5
	1
	1.5

CSF: P > 1.5
CSW, CSF < W/2
E尺寸指定单位1mm
5 < E < (L-N) - 20

高速钢 SKH51
模具钢 SKD61
氮化处理
4mm
JIS (6-8mm)
P·W 0-0.02
P·W 0-0.05
P·W 0-0.03
标准
全长指定
自由指定
N尺寸
缩短型
清角
带R
带C面
前端加工
带刻印
压入型
方片型
D形

扁推杆