


SKD61+氮化 同轴度◎0.06 肩部厚度4mm
ストレートエジェクタスリーブ 一定尺タイプ
直推管
 一标准规格一

RoHS 10



型号	V公差	适用中心销轴径公差
ESN	H7	※请注意，V尺寸公差为H7的推管，其精密配合部分S较长，不适合与轴径公差为 -0.005 的中心销配套使用。(详情 P.1395)

V _{H7} 公差			
V < 3.0	3.5 < V < 6.0	6.5 < V < 10.0	V > 11.0
+0.010 0	+0.012 0	+0.015 0	+0.018 0

C = V + 0.5

材质 SKD61+氮化处理
 硬度 表面：900HV~
 材料：40±3HRC
 b1 (轴径精度保证范围) (详情 P.1391)
 x1 max. = 40
 材料硬度保证范围 (详情 P.1393)
 氮化表面硬度保证范围 (详情 P.1394)

L	75	100	125	150	175	200	250	300
S	40	50 (V1.5...→40)	60 (V1.5...→40)	60	80	80	90	90

台阶中心销的半径(D)部分无法插入ESN型的让位孔(C)内。(详情 P.1396)

Alterations 追加加工
 型号 L V (KC·WKC...etc.)
 ESN 8 - 200 - 4.0 - KC4.5

追加加工详情 P.343

Alterations	Code	Spec.
	KC	加工单止转面 D/2 < KC < H/2 关于止转面加工的指定单位和公差
	WKC	加工平行双止转面 D/2 < WKC < H/2
	KAC KBC	加工指定尺寸平行双止转面 D/2 < KAC < H/2 KBC尺寸指定单位仅限0.1mm KAC < KBC < H/2 (1)配合轴径尺寸指定止转面加工时 指定单位 可以0.05mm为单位
	RKC	加工直角双止转面 D/2 < RKC < H/2 公差 -0.1 配合轴径尺寸指定D/2时,公差也为-0.1
	DKC	加工三止转面 D/2 < DKC < H/2
	SKC	加工四止转面 D/2 < SKC < H/2 (2)自由指定止转面加工时 指定单位 0.1mm 公差 -0.1
	KGC	按指定角度加工双止转面 D/2 < KGC < H/2 AG角度指定单位1° 0 < AG < 360
	KTC	加工120°等分三止转面 D/2 < KTC < H/2

Alterations	Code	Spec.
	TC	TC尺寸指定单位0.1mm 2.0 < TC < 4 L、(L-S)尺寸缩短了(4-TC)
	HC	HC尺寸指定单位0.1mm D < HC < H 肩部直径因公差关系,有时会加工为无肩型直管。

H	型号		L										V
	Type	D	75	100	125	150	175	200	250	300			
7	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.0
8	4.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.0
9	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.0
10	5.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.0
11	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.0
14	6.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.0
15	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.0
17	7.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.0
18	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.0
21	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.0
14	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.0
15	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.0
17	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.0
18	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.0
21	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.0

“○”标记第8天发货。

Order 订货范例
 型号 L V
 ESN 8 - 100 - 4.0
 在订购ESN时,数值前无需字母(V)。

Delivery 交货期
 8 天发货
 上海·广州发货
 数量 > 51时,请另询交货期。

高速钢 SKH51
 模具钢 SKD61+氮化处理
 4mm
 JIS (6-8mm)
 D(P) -0.01
 D(P) -0.005
 ◎0.005
 ◎0.01
 ◎0.03
 ◎0.06
 标准
 全长指定
 轴径内全长指定
 自由指定
 台阶推管
 S加长型
 组件

推管