


# 日期章组件


— 耐高温·带拉拔螺纹孔型 —

**RoHS 10**




•从模具内侧(PL面)可更换外镶件、内镶件并变更月份指示

**内镶件**



φ B  
L

**外镶件**



φ Dm6  
φ B  
L/3  
L±0.02  
K  
E  
φ Dh7

概要请参照 P.533.

☐ 材质 SUS420  
☑ 硬度 50~53HRC

■年·月章

显示标识	外镶件分度	型号		年
		Type	D	
年·月	12等分	HDTBX	4	20
			5	20
			6	20
			8	21
			10	21
			12	22
			16	22
20	22			

■月·日·空白章

显示标识	外镶件分度	型号		年
		Type	D	
月	12等分	HDTDX	4	20
			5	20
			6	20
			8	21
			10	21
			12	22
			16	22
20	22			

■年份调换章

显示标识	外镶件分度	型号		年
		Type	D	
4年度型	12等分	HDTX	4	20
			5	20
			6	20
			8	21
			10	21
			12	22
			16	22
20	22			
6年度型	12等分	HDTXS	4	20
			5	20
			6	20
			8	21
			10	21
			12	22
			16	22
20	22			

显示标识	外镶件分度	型号		年
		Type	D	
日期(个位)	12等分	HDTEX	4	20
			5	20
			6	20
			8	21
			10	21
			12	22
			16	22
20	22			
日期(十位)	12等分	HDTFX	4	20
			5	20
			6	20
			8	21
			10	21
			12	22
			16	22
20	22			
日期	31等分	HDTGX	16	20
			4	20
			5	20
			6	20
			8	21
			10	21
			12	22
空白	12等分	HDTNX	4	20
			5	20
			6	20
			8	21
			10	21
			12	22
			16	22


Order 订货范例

型号	—	年
(年·月) HDTBX16	—	20
(年) HDTX 6	—	20
(月) HDTDX 4		
(空白) HDTNX 8		

Delivery 交货期 **9** 天发货

☑ 上海·广州发货  
☑ 数量>50时, 请另询交货期。

## ■耐高温·带拉拔螺纹孔日期章专用拉拔工具



适用日期章尺寸	φ A	M	R	H	L	φ S	T	型号
φ 4	φ 6.5	M1.8×0.35	6.5	50	52	φ 7	10	DTNK4
φ 5	φ 6.5	M2×0.4	6.5	50	52	φ 8	10	DTNK5
φ 6	φ 6.5	M2.5×0.45	6.5	50	52	φ 9	10	DTNK6
φ 8	φ 6.5	M3×0.5	10	50	55	φ 11	10	DTNK8
φ 10	φ 8	M3×0.5	11.5	50	57	φ 13	10	DTNK10
φ 12	φ 8	M4×0.7	12	60	59.5	φ 14	10	DTNK12
φ 16	φ 8	M5×0.8	20	60	65	φ 20	15	DTNK16
φ 20	φ 8	M5×0.8	20	60	65	φ 24	15	DTNK20


Order 订货范例

型号	
DTNK16	


Delivery 交货期 **9** 天发货

☑ 上海·广州发货  
☑ 数量>50时, 请另询交货期。

**RoHS 10**



**内镶件**



φ B  
L

No.	B	F	文字深度	文字拔模角度	箭头深度	箭头拔模角度
4	2.6	5.46	0.12	25°	0.22	13°
5	2.9	5.45	0.14	25°	0.25	13°
6	3.95	5.5	0.18	25°	0.35	13°
8	5	7.1	0.18	25°	0.35	13°
10	6.3	8.76	0.2	25°	0.4	13°
12	7.5	9.8	0.2	25°	0.4	13°
16	11	9.8	0.22	25°	0.4	13°
20	13.2	11.8	0.22	25°	0.4	13°

☐ 材质 SUS420  
☑ 硬度 50~53HRC

☑ 本页所介绍的内镶件可与P.535的日期章组件中的外镶件及P.536、P.538的外镶件产品配套使用。


■年份章

显示标识	外镶件分度	型号		年
		Type	No.	
年	12等分	HDYYX	4	20
			5	20
			6	20
			8	21
			10	21
			12	22
			16	22
20	22			


■空白章

显示标识	外镶件分度	型号		年
		Type	No.	
空白	12等分	HDNX	4	20
			5	20
			6	20
			8	21
			10	21
			12	22
			16	22
20	22			

**RoHS 10**



**外镶件**



φ Dm6  
φ B  
L/3  
L±0.02  
K  
E  
φ Dh7

D	D	B	L	E(拆卸螺纹孔)	K	文字深度	文字拔模角度
4	4	2.6	8	M1.8×0.35	2.4	0.12	20°
5	5	2.9	8	M2×0.4	2.4	0.14	20°
6	6	3.95	8	M2.5×0.45	2.4	0.18	23°
8	8	5	10	M3×0.5	2.8	0.18	25°
10	10	6.3	12	M3×0.5	3	0.2	25°
12	12	7.5	14	M4×0.7	4	0.2	25°
16	16	11	14	M5×0.8	3.7	0.22	25°
20	20	13.2	16	M5×0.8	3.7	0.22	25°

☐ 材质 SUS420  
☑ 硬度 50~53HRC

☑ 本页所介绍的外镶件可与P.535日期章组件中的内镶件及P.536、P.538的内镶件产品配套使用。

■年份调换章

显示标识	外镶件分度	型号		年
		Type	D	
4年度章	12等分	HDTX-R	4	20
			5	20
			6	20
			8	21
			10	21
			12	22
			16	22
6年度章	12等分	HDTXS-R	4	20
			5	20
			6	20
			8	21
			10	21
			12	22
			16	22

■月·日·空白章

显示标识	外镶件分度	型号		年
		Type	D	
月	12等分	HDTDX-R	4	20
			5	20
			6	20
			8	21
			10	21
			12	22
			16	22
日期(个位)	12等分	HDTEX-R	4	20
			5	20
			6	20
			8	21
			10	21
			12	22
			16	22
日期(十位)	12等分	HDTFX-R	4	20
			5	20
			6	20
			8	21
			10	21
			12	22
			16	22
日期	31等分	HDTGX-R	16	20
			4	20
			5	20
			6	20
			8	21
			10	21
			12	22
空白	12等分	HDTNX-R	4	20
			5	20
			6	20
			8	21
			10	21
			12	22
			16	22

Order 订货范例

型号	—	年
(年) HDYYX6	—	20
(空白) HDNX10		
(年) HDTX-R16	—	20
(月) HDTDX-R16		

Delivery 交货期 **9** 天发货

☑ 上海·广州发货  
☑ 数量>50时, 请另询交货期。