



# 标准型用内镶件

一箭头深度标准・浅型一



# 标准型用外镶件



**内镶件**

RoHS 10

No.	dh7	B	L	K
3	1.4	2	8	3
4	1.9	2.8	8	3
5	2.3	3.4	8	4
6	2.8	4	8	4
8	4	5.6	10	4
10	5	6.5	12	6
16	10	12	14	6
20	12	14	16	6

No.	箭头深度(mm)	
	标准	浅型
3	0.22	—
4	0.25	0.14
6	0.4	0.18
8	0.4	0.2
10	0.5	0.22

☑ 材质 SUS420  
☑ 硬度 50~53HRC

详情 P.540

☑ 本页所介绍的内镶件可与P.545的日期章组件中的外镶件及P.548的外镶件产品配套使用。

**外镶件**

RoHS 10

Dm6	Dh7	dh7	L
3	3	1.4	8
4	4	1.9	8
5	5	2.3	8
6	6	2.8	8
8	8	4	10
10	10	5	12
16	16	10	14
20	20	12	16

☑ 材质 SUS420  
☑ 硬度 50~53HRC

☑ 本页所介绍的外镶件可与P.545的日期章组件中的内镶件及P.547的内镶件产品配套使用。

**年份章**

显示标识	型号		年
	Type	No.	
年	DYY DYYU (浅箭头型) ☑ No.4~20 No.3除外	3	2020年用 ※2020年11月起由于生产调整变更为第9天发货。 2021年4月起将停止销售。
		4	20
		5	21
		6	21
		8	21
		10	22
		16	2022年用(2021年9月起可指定) ※2022年11月起由于生产调整变更为第9天发货。 2023年4月起将停止销售。
		20	

**空白章**

显示标识	型号	
	Type	No.
空白	DN DNU (浅箭头型) ☑ No.4~20 No.3除外	3
		4
		5
		6
		8
		10
		16
		*20

Order 订货范例: DYY 6 - 20, DN 10

Delivery 交货期: 5天发货

☑ 隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

☑ 数量 > 101时, 请另询交货期。

**文字指定型**

显示标识	型号		刻印文字 (指定2个文字・显示标识的蓝字部分)
	Type	No.	
2个文字	DYM	5	公称 刻印文字 订购符号
		6	
		8	
		10	
		16	
		20	

☑ 内镶件部分可指定2个文字。  
☑ “/” (斜线)、“-” (减号)、“ ” (空格) 分别用 “/”、“#”、“%” 指定。

Order 订货范例: DYM 10 - AB

Delivery 交货期: 9天发货

☑ 上海・广州发货

☑ 数量 > 101时, 请另询交货期。

**年份调换章**

显示标识	外镶件分度	型号		年
		Type	D	
4年度型	12等分	DT-R	4	2020~2023年用 ※2020年11月起由于生产调整变更为第9天发货。 2021年4月起将停止销售。
			5	
			6	
			8	
			10	
			16	
			20	
6年度型	12等分	DTS-R	4	2020~2025年用 ※2020年11月起由于生产调整变更为第9天发货。 2021年4月起将停止销售。
			5	
			6	
			8	
			10	
			16	
			20	

Order 订货范例: DT-R 16 - 20, DTD-R 10

Delivery 交货期: 5天发货

☑ 隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

☑ 数量 > 101时, 请另询交货期。

**文字指定型**

显示标识							
1M (1处)	2M (2处)	3M (3处)	4M (4处)	5M (5处)	6M (6处)	10M (10处)	12M (12处)
刻印位置 ① XYZ	刻印位置 ① ABS	刻印位置 ① POM	刻印位置 ① AS	刻印位置 ① PA	刻印位置 ① 20	刻印位置 ① T J A B C D E	刻印位置 ① 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
各刻印位置都可指定1~3个文字				各刻印位置都可指定1~2个文字		各刻印位置仅可指定1个文字	

Type	型号		刻印文字 (指定1~3个文字・显示标识的蓝字部分)				
	显示标识	D	刻印位置①~⑫				
DT-R	1M	5	1	2	3	4	5
	2M	6	6	7	8	9	0
	3M	8	A	B	C	D	E
	4M	8	F	G	H	I	J
	5M	10	K	L	M	N	O
	6M	16	P	Q	R	S	T
	10M	16	U	V	W	X	Y
		20	Z				

☑ “/” (斜线)、“-” (减号)、“ ” (空格) 分别用 “/”、“#”、“%” 指定。 ☒ DT-R5M・DT-R6M不适用于D5规格。

Order 订货范例: DT-R 3M 6 - POM - PS - SAN

Delivery 交货期: 9天发货

☑ 上海・广州发货

☑ 数量 > 101时, 请另询交货期。

**月・日・空白章**

显示标识	外镶件分度	型号	
		Type	D
月	12等分	DTC-R	3
			4
			5
			6
			*8
			4
日期(个位)	12等分	DTD-R	4
			5
			6
			8
			10
			16
			*20
日期(十位)	10等分	DTE-R	4
			5
			6
			8
			10
			16
			20
日期	12等分	DTF-R	*5
			6
			8
			10
			16
			20
日期	31等分	DTG-R	*16
			4
			5
			6
			8
			10
			16
空白	12等分	DTN-R	4
			5
			6
			8
			10
			16
			20

日期章  
排气元件