



ダブルバルブ・コンパクト 冷却ハイフローカブラーソケット  
**双阀自封·紧凑型 大流量冷却水用接头**  
 —外接头—



ダブルバルブ・コンパクト 冷却ハイフローカブラープラグ  
**双阀自封·紧凑型 大流量冷却水用接头**  
 —内接头—



① 大流量冷却水用接头系列的外接头孔径和内接头直径尺寸需配套使用，不同尺寸的组合将无法对接。

外接头·外螺纹安装用  
**F120—HFLS (耐热120°C)**

材质 黄铜 (C3604)

适用内接头	内接头连接部分			L	B1	锥度内螺纹 Rc(PT)	型号	
	孔径V	N	D1				Type	No.
大流量接头 前端直径V=15	15	17	26	47	19	1/4	外螺纹安装用 <b>F120—HFLS</b>	2
大流量接头 前端直径V=19	19	18	32	49	24	3/8		3
大流量接头 前端直径V=22	22	21	35	60	29	1/2		4

- ① 适用内接头: 米思米大流量冷却水用接头 F120—HFLP (例: F120—HFLP2) · SF120—HFLP (例: SF120—HFLP2) P.986 · 990  
 日东大流量冷却水用接头 HFL□P (例: HFL2P)
- ② 大流量冷却水用接头系列的外接头孔径和内接头直径尺寸需配套使用，不同尺寸的组合无法对接。
- ③ 内、外接头对应速查表 P.970
- ④ 内、外接头概要 P.967 · 968 · 1403~1406
- ⑤ 大流量冷却水用接头为双阀自封结构，外接头和内接头都带有自封阀门。
- ⑥ 米思米不承诺此产品品牌。

Order 订货范例  
 型号 **F120—HFLS 2**

Delivery 交货期  
 库存品  
 ① 隔日上海·广州发货 P.41  
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)  
 ② 数量>51时，请另询交货期。

① 绿色文字的产品，库存消耗完毕后废止。

RoHS10 **F120—HFLM (耐热120°C · 内接头·外螺纹)**

材质 黄铜 (C3604)  
 螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹 R(PT)

适用外接头	外接头连接部分		L	D1	B	l1	锥度外螺纹 R(PT)	型号	
	V	l						Type	No.
大流量接头 前端直径V=15	15	16.5	50	18.5	17	13	1/4	F120—HFLM (外螺纹)	2
大流量接头 前端直径V=19	19	18	54.5	23	21	13	3/8		3

① 米思米不承诺此产品品牌。

**F120—HFLP (耐热120°C · 内接头·内螺纹)**

材质 黄铜 (C3604)

适用外接头	外接头连接部分		L	D1	B	锥度内螺纹 Rc(PT)	型号	
	V	l					Type	No.
大流量接头 前端直径V=15	15	16.5	30	18.5	17	1/4	F120—HFLP (内螺纹)	2
大流量接头 前端直径V=19	19	18	31	23	21	3/8		3
大流量接头 前端直径V=22	22	22.5	37.5	32	29	1/2		4

- ① 适用外接头: 米思米大流量冷却水用接头 F120—HFLS (例: F120—HFLS2) · SF120—HFLS (例: SF120—HFLS2) P.985 · 990  
 日东大流量冷却水用接头 HFL□S (例: HFL2S)
- ② 大流量冷却水用接头系列的外接头孔径和内接头直径尺寸配套使用，不同尺寸的组合无法对接。
- ③ 内、外接头对应速查表 P.970
- ④ 内、外接头概要 P.967 · 968 · 1403~1406
- ⑤ 大流量冷却水用接头为双阀自封结构，外接头和内接头都带有自封阀门。
- ⑥ 米思米不承诺此产品品牌。

Order 订货范例  
 型号 **F120—HFLM 2**  
**F120—HFLP 4**

Delivery 交货期  
 库存品  
 • F120—HFLP  
 ① 隔日上海·广州发货 P.41  
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)  
 ② 数量>51时，请另询交货期。

• F120—HFLM  
**5** 天发货  
 ① 上海·广州发货  
 ② 数量>51时，请另询交货期。

冷却関連部品①  
 カラー・ワンタッチ継手

冷却関連部品①  
 接头・快速接头