



B	C	L	ML	M	MSKTP		Catalog No.	
					L1	L2	Type	D—M
12	2	50	40	M18×P1.5	10	28	MSK MSKS MSKTP	(25—18)
		55		M22×P1.5	12	30		25
17	3	60	60	M30×P2	13	32		32
		65			15	32		38

Order 订货范围 Catalog No. **MSK 50**

Alterations 追加加工 Catalog No. — (MLC) **MSKTP 38 — MLC40**

Delivery 交货期 **5** 天发货
 ①上海·广州发货
 ②数量≥201时, 请另询交货期。

①MSK无()尺寸规格。

Alteration	Code	Spec.
	MLC	变更ML尺寸 M≤MLC<ML 指定单位1mm

模架用内六角螺栓 RoHS 10 **CB**

材质 SCM435
 硬度 38~43HRC
 螺紋部 JIB B 0205 2級
 (螺栓精度 JIS B 1176)
 (强度分类 12.9)

Catalog No.	
Type	M—L
CB	14—30
	14—35
	14—40

• 滚针导柱组件D60、装卸型钢球导柱组件D50的安装螺栓。
 请在附属螺栓丢失时或维护时使用。

Order 订货范围 Catalog No. **CB 14—40**

Delivery 交货期 **5** 天发货
 ①上海·广州发货
 ②数量≥51时, 请另询交货期。

• CB14—40 库存品
 ①隔日上海·广州发货 (P.41 (17:00前订购的库存品可当日发货。))
 ②数量≥51时, 请另询交货期。

①导柱
 ②导套
 ③衬套
 ④盖板
 ⑤可动挡块

RMBL (无挡块)
 RMSL (可动挡块)
 RMKL (固定挡块)

名称		材质
①导柱	SUJ2	
②导套	SUJ2	
③滚针衬套	SUJ2 超级工程塑料	
④盖板	S45C	
⑤可动/固定挡块	S45C SPC-1	

①导柱					②导套		③衬套	④盖板			⑤可动挡块			
φD	D1	L1	L2	T	M×ℓ	φDS	LS	公差	LL	φD2	L3	L4	φSD	S
13	20	10	7	5	M6×15	24	30	±0.01	25	17	8	4	—	—
16	23	10	7	5	M6×15	30	40		30	22	10	4	—	—
20	29	15	7.5	5	M8×18	37	50		40	28	14	7	24	17
25	36	18	9	8	M8×18	44	61		51	35	14	7	29	21
28	39	20	10	10	M10×22	47	67		57	36	16	8	33	21
32	44	23	11.5	10	M10×22	54	73		63	40	16	8	37	28
38	53	27	13.5	12	M12×27	64	78		66	49	18	10	44	25

Catalog No.		L					
Type	φD						
RMBL (无挡块)	13	50	60	70			
	16	50	60	80			
RMSL (可动挡块)	20				90	100	120
	25				100 120 130		
RMKL (固定挡块)	28				95	120	140 160
	32				120 140 160		
38				140 160 180			

Order 订货范围 Catalog No. — L **RMSL 25 — 120**

Delivery 交货期 **20** 天发货
 ①上海·广州发货
 ②数量≥21时, 请另询交货期。
 ③如客户有需求, 米思米可以备货, 隔天发货。