

Type	形状
<b>JBX160</b> <span style="color: green;">RoHS 10</span> 	<p>①②M材 质 SPCC ③M材 质 丁腈橡胶 ④表面处理 烧结涂装 板 厚 2.0mm (颜色: 白色&lt;7.5Y9/1&gt;) ④M3定位螺丝 板 厚 1.6mm ⑤M3埋头螺丝(插座安装用)</p>
<b>JBX100</b> <span style="color: green;">RoHS 10</span> 	<p>①②M材 质 SPCC ③M材 质 丁腈橡胶 ④表面处理 烧结涂装 板 厚 2.0mm (颜色: 肉色&lt;2.5Y8/1&gt;) ④M3定位螺丝 板 厚 1.6mm ⑤M3埋头螺丝(插座安装用)</p>

插座 适合规格	接线板	接线板规格					Catalog No.	
		额定值 电压 (V)	电流 (A)	适用 电线	端子 螺丝	接点数	Type	No.
七星科学制 NCS25□R	RTK-10M-8P	250	15	1.25mm <sup>2</sup>	M3	6	<b>JBX</b>	100
七星科学制 NCS40□R	BNDH15LW	600	21	2mm <sup>2</sup>	M3.5	12		160

Order 订货范例 **Catalog No. JBX 100**

Delivery 交货期 **库存品**  
 ①隔日上海·广州发货 P.41 (17:00前订购的库存品可当日发货。)  
 ②数量≥101时, 请另询交货期。

**Example 使用范例**

■JBX安装范例 ■有关插座的锁片方向(JBX160) ■有关插座的选择  
 请指定适合冲压规格插座。

插头 插座

请指定适合冲压规格插座。

《纵向设置》 《横向设置》

JBX160所使用的插座锁片不论是纵向设置还是横向设置都应面向下方, 插座安装螺钉为6孔。

要将转接盒安装到模具上, 将2个M8螺栓穿过转接盒主体的背面并进行固定。另外, 本产品未进行传感器电缆引入加工。

搬送装置用挂钩 RoHS 10 **DVJ**

M材 质 SS400

Catalog No.	
Type	L
<b>DVJ</b>	100
	150

Order 订货范例 **Catalog No. DVJ 100**

Delivery 交货期 **5天发货**  
 ①上海·广州发货  
 ②数量≥201时, 请另询交货期。

**ex** Example 使用范例

卷绳用挂钩 RoHS 10 **DKLH**

M材 质 SS400

Catalog No.	
Type	L
<b>DKLH</b>	80

Order 订货范例 **Catalog No. DKLH 80**

Delivery 交货期 **5天发货**  
 ①上海·广州发货  
 ②数量≥201时, 请另询交货期。

**ex** Example 使用范例