階形拔插式鉸鏈/縱型拔插式鉸鏈/銲接拔插式鉸鏈
銲接鉸鏈/長鉸鏈

CAD資料夾名稱：49_Pulls

■階形拔插式鉸鏈

(左開型)

HHSPDL
(左開型)
HHSPDR
(右開型)

(圖為左開型)



M材　質　SUS304
S表面處理　拋光研磨

開門側在右邊則為右開型,和一般的右側自由開啟用相反。

型式 Type	T	T1	*容許荷重 (kg)	重量 (g)	NT$基準單價 1~19 pcs	NT$折扣單價 20~100
HHSPDL	3	10	7	40		
HHSPDR	5	12		42		

*容許荷重是使用2 pcs時的數值。

Example 使用範例



*使用範例為從上方看下來的圖例。

■縱型拔插式鉸鏈

HHSV



M材　質　SUS304　S表面處理　光澤滾筒研磨

型式 Type	L	N 鑽孔	N 碟形沉頭孔	*容許荷重 (kg)	質量 (g)	NT$基準單價 1~9 pcs	NT$折扣單價 10~50 pcs
HHSV	35	3.2	6.2	2	13		
	51			4	30		
	60	4.2	8.2	6	45		
	80			10	95		

*容許荷重是使用2 pcs時的數值。

L	W	P	D	H	t	R	R1
35	8	27	3	6	2	9	8
51	11	40	4	8	2.5	15	14.4
60	13	48	5	9.5	3	18	18
80	14.5	68	6	11.5	4.5	27	27

Order 訂購範例　型式
HHSPDL3
HHSV51

Delivery 出貨日　WEB WOS

Price 價格　NT$ WEB WOS

■銲接拔插式鉸鏈

HHSML(左側自由開啟用)
HHSMR(右側自由開啟用)



(圖為左側自由開啟用)

M材　質　SPCC
S表面處理　三價鉻酸鹽

型式 Type	L	W	T	(R)	*容許荷重 (kg)	重量 (g)	NT$基準單價 1~19 pcs	NT$折扣單價 20~50
HHSML(左側自由開啟用)	50	32	1.6	7.5	7	30		
HHSMR(右側自由開啟用)	64	36	1.6	7.5	10	45		
	75	38	2	8.5	15	65		

*容許荷重是使用2 pcs時的數值。

Delivery 出貨日　WEB WOS

Price 價格　NT$ WEB WOS

■重量用銲接拔插式鉸鏈

Type	M材質	S表面處理
HHSMZL HHSMZR	SPCC	有色鉻酸鹽(三價)
HHSMYL HHSMYR	SUS304	鏡面拋光



(圖為左側自由開啟用)

型式 Type	L	W	T	(R)	D	*容許荷重 (kg)	重量 (g)	NT$基準單價 1~19 pcs	NT$折扣單價 20~50
HHSMZL(左側自由開啟用)	50	40	2.6	10.5	5	15	62		
	65	50	2.6	10.5	5	20	95		
HHSMZR(右側自由開啟用)	75	70	3.2	12.5	6	30	180		
	100	82	4	16	8	50	335		
HHSMYL(左側自由開啟用)	50	40	2.5	10.5	5	15	60		
	65	50	2.5	10.5	5	20	89		
HHSMYR(右側自由開啟用)	75	70	3	12	6	30	165		
	100	82	4	16	8	50	347		

*容許荷重是使用2 pcs時的數值。

Order 訂購範例　型式
HHSML50
HHSMYR75

Delivery 出貨日　WEB WOS

Price 價格　NT$ WEB WOS

■不鏽鋼銲接鉸鏈

HHSY



M材　質　SUS304
S表面處理　拋光研磨

型式 Type	L	W	C	C1	t	*容許荷重 (kg)	重量 (g)	NT$基準單價 1~19 pcs	NT$折扣單價 20~50
HHSY	40	35	3	6.3	1.5	6	25		
	50	30	3	6.4	1.5	8	30		
	65	50	4	8.5	2	13	66		
	75					15	76		
	90	60	6	12.7	3	25	190		
	100					30	200		

*容許荷重是使用2 pcs時的數值。

■鋼銲接鉸鏈

HHSYT



M材　質　SPCC
S表面處理　有色鉻酸鹽(三價)

型式 Type	L	W	*容許荷重 (kg)	分割數	重量 (g)	NT$基準單價 1~19 pcs	NT$折扣單價 20~200
HHSYT	60	50	25	3	105		
	90	60	40	5	180		
	100	80	45	5	245		

*容許荷重是使用2 pcs時的數值。

■重量用銲接鉸鏈

HHSYZ



M材　質　SUS304
S表面處理　髮絲紋加工

型式 Type	L	W	(D)	t	形狀No.	*容許荷重 (kg)	重量 (g)	NT$基準單價 1~19 pcs	NT$折扣單價 20~50
HHSYZ	50	50	12	3	A	20	88		
	60	64				25	120		
	75	70				30	164		
	100	100	20	4	B	60	504		
	125	100				70	628		
	150	120				90	834		

*容許荷重是使用2 pcs時的數值。

■長鉸鏈

HHSLV



可切斷使用。

M材　質　SUS304

型式 Type	L	質量 (g)	NT$基準單價 1~9 pcs	NT$折扣單價 10~50
HHSLV	300	165		
	350	190		
	450	250		
	600	335		
	750	410		
	850	470		
	1000	580		

Order 訂購範例　型式
HHSY50
HHSYT90
HHSYZ100
HHSLV300

Delivery 出貨日　WEB WOS

Price 價格　NT$ WEB WOS