高壓送風用大流量噴嘴

Type	M材質	耐熱溫度
AFTHF	SUS304	300℃

■特長
為能使送風機有效率的進行送風的構造。
藉由使用送風機,可節省供應空氣時的電力和供應空氣量。
為適合長時間連續噴射的空氣噴嘴。



RoHS10

㊟擴管後呈扁平形,故前端稍微變成圓弧形。

型式 Type	No.	L	d1	d2	d3	t	T	重量(g)	NT$基準單價 1~4 pcs	NT$折扣單價 5~9	10~19	20~30
AFTHF	2	70	4	21	25	2.2	R1/4	38				
	3	70	4	25	29	2.3	R3/8	52				
	4	80	4	31	35	2.5	R1/2	82				

Order 訂購範例 型式 AFTHF2　Delivery 出貨日 WEB WOS　Price 價格 WEB WOS

■空氣流量特性表



■流速特性表



㊟圖表中的數值為實測參考值而非保證值。

Example 使用範例



(工件的乾燥)



(工件的除水)

平面空氣噴嘴/高壓送風機

—送風機用型—

■送風機用型



RoHS10

Type	M材質	最高使用壓力	耐熱溫度
AFTBA	A5052P	0.7MPa	200℃

■特長
為適用於送風機使用的大流量送風的噴嘴。
藉由使用送風機,可節省供應空氣時的電力和供應空氣量。
為適合長時間連續噴射的空氣噴嘴。



型式 Type	No.	孔口	重量(g)	NT$基準單價 1~4 pcs	NT$折扣單價 5~10
AFTBA	80	8—φ4	105		

Order 訂購範例 型式 AFTBA80　Delivery 出貨日 WEB WOS　Price 價格 WEB WOS



(除水)

■高壓送風機

VBYE



VBYG



型式 Type	相數	電源電壓(V)	頻率(Hz)	吸入特性 額定值 風量(m³/min)	吸入特性 額定值 靜壓(kPa)	吸入特性 最大特性 靜壓(kPa)	吸入特性 最大特性 輸出(kW)	吸入特性 最大特性 電流(A)	排出特性 最大特性 靜壓(kPa)	排出特性 最大特性 輸出(kW)	排出特性 最大特性 電流(A)	最大風量(m³/min)	噪音dB(A)	起動電流(A)	質量(Kg)	NT$基準單價 1台
VBYE	三相	200	50	0.9	4.4	9.7	0.35	1.8	10.2	0.38	1.9	1.7	58	17.4(50Hz)	17.5	
			60	1.3	4.4	12.3	0.53	2.2	12.7	0.56	2.3	2	62	16.7(60Hz)		
VBYG	三相	200	50	1.2	6.5	11.5	0.63	2.9	12.3	0.67	3.1	2.6	63	22(50Hz)	21.5	
			60	2	5.9	13.3	0.88	3.6	13.5	0.9	3.7	3.1	66	20(60Hz)		

Order 訂購範例 型式 VBYE　Delivery 出貨日 WEB WOS　Price 價格 WEB WOS

■可使用範圍

VBYE



VBYG



■規格
・週邊溫度和吸入空氣溫度:−20~+ 40°C。
・相對溼度:90%以下。
・僅限於吸入空氣,請勿用於吸入液體及腐蝕氣體・爆炸性氣體。