


筒式加热器


-凸缘导线保护・功率指定型-

部分规格
可特注对应


RoHS 10



C-MJCHN (无凸缘)
C-MJCHA (凸缘形状A)
C-MJCHB (凸缘形状B)



①②③耐热温度180℃以下
■ 材质 SUS304



B	A	W单位功率 (W/cm ²)	型号 Type	D	L 指定单位1mm	V(电压) 选择	W(功率) 指定单位10W
10	5	D=6.5~12 2 < W/cm ² ≤ 15 W/cm ² = W/[D × (L-10) × 3.14/100] D=16	C-MJCHN (无凸缘)	6.5	30~350	200	50~1000
			C-MJCHA (凸缘形状A)	8	25~400		50~1450
15	10	2 < W/cm ² ≤ 15 W/cm ² = W/[D × (L-20) × 3.14/100]	C-MJCHA (凸缘形状A)	10	25~500	220	50~2300
			C-MJCHB (凸缘形状B)	12	25~600		50~3300
22	10	2 < W/cm ² ≤ 15 W/cm ² = W/[D × (L-20) × 3.14/100]	C-MJCHB (凸缘形状B)	16	40~1000		50~7300

请在单位功率(W/cm²)为2 < W/cm² ≤ 15的范围内指定功率。

Order 订货范围

型号	L	V	W
C-MJCHN 8	150	V200	W 400
C-MJCHA 12	300	V220	W1400
C-MJCHB 10	200	V200	W 600

Delivery 交货期

7 天发货

上海・广州发货
数量 ≥ 21时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工

型号	L	V	W	(JC・M4・G4)
C-MJCHN 8	200	V200	W 600	JC2
C-MJCHB 10	400	V220	W1400	JC2 - M4


Alterations	Code	Spec.
	JC	变更导线长度。 指定方法 导线长度(mm) JC2 2000 JC3 3000
	M4	M4螺栓用固定接头安装。
	G4	M4螺栓用Y形固定接头安装。

筒式加热器



-凸缘导线保护・功率指定型-

部分规格
可特注对应

RoHS 10



MJCHN (无凸缘)
MJCHA (凸缘形状A)
MJCHB (凸缘形状B)



凸缘安装方法为铆接或焊接(3点)。

W单位功率 (W/cm ²)	型号 Type	D	L 指定单位1mm	V(电压) 选择	W(功率) 指定单位10W
2 < W/cm ² ≤ 15 W/cm ² = W/[D × (L-12) × 3.14/100]	MJCHN (无凸缘)	8	50~400	200 220	50~1100
	MJCHA (凸缘形状A)	10			50~1600
	MJCHB (凸缘形状B)	12	50~1800		
	*16	50~600	50~2000		

请在单位功率(W/cm²)为2 < W/cm² ≤ 15的范围内指定功率数。 * D16不可选择MJCHB。

Order 订货范围

型号	L	V	W
MJCHN 8	150	V200	W 400
MJCHA12	300	V220	W1400
MJCHB10	200	V200	W 600

Delivery 交货期

7 天发货

上海・广州发货
数量 ≥ 21时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工

型号	L	V	W	(JC・M4・G4)
MJCHN 8	200	V200	W 600	JC2
MJCHB10	400	V220	W1400	JC2 - M4

Alterations	Code	Spec.
	JC	变更导线长度。 指定方法 导线长度(mm) JC2 2000 JC3 3000
	M4	M4螺栓用固定接头安装
	G4	M4螺栓用Y形固定接头安装