

上模座

- 螺栓固定型・双螺栓固定型・嵌套型 -

凸模用衬垫・凸模用垫片



一螺栓固定型 - RoHS10

BBPH (圆形凸模用)

BBPHC (非圆形凸模用)

一双螺栓固定型 - RoHS10

BBPHW

BBPHWA (厚板冲裁型凸模用)

一嵌套型 - RoHS10

KBPH (圆形凸模用)

KBPHC (非圆形凸模用)

D	T
3~6	+0.012 +0.004
8·10	+0.015 +0.007
13·16	+0.018 +0.010

Ⓜ 材质 相当于SKD11
Ⓜ 硬度 60~63HRC

D	T
8·10	+0.014 +0.005
13·16	+0.017 +0.007
20	+0.020 +0.007

Ⓜ 材质 相当于SKD11
Ⓜ 硬度 60~63HRC

D	T
1.6~2.5	+0.008 +0.002
3~6	+0.012 +0.004
8·10	+0.015 +0.007
13·16	+0.018 +0.010

Ⓜ 材质 相当于SKH51
Ⓜ 硬度 61~64HRC
H-V3~5
Ⓜ 材质 相当于SKD11
Ⓜ 硬度 60~63HRC

PWA - 凸模用衬垫 - RoHS10

Ⓜ 材质 SKS3
Ⓜ 硬度 58~62HRC

PWB - 凸模用垫片 - RoHS10

Ⓜ 材质 SKS3
Ⓜ 硬度 58~62HRC

PWC - 螺栓固定型凸模用衬垫 - RoHS10

Ⓜ 材质 SKS3
Ⓜ 硬度 58~62HRC

Order 订货范例: **Catalog No. PWA 3 - 0.5**

Delivery 交货期: **7 天发货**

Ⓜ 上海·广州发货
Ⓜ 数量≥201时, 请另询交货期。

D	Catalog No.		T (厚度) 公差±0.1
	Type	d	
5	PWA	3	0.5 (仅d3~13)
7		4	
8		5	
9		6	
11		8	
13		10	
16		13	
19		16	
23		20	
28		25	

Ⓜ d16以上时不能选择T0.5。
Ⓜ (C0.5)→T0.5时, 倒角为C0.2~0.3。

D	Catalog No.		T (厚度) 公差±0.1
	Type	D	
5	PWB	5	0.5 (仅D5~16)
7		7	
8		8	
9		9	
11		11	
13		13	
16		16	
19		19	
23		23	
28		28	

Ⓜ D19以上时不能选择T0.5。

d	Catalog No.		T (厚度) 公差±0.1
	Type	D	
3.5	PWC	5	0.5 (仅D5~16)
4.5		6	
5.5		8	
		10	
		13	
6.5		16	
	20		
	25		

Ⓜ D20以上时不能选择T0.5。

Alterations 追加加工: **Catalog No. BBPH 16 08 - LC21.1 - D3**

Alterations	Code	Spec.
全长追加加工	LC	变更全长 BBPH·BBPHC·KBPHC 16<L<30 KBPH V·H: 3~5 7<L<25 V·H: 8~25 11<L<25 指定单位0.1mm(LC·LK并用时, 指定单位可为0.01mm) Ⓜ 凸模固定部(5±0.01)·导入部长度(3) 螺栓沉头孔深度(h)请依据规格 16 天发货 Ⓜ 上海·广州发货
	LKC	变更全长公差 L+0.4 ⇄ +0.05 L+0.2 ⇄ 0
	LKZ	变更全长公差 L+0.4 ⇄ +0.01 L+0.2 ⇄ 0
	VK1	变更V·H公差 V·H +0.01 ⇄ V·H +0.005 Ⓜ KBPH·KBPHC不适用
杆部追加加工	VK2	变更V·H公差 V·H +0.01 ⇄ V·H -0.005
	NDC	无导入部

Example 使用范例

请用刃口重新研磨时的调整。

K	安装螺栓			J	Catalog No.	V	H	L	D	
	d	h	规格							
4	6	7.5	M3	4	BBPH (圆形凸模用)	16	8	16	3	
5	8	8.5	M4	4		18	10	20	3·4	
6.5	11	10.5	M6	6.5		25	13	22	4·5·6	
6.5	11	10.5	M6	8		28	16	25	8·10	
8	14	12.5	M8	10		35	20	30	10·13	
8	14	12.5	M8	12.5		40	25	30	13·16	
A	安装螺栓			T	d ₂	Catalog No.	V	H	L	D
	d ₁	h	规格							
25	11	7	M6	BBPHW时 T=5	BBPHW时 d ₂ =D+4	40	20	25	8 10	
34				BBPHWA时 T=8	BBPHWA时 d ₂ =D+6	50			10 13	
36	14	9	M8			55	25	30	10 13 16	
40						60	30		13 16 20	
KBPH (圆形凸模用)	Catalog No.		V	H	L	D				
	3	3	7·10·13	1.6						
	4	4	1.6·2.0							
	5	5	2.5							
	8	8	3·4							
	10	10	3·4·5							
	13	13	4·5·6·8							
KBPHC (非圆形凸模用)	Catalog No.		V	H	L	D				
	8	8	11	8·10						
	10	10	17	10·13						
	13	13	20	13·16						
	16	16	20							
	20	20	25							
	25	25	25							

Order 订货范例: **Catalog No. BBPH 16 08 - 20 - D3**

Delivery 交货期: **9 天发货**

Ⓜ 上海·广州发货
Ⓜ 数量≥101时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工: **P.右页**