

Han防水連結器電纜線

▼ HAN系列

全芯數共通

CN1	線芯識別										CN2
	A電纜線			B電纜線					C電纜線		
	例) 10芯 腳針No.8	例) 腳針No.5	例) 10芯 腳針No.8	對No.	線芯No.	絕緣體顏色	嵌入線色	識別模式	~12芯	16芯以上	
芯數	絕緣體顏色	識別線色									芯數
1	黑		1	1	黑	—		黑	1	1	1
2	白		1	2	黑	白		白	2	2	2
3	紅			2	3	紅	—		紅	3	3
4	綠		2		4	紅	白		綠	4	4
5	黃			3	5	綠	—		黃	5	5
6	褐		3		6	綠	白		褐	6	6
7	藍			4	7	黃	—		藍	7	7
8	灰		4		8	黃	白		灰	8	8
9	橘			5	9	褐	—		橘	9	9
10	天藍		5		10	褐	白		紫	10	10
11	粉紅			6	11	藍	—		粉紅	11	11
12	淺綠		6		12	藍	白		淺綠	12	12
13	紫			7	13	灰	—			13	13
14	白	黑	7		14	灰	白			14	14
15	白	紅		8	15	橘	—			15	15
16	白	綠	8		16	橘	白			16	16
17	白	黃		9	17	紫	—			17	17
18	白	褐	9		18	紫	白			18	18
19	白	藍		10	19	淺綠	—			19	19
20	白	橘	10		20	淺綠	白			20	20
21	灰	黑		11	21	粉紅	—			21	21
22	灰	白	11		22	粉紅	白			22	22
23	灰	紅		12	23	天藍	—			23	23
24	灰	綠	12		24	天藍	白			24	24
25				13	25	白	—				25
26			13		26	白	黑				26
27				14	27	綠	黑				27
28			14		28	綠	紅				28
29				15	29	黃	黑				29
30			15		30	黃	紅				30
31				16	31	褐	黑				31
32			16		32	褐	紅				32
33				17	33	藍	黑				33
34			17		34	藍	紅				34
35				18	35	灰	黑				35
36			18		36	灰	紅				36
37				19	37	橘	黑				37
38			19		38	橘	紅				38
39				20	39	紫	黑				39
40			20		40	紫	紅				40
41				21	41	淺綠	黑				41
42			21		42	淺綠	紅				42