


SUPER HIGH TORQUE TIMING BELT -EV5GT-EV8YU- 超高扭矩時規皮帶 (EV5GT・EV8YU)

◎非型錄規格商品請參照 P.131
◎CAD資料夾名稱: 19_Timing_Pulleys

■特長: 圓弧齒形背隙較少, 適合用於高精度的定位用途。
■EV5GT適用於高扭矩時規皮帶輪5GT P.1419、EV8YU適用於高扭矩時規皮帶輪8YU P.1421。



RoHS

Type		材質								
GBN	①背面橡膠	高彈力係數橡膠								
	②齒紋橡膠									
	③芯線	玻璃纖維線								
	④齒布	尼龍帆布								
種類	Pitch	R1	R2	R3	b	H	h	i	PLD	單位重量g/m(寬度:10mm)
EV5GT	5	0.51	2.54	1.37	1.03	3.80	1.93	1.87	0.5715	40.0
EV8YU	8	1.08	3.80	2.10	1.43	5.0	3.02	1.98	0.686	51.0

①使用溫度: -10~80℃(參考值)
②皮帶周長為芯線長度。
③特長・注意事項 參照 P.1411
④選定方法 參照 P.2324

■種類 EV5GT (Pitch : 5mm)							
Type	皮帶No.	皮帶寬度 No.	齒數	皮帶周長 (mm)	NTS基準單價		
					90	120	150
185 EV5GT			37	185			
225 EV5GT			45	225			
230 EV5GT			46	230			
240 EV5GT			48	240			
245 EV5GT			49	245			
250 EV5GT			50	250			
255 EV5GT			51	255			
260 EV5GT			52	260			
270 EV5GT			54	270			
275 EV5GT			55	275			
295 EV5GT			59	295			
300 EV5GT			60	300			
315 EV5GT			63	315			
320 EV5GT			64	320			
340 EV5GT			68	340			
350 EV5GT			70	350			
360 EV5GT			72	360			
365 EV5GT			73	365			
370 EV5GT			74	370			
375 EV5GT			75	375			
385 EV5GT			77	385			
390 EV5GT			78	390			
400 EV5GT			80	400			
405 EV5GT			81	405			
410 EV5GT			82	410			
415 EV5GT			83	415			
420 EV5GT			84	420			
430 EV5GT			86	430			
435 EV5GT		90 (9mm)	87	435			
440 EV5GT			88	440			
450 EV5GT		120 (12mm)	90	450			
460 EV5GT			92	460			
465 EV5GT		150 (15mm)	93	465			
470 EV5GT			94	470			
475 EV5GT			95	475			
485 EV5GT			97	485			
490 EV5GT			98	490			
500 EV5GT			100	500			
505 EV5GT			101	505			
510 EV5GT			102	510			
520 EV5GT			104	520			
525 EV5GT			105	525			
530 EV5GT			106	530			
540 EV5GT			108	540			
545 EV5GT			109	545			
550 EV5GT			110	550			
560 EV5GT			112	560			
565 EV5GT			113	565			
570 EV5GT			114	570			
575 EV5GT			115	575			
580 EV5GT			116	580			
595 EV5GT			119	595			
600 EV5GT			120	600			
610 EV5GT			122	610			
615 EV5GT			123	615			
625 EV5GT			125	625			
635 EV5GT			127	635			
645 EV5GT			129	645			
655 EV5GT			131	655			
670 EV5GT			134	670			
675 EV5GT			135	675			
695 EV5GT			139	695			

■種類 EV8YU (Pitch : 8mm)							
Type	皮帶No.	皮帶寬度 No.	齒數	皮帶周長 (mm)	NTS基準單價		
					90	120	150
700 EV8YU			140	700			
710 EV8YU			142	710			
720 EV8YU			144	720			
730 EV8YU			146	730			
740 EV8YU			148	740			
750 EV8YU			150	750			
770 EV8YU			154	770			
775 EV8YU			155	775			
800 EV8YU			160	800			
810 EV8YU			162	810			
815 EV8YU			163	815			
825 EV8YU			165	825			
830 EV8YU			166	830			
840 EV8YU			168	840			
845 EV8YU			169	845			
850 EV8YU			170	850			
860 EV8YU			172	860			
870 EV8YU			174	870			
880 EV8YU			176	880			
895 EV8YU			179	895			
900 EV8YU			180	900			
920 EV8YU			184	920			
935 EV8YU			187	935			
960 EV8YU			192	960			
970 EV8YU			194	970			
1000 EV8YU			200	1000			
1015 EV8YU			203	1015			
1025 EV8YU			205	1025			
1050 EV8YU		90 (9mm)	210	1050			
1080 EV8YU		120 (12mm)	216	1080			
1090 EV8YU			218	1090			
1145 EV8YU		150 (15mm)	229	1145			
1155 EV8YU			231	1155			
1165 EV8YU			233	1165			
1170 EV8YU			234	1170			
1180 EV8YU			236	1180			
1190 EV8YU			238	1190			
1210 EV8YU			242	1210			
1225 EV8YU			245	1225			
1250 EV8YU			250	1250			
1270 EV8YU			254	1270			
1290 EV8YU			258	1290			
1315 EV8YU			263	1315			
1330 EV8YU			266	1330			
1390 EV8YU			278	1390			
1400 EV8YU			280	1400			
1440 EV8YU			288	1440			
1475 EV8YU			295	1475			
1500 EV8YU			300	1500			
1530 EV8YU			306	1530			
1535 EV8YU			307	1535			
1550 EV8YU			310	1550			
1585 EV8YU			317	1585			
1615 EV8YU			323	1615			
1630 EV8YU			326	1630			
1675 EV8YU			335	1675			
1690 EV8YU			338	1690			
1715 EV8YU			343	1715			
1800 EV8YU			360	1800			
1875 EV8YU			375	1875			
1960 EV8YU			392	1960			

Type	皮帶No.	皮帶寬度 No.	齒數	皮帶周長 (mm)	NTS基準單價		
					150	200	250
408 EV8YU			51	408			
416 EV8YU			52	416			
432 EV8YU			54	432			
440 EV8YU			55	440			
464 EV8YU			58	464			
472 EV8YU			59	472			
480 EV8YU			60	480			
488 EV8YU			61	488			
504 EV8YU			63	504			
512 EV8YU			64	512			
520 EV8YU			65	520			
536 EV8YU			67	536			
544 EV8YU			68	544			
552 EV8YU			69	552			
560 EV8YU			70	560			
576 EV8YU			72	576			
600 EV8YU			75	600			
608 EV8YU			76	608			
616 EV8YU			77	616			
624 EV8YU			78	624			
632 EV8YU			79	632			
640 EV8YU			80	640			
656 EV8YU			82	656			
664 EV8YU			83	664			
680 EV8YU			85	680			
704 EV8YU			88	704			
720 EV8YU			90	720			
728 EV8YU			91	728			
744 EV8YU			93	744			
752 EV8YU			94	752			
760 EV8YU			95	760			
768 EV8YU			96	768			
776 EV8YU			97	776			
784 EV8YU			98	784			
792 EV8YU			99	792			
800 EV8YU			100	800			
808 EV8YU			101	808			
816 EV8YU			102	816			
824 EV8YU			103	824			
832 EV8YU		150 (15mm)	104	832			
840 EV8YU			105	840			
848 EV8YU		200 (20mm)	106	848			
856 EV8YU			107	856			
864 EV8YU			108	864			
872 EV8YU			109	872			
880 EV8YU		250 (25mm)	110	880			
888 EV8YU			111	888			
896 EV8YU			112	896			
904 EV8YU			113	904			
912 EV8YU			114	912			
920 EV8YU			115	920			
928 EV8YU			116	928			
936 EV8YU			117	936			
944 EV8YU			118	944			
952 EV8YU			119	952			
960 EV8YU			120	960			
968 EV8YU			121	968			
976 EV8YU			122	976			
984 EV8YU			123	984			
992 EV8YU			124	992			
1000 EV8YU			125	1000			
1008 EV8YU			126	1008			
1016 EV8YU			127	1016			
1032 EV8YU			129	1032			
1040 EV8YU			130	1040			
1064 EV8YU			133	1064			
1072 EV8YU			134	1072			
1080 EV8YU			135	1080			
1088 EV8YU			136	1088			
1096 EV8YU			137	1096			
1112 EV8YU			139	1112			
1120 EV8YU			140	1120			
1128 EV8YU			141	1128			
1136 EV8YU			142	1136			
1144 EV8YU			143	1144			
1152 EV8YU			144	1152			
1160 EV8YU			145	1160			
1168 EV8YU			146	1168			
1176 EV8YU			147	1176			
1184 EV8							