

支撐柱/管形支柱用蓋

CAD資料夾名稱：31_Posts

■特長：可與安裝用支撐座、支撐座、支柱固定座併用。

■支撐柱




RoHS


Type		材質	硬度	表面處理
棒形	管形			
STN	STA	S45C 58HRC~		—
STNM	STAM			
MSTNM	MSTAM	S45C		鍍無電解鍍
GSTNM	GSTAM			
STNUG	SMSTAM	SUS304		—

●STNM・STAM・MSTNM・MSTAM・GSTNM・GSTAM的兩端面以及溝槽部並無表面處理。

(棒形)



(管形)



型式			L	(D ₁)	ℓ	h	(d)	
Type		D _{g6}	指定單位1mm					
棒形 STN STNM MSTNM GSTNM STNUG	管形 STA STAM MSTAM GSTAM SMSTAM	6	$\begin{matrix} -0.004 \\ -0.012 \end{matrix}$	30~150	4.5	12	4	—
		8	-0.005	30~200	6.5	15		
		10	-0.014	35~250	8.5	18		
		12	-0.006	35~300	10		5	6.0
		15	-0.017	40~350	13	20		
		20	-0.007	45~400	17	25		
		25	-0.020	50~450	22		6	10.0
		30	-0.009	60~450	27	30		
		35	-0.025	70~500	32	40		
		40	-0.009	80~500	37		8	11.7
50	-0.025	100~600	46	50	10	15.2		
							16.0	
							20.1	
							22.7	
							30.8	

●管形適用於D10以上。STN適用於D8以上。

Order 訂購範例

型式 — L

STNUG12 — 250

Delivery 出貨日

WEB WOS

Alteration 追加加工

型式 — L — (MN・MTC)

STN8 — 100 — MN

Alteration	Code	Spec.																					
無溝槽	MN	變更為無止迴螺絲用溝槽。 指定方式 MN																					
追加端面內螺牙		對端面進行內螺牙加工。 指定方式 MTC8 <table><tr><th>Dg6</th><th>M (粗螺紋)</th></tr><tr><td>8</td><td>3</td></tr><tr><td>10</td><td>3 4</td></tr><tr><td>12</td><td>4 5</td></tr><tr><td>15</td><td>4 5 6</td></tr><tr><td>20</td><td>5 6 8</td></tr><tr><td>25</td><td>6 8 10</td></tr><tr><td>30</td><td>8 10 12</td></tr><tr><td>35</td><td>10 12 16</td></tr><tr><td>40</td><td>10 12 16</td></tr><tr><td>50</td><td>10 12 16</td></tr></table> ●僅適用於棒形 ⊗不適用於D=6	Dg6	M (粗螺紋)	8	3	10	3 4	12	4 5	15	4 5 6	20	5 6 8	25	6 8 10	30	8 10 12	35	10 12 16	40	10 12 16	50
Dg6	M (粗螺紋)																						
8	3																						
10	3 4																						
12	4 5																						
15	4 5 6																						
20	5 6 8																						
25	6 8 10																						
30	8 10 12																						
35	10 12 16																						
40	10 12 16																						
50	10 12 16																						


■特長：可安裝於P.2207~P.2214的管形支柱端面上的端蓋。

■管形支柱用蓋



RoHS

CAP



材質 天然橡膠 (NR70)

型式		D	d	d1	T	NT\$基準單價	NT\$折扣單價
Type	No.					1~19 pcs	20~50 pcs
CAP	10	9	6.2	3	8		
	12	11					
	15	14	10.2	6			
	20	18					
	25	12.0	15.5	9			
	30	23					
	35	28	16.5	10			
	40	33	20.5	13			
	40	38	23.0	15			
50	48	31.3	16	10			

●超過表中最大數量時請至WOS確認。

Order 訂購範例

型式 CAP25

Delivery 出貨日

WEB WOS

支撐柱

—附刻度/附刻度長度指定—

CAD資料夾名稱：31_Posts

■特長：便於攝影機・感應器等進行位置變更時。使用管形時,也可將配線收納其中。

■附刻度




RoHS


Type		材質
棒形	管形	
GSSTN	GSSTA	SUS304

●若使用具有揮發性的油擦拭,可能會令印字變淡。
●刻度的數字是以公分為單位來標示。
●刻度請作為參考值使用。
●刻度標示到(L-20)/10為止。

(棒形)



(管形)



型式		L 選擇	(d)	NTS標準單價									
Type	Dg8			GSSTN					GSSTA				
GSSTN GSSTA	10	-0.013 -0.035	100 150 200	8									
	12	-0.016	100 150 200 250 300	10									
	15	-0.043	100 150 200 250 300	12.6									
	20	-0.020 -0.053	100 150 200 250 300	16									
	25		200 250 300	—	—	—			—	—	—	—	—

Order 訂購範例

型式 — L

GSSTN15 — 200

GSSTA20 — 300


NTS Price 價格

WEB WOS

Delivery 出貨日

WEB WOS

■附刻度長度指定




RoHS


Type		材質
棒形	管形	
FGSTN	FGSTA	SUS304

●若使用具有揮發性的油擦拭,可能會令印字變淡。
●刻度的數字是以公分為單位來標示。
●刻度請作為參考值使用。

(棒形)



(管形)



型式		L 指定單位1mm	(d)	NTS標準單價					
Type	Dg8			FGSTN			FGSTA		
FGSTN FGSTA	10	-0.013 -0.035	35~450	8					
	12	-0.016	35~450	10					
	15	-0.043	40~450	12.6					
	20	-0.020 -0.053	45~450	16					
	25		50~450	20					


Order 訂購範例

型式 — L

FGSTN10 — 100

FGSTA20 — 200

Example 使用範例



CCD攝影機

FGSTN

TLSB20 (P.2215)

GSSTA

KSYM12 (P.2123)

MZ-T (P.2115)

LFSTF12 (P.2208)

NTS Price 價格

WEB WOS