

無給油襯套方型襯套座組 -標準型-

-銅合金襯套內藏 加高・加寬型-


■特長：適用於水平方向的運動，並減少了製作・組裝襯套座的時間。
為寬度(W尺寸)較加寬型更精巧的規格。

● CAD資料夾名稱：06_Oil_Free_Bushings

■加高標準型



Type		有無墊片		襯套座		襯套	
		M材質	S表面處理	M材質		M材質	
標準	MHUTS	無墊片		鋁合金	白色陽極處理	高張力黃銅合金	
	MHUTS-S	附非接觸式墊片				內含固體潤滑劑	
加長	MHUTW	無墊片					
	MHUTW-S	附非接觸式墊片					



● 附非接觸式墊片
在兩側的扣環內側有0.3mm的
鐵氟龍樹脂墊片。



Type	dr	容許公差	h	W	H	D	L		L1		L2		S		T	M1	M2	dxt		NT\$基準單價					
							標準	加長	標準	加長	標準	加長	標準	加長				MHUTS	MHUTS-S	MHUTW	MHUTW-S				
標準 MHUTS (無墊片)	16	+0.034 0	27	36	49	22.2	42	78	32	52	18	65	29.8	59.6	7	M6	M6	9x7	(M5螺栓用)						
(附非接觸式墊片) MHUTS-S	20	+0.041 0	31	42	54	26	48	85	36	58	18	70	34.8	69.6	8	M8	M8	11x8	(M6螺栓用)						
加長 MHUTW (無墊片)	25	+0.041 0	37	52	65	32	56	120	42	80	22	100	49.8	99.6	9	M10	M10	14x10	(M8螺栓用)						
(附非接觸式墊片) MHUTW-S	30	+0.041 0	40	58	71	37	68	128	44	90	22	110	59.8	119.6	9	M10	M10	14x10	(M8螺栓用)						


● 非接觸式墊片的特長請參照P.427。● 襯套座內的襯套無法交換・拆卸。

■特長：適用於水平方向的運動，並減少了製作・組裝襯套座的時間。
四個安裝孔可進行更強力的緊固。

■加寬標準型



Type		有無墊片		襯套座		襯套	
		M材質	S表面處理	M材質		M材質	
標準 MHUAS		無墊片		鋁合金	白色陽極處理	高張力黃銅合金	
	MHUAS-S	附非接觸式墊片				內含固體潤滑劑	
加長 MHUAW		無墊片					
	MHUAW-S	附非接觸式墊片					



● 附非接觸式墊片
在兩側的扣環內側有0.3mm的
鐵氟龍樹脂墊片。



Type	dr	容許公差	h	W	H	D	L		L1		S		W1	W2	M	d	d1	t	h1	A	C	NT\$基準單價				
							標準	加長	標準	加長	標準	加長										MHUAS	MHUAS-S	MHUAW	MHUAW-S	
標準 MHUAS (無墊片)	16	+0.034 0	19	54	42	22.2	42	68	34	60	29.8	59.6	36	9	M5	4.3	12	26								
(附非接觸式墊片) MHUAS-S	20	+0.041 0	21	54	42	26	48	78	40	70	34.8	69.6	40	7	M6	5.2	12	26								
加長 MHUAW (無墊片)	25	+0.041 0	26	78	60	32	62	110	50	100	49.8	99.6	54	12	M8	7	18	38								
(附非接觸式墊片) MHUAW-S	30	+0.041 0	30	78	60	37	70	128	58	110	59.8	119.6	58	10	M8	7	18	38								

● 非接觸式墊片的特長請參照P.427。● 襯套座內的襯套無法交換・拆卸。

Order
訂購範例
MHUTS16
MHUAS20

Delivery
出貨日
WEB
WOS

NTS
Price
WEB
WOS

無給油襯套方型襯套座組 -精巧型-


■特長：適用於水平方向的運動，並減少了製作・組裝襯套座的時間。
比起方型襯套座組標準型，為襯套座較精巧的規格。

● CAD資料夾名稱：06_Oil_Free_Bushings

■加高精巧型



Type		有無墊片		襯套座		襯套	
		M材質	S表面處理	M材質		M材質	
標準	MHCTS	無墊片		鋁合金	白色陽極處理	高張力黃銅合金	
	MHCTS-S	附非接觸式墊片				內含固體潤滑劑	



● 附非接觸式墊片
在兩側的扣環內側有0.3mm的
鐵氟龍樹脂墊片。



Type	dr	容許公差	h	W	H	D	L		L1		L2		S	T	M1	M2	dxt		NT\$基準單價					
							標準	加長	標準	加長	標準	加長					MHCTS	MHCTS-S	MHCTW	MHCTW-S				
標準 MHCTS	10	+0.028 0	17	20	26	15	37	62	13	36	25	50	24.8	49.6	5	M6	M5	8x6	(M4螺栓用)					
(附非接觸式墊片) MHCTS-S	12	+0.034 0	18	22	28	17	37	62	14	36	26	50	24.8	49.6	5	M6	M5	8x6	(M4螺栓用)					
標準 MHCTW	16	+0.041 0	21	28	35	22.2	42	78	15	52	28	65	29.8	59.6	5.5	M6	M6	9x7	(M5螺栓用)					
(附非接觸式墊片) MHCTW-S	20	+0.041 0	24	34	40	26	48	85	21	58	34	70	34.											