

流體用接頭

—無閥型—

有關插頭・管接頭的組合,請參照P.1442。

■無閥型
內螺牙插頭

QNPFC (黃銅)
QNPFS (SUS304)

RoHS

型式 Type	No.	Rc (PT)	D	d	L	L1	L2	NTS基準單價	
								QNPFC	QNPFS
QNPFC QNPFS	1	1/8	14	4.5	28.5	11	15.5		
	2	1/4	17	6.5	35	14	18		
	3	3/8	21	10	40	15	21.5		
	4	1/2	29	13	45	17	24		
	6	3/4	35	17	51	19	28		
	8	1	41	25	60	21	36.5		

■無閥型
外螺牙插頭

QNPMC (黃銅)
QNPMS (SUS304)

RoHS

型式 Type	No.	R (PT)	D	d	L	L1	L2	NTS基準單價	
								QNPMC	QNPMS
QNPMC QNPMS	1	1/8	12	4.5	32	10	15.5		
	2	1/4	14	6.5	38	13	18		
	3	3/8	19	10	43	13	21.5		
	4	1/2	23	13	52	17	24		
	6	3/4	32	17	59	19	28		
	8	1	41	25	73	22	36.5		

■無閥型
軟管連接用插頭

QNPHC (黃銅)
QNPHS (SUS304)

RoHS

型式 Type	No.	B	D	d	L	L1	L2	NTS基準單價	
								QNPHC	QNPHS
QNPHC QNPHS	6	6.5	11	3	41	20	15.5		
	9	11	18	7	60	30	21.5		
	12	15	22	10	66	35	24		
	19	21	28	15	79	43	28		
	25	27	40	19	98	50	36.5		

請選擇與軟管內徑相同的Type No.。

Order
訂購範例

型式
QNPFC3

Delivery
出貨日

WEB
WOS

NTS
Price
價格

WEB
WOS

規格

本體材質	黃銅	SUS304
使用流體	水・油・空氣	水・油・空氣
密封材質	NBR合成橡膠	氟素橡膠
使用溫度範圍*	-20~80℃	-15~180℃
最高使用壓力	4.9MPa No.6・8為2.9MPa	7.4MPa No.6・8為4.4MPa
耐壓力	7.4MPa No.6・8為4.4MPa	9.8MPa No.6・8為6.4MPa

*不可結凍

■流動方向
管接頭、插頭兩側皆可流入

CAD資料夾名稱：53_Fittings

■無閥型
內螺牙管接頭

QNSFC (黃銅)
QNSFS (SUS304)

RoHS

型式 Type	No.	Rc (PT)	D	d	L	L1	A	NTS基準單價	
								QNSFC	QNSFS
QNSFC QNSFS	1	1/8	18	4.5	27	9.5	14		
	2	1/4	24	8	32	13	19		
	3	3/8	28	12	35	13	23		
	4	1/2	35	16	42	17	29		
	6	3/4	45	20	48.1	19	38		
	8	1	57	26	59.3	21	50		

■無閥型
外螺牙管接頭

QNSMC (黃銅)
QNSMS (SUS304)

RoHS

型式 Type	No.	R (PT)	D	d	L	L1	A	NTS基準單價	
								QNSMC	QNSMS
QNSMC QNSMS	1	1/8	18	4.5	30	9	14		
	2	1/4	24	7	42	13	19		
	3	3/8	28	10	46	13	23		
	4	1/2	35	13	56	17	29		
	6	3/4	45	18	65.1	19	38		
	8	1	57	24	76.3	22	50		

■無閥型
軟管連接用管接頭

QNSHC (黃銅)
QNSHS (SUS304)

RoHS

型式 Type	No.	B	D	d	A	L	L1	NTS基準單價	
								QNSHC	QNSHS
QNSHC QNSHS	6	6.5	18	3	16	40	20		
	9	11	28	7	25	60	30		
	12	15	35	10	32	69	35		
	19	21	45	15	40	84.1	43		
	25	27	57	19	52	95.3	50		

請選擇與軟管內徑相同的Type No.。

Order
訂購範例

型式
QNPFC3


Delivery
出貨日

WEB
WOS

NTS
Price
價格

WEB
WOS

■無閥型壓力損失—流量特性



■插頭・管接頭組合表

內螺牙No.	外螺牙No.	軟管連接用No.
1	1	6
2	2	—
3	3	9
4	4	12
6	6	19
8	8	25

(例) ○QNPFC2—QNSMC2
○QNPFC3—QNSHC9
×QNPFC1—QNSFC8 (因尺寸不同)
×QBPFC4—QNSMC4 (因類型不同)
×QBPHT2—QBSHT4 (因尺寸不同)
❖無法與其他頁次的接頭搭配使用。

流體用接頭

—閥型/高流量閥型/高壓閥型—

有關插頭・管接頭的組合,請參照P.1442。

■閥型
插頭

QBPFC
QBPFS
QBPFC
QBPFS
QBPFC
QBPFS
QBPFC
QBPFS

RoHS

型式 Type	No.	Rc (PT)	L	L1	B	NTS基準單價			
						QBPFC	QBPFS	QBPFC	QBPFS
QBPFC QBPFS QBPFC QBPFS QBPFC QBPFS	1	1/8	29	19	14				
	2	1/4	35.5(33)	22	17				
	3	3/8	39.9(37)	25.2	21				
	4	1/2	44	28	29				
	6	3/4	52	36.5	35				

❖QBPFC-QBPFSH為()內數值。

■210高壓閥型
插頭

QBPHT

RoHS

材 質 特殊碳鋼 S表面處理 三價鉻酸鹽

型式 Type	No.	Rc (PT)	L	A	二面寬度 H	NTS基準單價
QBPHT	2	1/4	34.5	17.5	19	
	3	3/8	40	22.5	23	
	4	1/2	44	27.5	29	
	6	3/4	50	27.5	32	

■350高壓閥型
插頭

QBPHTP

RoHS

材 質 特殊碳鋼 S表面處理 鍍無電解鍍

型式 Type	No.	Rc (PT)	L	A	E	H	NTS基準單價 1~4 pcs
QBPHTP	2	1/4	72	36	13	27	
	3	3/8	72	36	13	27	
	4	1/2	82.5	40.5	18	32	
	6	3/4	90	44.5	18	41	

❖超過表中最大數量時請至WOS確認。

Order
訂購範例

型式
QBPFC3

Delivery
出貨日

WEB
WOS

NTS
Price
價格

WEB
WOS

規格

種類	插頭	管接頭	不同尺寸 組合
標準型	QBPFC QBPFS	QBSFC QBSFS	不可
高流量 閥	QBPFC QBPFS	QBSFC QBSFS	不可
210高壓 閥	QBPHT	QBSHT	不可
350高壓 閥	QBPHTP	QBSHTP	不可
最高使用 壓力	4.9MPa No.6・8為 2.9MPa	7.4MPa No.6・8為 4.4MPa	20.6MPa (210型) 34.3MPa (350型)
耐壓力	7.4MPa No.6・8為 4.4MPa	9.8MPa No.6・8為 6.4MPa	30.9MPa (210型) 51.5MPa (350型)

*不可結凍

■插頭・管接頭組合表

類型	插頭	管接頭	不同尺寸 組合
標準型	QBPFC QBPFS	QBSFC QBSFS	不可
高流量 閥	QBPFC QBPFS	QBSFC QBSFS	不可
210高壓 閥	QBPHT	QBSHT	不可
350高壓 閥	QBPHTP	QBSHTP	不可
最高使用 壓力	4.9MPa No.6・8為 2.9MPa	7.4MPa No.6・8為 4.4MPa	20.6MPa (210型) 34.3MPa (350型)
耐壓力	7.4MPa No.6・8為 4.4MPa	9.8MPa No.6・8為 6.4MPa	30.9MPa (210型) 51.5MPa (350型)

❖無法與其他頁次的接頭搭
配使用。

■流動方向
管接頭、插頭兩側皆可流
入。

CAD資料夾名稱：53_Fittings

■閥型
管接頭

QBSFC
QBSFS
QBSFC
QBSFS
QBSFC
QBSFS
QBSFC
QBSFS

RoHS

型式 Type	No.	Rc (PT)	L	D	P	B	NTS基準單價			
							QBSFC	QBSFS	QBSFC	QBSFS
QBSFC QBSFS QBSFC QBSFS QBSFC QBSFS	1	1/8	48	24	18(15.5)	14				
	2	1/4	58(55)	28	22(19)	17				
	3	3/8	65(62)	35	25(23.5)	21				
	4	1/2	71.7	45	35(32)	29				
	6	3/4	88	55	41(39)	35				

❖QBSFC-QBSFSH為()內數值。

■210高壓閥型
管接頭

QBSHT

RoHS

材 質 特殊碳鋼 S表面處理 三價鉻酸鹽

型式 Type	No.	Rc (PT)	L	D1	D2	二面寬度 H	NTS基準單價
QBSHT	2	1/4	51.6	28	24	19	
	3	3/8	60	34	28.6	23	
	4	1/2	72.2	43	38.5	35	
	6	3/4	72.2	43	38.5	35	

■350高壓閥型
管接頭

QBSHTP

RoHS

材 質 特殊碳鋼 S表面處理 鍍無電解鍍

型式 Type	No.	Rc (PT)	L	D	E	H	NTS基準單價 1~4 pcs
QBSHTP	2	1/4	82	34	13	30	
	3	3/8	82	34	13	30	
	4	1/2	93.5	41	16	36	
	6	3/4	105.5	49	18	46	

❖超過表中最大數量時請至WOS確認。

Order
訂購範例

型式
QBPFC3

Delivery
出貨日

WEB
WOS

NTS
Price
價格

WEB
WOS

閥型壓力損失—流量特性