

BRACKETS FOR AIR CYLINDERS
薄型氣壓缸用安裝零件

CAD資料夾名稱: 55_Cylinders

■ 梯形安裝零件

Type	材質	表面處理
CFKPB CFKPM	SPCC	染黑處理 鍍無電解鍍

安裝氣壓缸時的尺寸 $\phi 32$ 以上

LB為使用低頭內六角螺絲時的尺寸。

Type	型式	管內徑 (mm)	*A	B	d	Fd	*L1	Ld	LB	LP	t	LU	LJ	LM	LW	P	R	RA	U	W	LH	LL	NTS標準單價		
																							CFKPB	CFKPM	
CFKPB CFKPM	12	12	50.8(30.3)	22	4.5	10	24(3.5)	4.5	2.8	10	2	34	29.5	17	44	15.5	16	2	8	4.5	-	-	-	-	-
	16	16	52.3(30.3)	22	4.5	12	25.5(3.5)	4.5	2.8	10	2	38	33.5	19	48	20	19	2	8	5	-	-	-	-	-
	20	20	65.2(41.2)	29.5	6.5	14	28.5(4.5)	6.6	4	17.5	3.2	48	42	24	62	25.5	23.5	3.2	9.2	5.8	-	-	-	-	-
	25	25	72.2(44.7)	32.5	6.5	16	32.5(5)	6.6	4	17.5	3.2	52	46	26	66	28	26	3.2	10.7	5.8	-	-	-	-	-
	32	32	78.7(47.2)	33	6.5	-	38.5(7)	6.6	4	17	3.2	57	19	30	71	34	3.2	3.2	11.2	5.8	57	13	-	-	-
	40	40	85.2(53.7)	39.5	6.6	-	38.5(7)	6.6	4	23.5	3.2	64	18.5	33	78	40	3.2	3.2	11.2	7	64	13	-	-	-
	50	92.2(56.7)	40.5	9	-	43.5(8)	9	5	17.5	3.2	79	21	39	95	50	3.2	3.2	14.7	8	78	14	-	-	-	

*在MSCCN(固定行程型)加上安裝零件時為()內尺寸。

■ 雙臂U形安裝零件

Type	材質	表面處理	附屬品
CTKB CTKM	S45C	染黑處理 鍍無電解鍍	銷1 pcs(S45C鍍無電解鍍40~45HRC) 扣環2 pcs(彈簧用鋼)

管內徑 12, 16, 20, 25

管內徑 32

管內徑 40, 50

安裝氣壓缸時的尺寸

註) 倒角C的尺寸為管內徑40:C5, 50:C8

Type	型式	管內徑 (mm)	*A	B	*CL	*L1	Cd	CH	CS	H	Ct	CA	CQ	CB	CW	CT	CP	C	d	NTS標準單價		
																				CTKB	CTKM	
CTKB CTKM	12	12	56(45.5)	22	50.0(39.5)	14(3.5)	5	14	6	7	4	25	15.5	5	10	-	12	C2	4.5	-	-	
	16	16	58.5(46.5)	22	52.5(40.5)	15.5(3.5)	5	15	6	10	4	29	20	6.5	12	-	14	C2	4.5	-	-	
	20	20	75(61)	29.5	66.0(52.0)	18.5(4.5)	8	18	9	12	5	36	25.5	8	16	-	20	C3	6.5	-	-	
	25	25	85(67.5)	32.5	75.0(57.5)	22.5(5)	10	20	10	14	5	40	28	10	20	-	24	C3	6.5	-	-	
	32	32	91.5(70)	33	81.5(60.0)	28.5(7)	10	20	10	14	5	45	34	18	36	20	-	-	-	6.5	-	-
	40	40	100(78.5)	39.5	90(68.5)	28.5(7)	10	22	10	14	6	52	40	18	36	20	-	-	-	6.5	-	-
	50	116(90.5)	40.5	102(76.5)	33.5(8)	14	28	14	20	7	64	50	22	44	28	-	-	-	8.5	-	-	

*在MSCCN(固定行程型)加上安裝零件時為()內尺寸。

Order 訂購範例

Delivery 出貨日

Price 價格

CFKPB32
CTKB20

WOS

WOS

WOS

■ 雙臂U形安裝零件附屬品

No.	D ₀₉	d	L ₂	L ₃	N	M	使用扣環
12	5	4.8	10.2	14.6	2.2	0.7	軸用C形 5
16	5	4.8	12.2	16.6	2.2	0.7	軸用C形 5
20	8	7.6	16.2	21	2.4	0.9	軸用C形 8
25	8	7.6	20.2	25.6	2.4	0.9	軸用C形 8
32	10	9.6	36.2	41.6	2.7	1.15	軸用C形 10
40	10	9.6	36.2	41.6	2.7	1.15	軸用C形 10
50	14	13.4	44.2	50.6	3.2	1.15	軸用C形 14

BRACKETS FOR AIR CYLINDERS
薄型氣壓缸用安裝零件/氣壓缸樞軸板

CAD資料夾名稱: 55_Cylinders

■ 薄型氣壓缸用安裝零件

Type	材質	表面處理
L型 MSCLB	一般構造用鋼	染黑處理

孔種類選擇表

孔種類	貫穿孔	攻牙孔(粗螺紋)
Code	N	M
形狀圖		
加工規格	尺寸 3 5 6 d 4.5 6.5 9	徑No. 3 5 6 d 4.5 6.5 9

■ L型

Type	型式	管內徑 (mm)	H 指定單位1mm	孔種類選擇		a	B	L	T	F	D	S	V	d	NTS標準單價
				選擇	徑No.										
MSCLB	12	12	25~40	M	3	13	18	27	6	15.5	15.5	12	15	5.5	-
	16	16	26~40	M	3	15	18	31	6	20	21	12	20	-	-
	20	20	33~50	M	3	18	22	38	8	25.5	14	15	25	-	-
	25	25	35~50	M	3	20	22	42	8	28	16	15	30	6.5	-
	32	32	42~55	N	5	23	25	47	10	34	22	18	32	-	-
	40	40	45~60	N	5	26	25	54	10	40	29	18	40	9	-
	50	50	51~65	N	6	32	32	66	10	50	36	50	-	-	

■ T型

Type	型式	管內徑 (mm)	H 指定單位1mm	孔種類選擇		a	L	P	F	L ₁	D	T	S	d	NTS標準單價
				選擇	徑No.										
MSCTB	12	12	20~50	M	3	13	50	38	15.5	26	15.5	10	10	5.5	-
	16	16	25~60	M	3	15	50	40	20	30	21	10	10	5.5	-
	20	20	25~60	M	3	18	65	50	25.5	36	14	12	15	6.5	-
	25	25	30~70	M	3	20	75	60	28	40	16	12	15	6.5	-
	32	32	30~70	N	5	23	75	60	34	46	22	12	15	6.5	-
	40	40	35~80	N	5	26	100	82	40	52	29	12	15	6.5	-
	50	50	35~80	N	6	32	100	82	50	36	16	15	6.5	-	

Order 訂購範例

Delivery 出貨日

Price 價格

MSCLB16 - H30 - N3

MSCTB40 - H60 - M5

WOS

WOS

WOS

■ 氣壓缸樞軸板

一薄型氣壓缸·精巧式氣壓缸用一

Type	安裝孔	固定型	指定型	材質	表面處理
攻牙孔 貫穿孔	CYPN CYPF	CYPN CYPF	CYPF	一般構造用鋼	染黑處理

孔種類選擇表

孔種類	攻牙孔(粗螺紋)	貫穿孔
Code	M	N
形狀圖		

Type	No.	固定型	指定型	D	A		H		B	F	安裝孔		G	T	d	對氣壓缸管內徑	攻牙孔型		貫穿孔型	
					固定型	指定型	固定型	指定型			M (粗螺紋)	N (貫穿孔)					CYPN	CYPF		CYPF
CYPN	12	19	19~29	10	16	40	25	S+6	30	15.5	M3	-	6	9	5	φ12	1~4 pcs	5~10	1~4 pcs	5~10
	16	21	21~31	10	21	42	27	S+6	30	15.5	M3	-	6	9	5	φ16	-	-	-	-
CYPF	20	27	27~37	12	25	52	34	S+7	38	25.5	M5	6.5	8	12	6	φ20	-	-	-	-
	25	29	29~39	12	28	57	36	S+7	44	28	M5	6.5	8	12	6	φ25	-	-	-	-
CYPF	32	35	35~45	16	32	66	43	S+8	50	34	M5	6.5	12	16	10	φ32	-	-	-	-
	40	40	40~50	16	42	75	49	S+9	55	40	M5	6.5	14	16	10	φ40	-	-	-	-
CYPF	50	50	50~60	19	54	95	62	S+12	65	50	M6	9	17	19	12	φ50	-	-	-	-
	63	60	60~70	19	62	111	72	S+12	80	60	M8	-	20	19	12	φ63	-	-	-	-

Order 訂購範例

Delivery 出貨日

Price 價格

CYPN32
CYPF50 - S55 - W19

WOS

WOS

WOS

Example 使用範例

MSCLB

薄型氣壓缸 MSCCS(P1518)

鉸鏈銷用板 HPAN(P1602)