

# 浮動接頭 簡易連接型

—【外螺牙】氣壓缸連接器 自由指定型/圓形型—

CAD資料夾名稱：55\_Cylinders

# 浮動接頭 簡易連接型

—【外螺牙】氣壓缸連接器 分離型/螺栓固定座型—

大訂單  
對應  
BIG ORDER

CAD資料夾名稱：55\_Cylinders

**自由指定型**

Type	材質	S表面處理	H表面硬度
FJDL	相當於S45C	軟氮化處理	500HV~

Tuffride®(軟氮化處理)是Durferrit公司的註冊商標。  
 軟氮化處理可能會導致顏色不均,但對其機能方面並無影響。  
 「軟氮化處理」的詳情,請參照P.1925。  
 FJDL的F尺寸部分無軟氮化處理

RoHS10

型式 Type	M-Pitch	T 選擇										指定單位1mm	h	D	F	L	B	(C)	R	NTS標準單價
		3	4	5	6	8	9	10	12	15	20									
FJDL	3~0.5	3	4									3~15	3	4	8	6	6	6.9	1	
	4~0.7	3	4	5	6	8						3~20		6	11	9	8	9.2	1.5	
	5~0.8	3	4	5	6	8	9	10				3~25		7	13	11	10	11.5		
	6~1.0	4	5	6	8							4~30		10	19	17	14	16.2		
	8~1.25		5	6	8			12				4~40		13	24	21	17	19.6		
	10~1.5			6	8	9	10	12				4~50		21	40	37	26	30	2	
16~2.0								12	20		8~80	25	50	46	30	34.6				
20~2.5									15	20	10~100	27	60	56	32	36.9	2.5			
22~2.5									12	15	20	10~100								

對應支撐架,請參照HLRAF(P.1565)。

Order 訂購範例: 型式 - T - L  
FJDL10-1.5 - 8 - 20

Delivery 出貨日: WEB WOS

Price 價格: WEB WOS

Example 使用範例: 可延長・調整連接長度。

HLRA (P.1565)

**圓形型**

Type	材質	S表面處理	H表面硬度
FJCLM	相當於S45C	軟氮化處理	500HV~

Tuffride®(軟氮化處理)是Durferrit公司的註冊商標。  
 軟氮化處理可能會導致顏色不均,但對其機能方面並無影響。  
 「軟氮化處理」的詳情,請參照P.1925。

RoHS10

型式 Type	M-Pitch	T 選擇										h	D	d	L	F	L1	L	B	R	C	NTS標準單價	FJCLM T尺寸	對應支撐架 HLRB P.1567
		3	4	5	6	8	9	10	12	15	20													
FJCLM	4~0.7	3	4									4	14	6	4	11	9	10	1.5	0.2		4	HLRB4	
	5~0.8	4	5	6								6	14	7	5	13	11	12					HLRB6	
	6~1.0	4	6									7	16	8	6	19	17	14					HLRB7	
	8~1.25		6	8								10	20	9	7	20	18	17					HLRB10	
	10~1.5			8								13	24	11	8	24	21	21					HLRB13	
	16~2.0							12				21	35	13	11	35	32	30					HLRB21	
20~2.5									15	5	25	40	15	13	40	37	36					HLRB25		

Order 訂購範例: 型式 - T  
FJCLM4-0.7 - 4

Delivery 出貨日: WEB WOS

Price 價格: NTS WEB WOS

**分離型**

Type	構成零件	材質	S表面處理	H表面硬度
FJTM	① ②	相當於S45C	軟氮化處理	500HV~
FJTMF	① ②			
FJNM	① ③			
FJNMF	① ③			

Tuffride®(軟氮化處理)是Durferrit公司的註冊商標。  
 FJTMF・FJNMF的F尺寸部分無軟氮化處理。  
 「軟氮化處理」的詳情,請參照P.1925。  
 軟氮化處理可能會導致顏色不均,但對其機能方面並無影響。

RoHS10

型式 Type	M-Pitch	T 選擇										F尺寸固定	F尺寸指定型		h	D	B	(C)	t	t1	D1	d
		3	4	5	6	8	9	10	12	15	20											
F尺寸固定型 FJTM FJNM	3~0.5	3	4									10	7~15	3	6	8	9.2	3	5	9	3.2	
	4~0.7	3	4									13	8~20	3	7	10	11.5			11	4.3	
	5~0.8	3	4	6								15	8~25	3	8	12	13.9			13	5.3	
	6~1.0	4	6									21	9~30	3	10	14	16.2			15	6.4	
	8~1.25	4	6	8	9							23	11~40	3	13	17	19.6			18	8.4	
	10~1.5		8	10								27	13~50	3	16	21	24.2			22	10.5	
F尺寸指定型 FJTMF FJNMF	16~2.0										43	21~80	4	25	30	34.6			31	17		
	20~2.5										48	24~100	4	27	32	36.9			35	21		
	22~2.5										52	27~100	5									
												15	20	6								

Order 訂購範例: 型式 - T - F  
FJTM5-0.8 - 4  
FJNMF10-1.5 - 8 - 20

Delivery 出貨日: WEB WOS

Price 價格: WEB WOS

M-Pitch	NTS標準單價				對應支撐架			
	FJTM	FJNM	FJTMF	FJNMF	HLRA P.1565	HLRB P.1567	HLRC P.1566	HLRE P.1568
3~0.5					HLRA6	HLRB6	HLRC6	HLRE6
4~0.7					HLRA7	HLRB7	HLRC7	HLRE7
5~0.8					HLRA8	HLRB8	HLRC8	HLRE8
6~1.0					HLRA10	HLRB10	HLRC10	HLRE10
8~1.25					HLRA13	HLRB13	HLRC13	HLRE13
10~1.5					HLRA16	HLRB16	HLRC16	HLRE16
16~2.0					HLRA25	HLRB25	HLRC25	HLRE25
20~2.5					HLRA25	HLRB25	HLRC25	HLRE25
22~2.5					HLRA27	HLRB27	HLRC27	HLRE27

**螺栓固定座型**

Tuffride®(軟氮化處理)是Durferrit公司的註冊商標。  
 L尺寸指定型,端面無表面處理。  
 軟氮化處理可能會導致顏色不均,但對其機能方面並無影響。  
 「軟氮化處理」的詳情,請參照P.1925。

RoHS10

型式 Type	No.	T 選擇										L尺寸固定	L尺寸指定型		h	D	B	(C)	D1	d	E	NTS標準單價			
		3	4	5	6	8	9	10	12	15	20														
L尺寸固定 FJBR FJBSW	3	3	4	5	6	8	9	10	12			5	3~10	4	10	14	16.2	6.5	3.4	3.5					
	4		4	5	6	8	9	10	12	15			5	13	17	19.6	8	4.5	4.5						
	5			4	5	6	8	9	10	12	15			6	16	21	24.2	9.5	5.5	5.5					
L尺寸指定 FJBR FJBSWL	6				5	6	8	9	10	12	15			8	18	23	26.6	11	6.6	6.5					
	8					5	6	8	9	10	12	15			10	21	26	30	14	9	8.6				
	10						8	9	10	12	15			12	25	30	34.6	17.5	11	10.8					

Order 訂購範例: 型式 - T - L  
FJBR6 - 8  
FJBR10 - 12 - 14

Delivery 出貨日: WEB WOS

Price 價格: NTS WEB WOS