

EXTRA LOW HEAD HEXAGON BOLTS / HEXAGON BOLTS WITH HOLE  
**極低頭六角螺栓/附固定孔六角螺栓**

CAD資料夾名稱: 34\_Screws

**■極低頭六角螺栓** RSCBT

RoHS

材質 相當於SUS304  
 ※強度區分 相當於A2-50

型式		L							M×P	A	E	NT\$基準單價	NT\$折扣單價
Type	M	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	1~49 pcs	50~300 pcs
RSCBT	4	8	10	12	15	20	25	30	4×0.7	7	1.5		
	5	8	10	12	15	20	25	30	5×0.8	8			
	6	10	12	15	20	25	30	6×1.0	10	2.0			
	8	15	20	25	30	8×1.25	13						

Order 訂購範例: RSCBT5-15

Delivery 出貨日: WEB WOS

Price 價格: NTS WEB WOS

**■附固定孔六角螺栓**

Type	材質	表面處理	硬度	強度區分
RCBH	S33C	染黑處理	22~32HRC	相當於8.8
RSCBH	相當於SUS304	-	-	相當於A2-50

RoHS

Type	M	型式 L							RCBH	RSCBH	M×P	A	E	NT\$基準單價	
		10	12	15	20	25	30	35						40	45
RCBH RSCBH	6	10 12							全螺牙	全螺牙	6×1.0	10	4		
		15 20													
		25 30							18	全螺牙					
		35 40 45 50													
	8	15 20 25							全螺牙	全螺牙	8×1.25	13	5.5		
		30 35													
		40 45 50							22	全螺牙					
		20 25 30													
	10	20 25 30							全螺牙	全螺牙	10×1.5	17	7		
		35													
		40							26	28					
		45 50													
12	30							全螺牙	全螺牙	12×1.75	19	8			
	35														
	40							30	30						
	45 50														

Order 訂購範例: RCBH6-10, RSCBH12-40

Delivery 出貨日: WEB WOS

Price 價格: NTS WEB WOS

Example 使用範例: ex

※強度區分是指螺牙的拉伸強度。  
 (例) A2-50 表示拉伸強度的最小值為500N/mm<sup>2</sup>。  
 鋼種區分為A2(沃斯田鐵系不鏽鋼)

鋼絲

LOW SMALL HEAD CAP SCREWS / SMALL HEAD CAP SCREWS  
**低頭小徑螺栓/小徑頭螺栓**

大訂單 對應 BIG ORDER

CAD資料夾名稱: 34\_Screws

商品名稱	Type	材質	表面處理	硬度	強度區分	M	A	低頭小徑		小徑頭			
低頭小徑螺栓	KBB KBBS	SCM435 相當於SUS304	染黑處理 -	22~32HRC -	相當於8.8 相當於A2-50	3	4.5	E1	B1	t1	E2	B2	t2
小徑頭螺栓	SBB SBBSS	SCM435 相當於SUS304	染黑處理 -	22~32HRC -	相當於8.8 相當於A2-70	4	5.5	2.8	2.5	(2)	4	3	(2)
						5	7	3.5	3	(2.5)	5	4	(2.5)
						6	8.5	4	4	(3)	6	5	(3)
						8	10	5	5	(4)	8	6	(4)
						10	13	6	6	(4.5)	10	8	(5)
						12	16	7	8	(5)	12	10	(6)

KBB (低頭小徑螺栓) SBB (小徑頭螺栓)  
 KBBS (低頭小徑螺栓) SBBSS (小徑頭螺栓)

低頭小徑螺栓・小徑頭螺栓為全螺牙。 螺絲頭無壓紋。

Type	M (粗螺紋)	型式 L							KBB		KBBS		SBB		SBBSS		
		3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	NT\$基準單價	NT\$折扣單價	NT\$基準單價	NT\$折扣單價
KBB KBBS SBB SBBSS	3	5	6	8	10												
	4	6	8	10	12	16	20										
	5	8	10	12	16	20											
	6	8	10	12	16	20	25										
	8	10	12	16	20	25	30										
	10	16	20	25	30	35											
12	20	25	30														

Order 訂購範例: KBBS6-20

Delivery 出貨日: WEB WOS

Price 價格: NTS WEB WOS

**■全長指定 低頭小徑・小徑頭螺栓**

Type	材質	表面處理	硬度	強度區分	
				低頭小徑	小徑頭
低頭小徑型 FKBB FKBBM FKBBS	S45C 相當於SUS304	染黑處理 鍍無電解鍍	22~32HRC -	相當於8.8	相當於A2-50
小徑頭型 FSBB FSBBM FSBBS				相當於A2-50	相當於A2-70

RoHS

螺絲頭無壓紋。

Type	M (粗螺紋)	指定單位1mm L				A	E1	E2	B1	B2	t1	t2
		低頭小徑	小徑頭	φ	φ							
FKBB FKBBM FKBBS	4	10~50	10~100	10~40	5.5	2.8	4	2.5	3	(2)	(2)	
	5	10~60	10~100	φ ≤ L	7	3.5	5	3	4	(2.5)	(2.5)	
	6	10~80	10~150		8.5	4	6	4	5	(3)	(3)	
	8	10~90	10~150		10	5	8	5	6	(4)	(4)	

Order 訂購範例: FKBB4 - L - φ

Delivery 出貨日: WEB WOS

Price 價格: NTS WEB WOS