

15mm方形鋁擠型

—15mm方形鋁擠型用角撐架/15mm方形鋁擠型用方形螺帽—

大訂單
對應
BIG ORDER

CAD資料夾名稱：40_Aluminum_Frames

15mm方形鋁擠型

HFS3—1515 (指定長度擠型架)

KHFS3—1515 (固定長度擠型架)

溝槽部詳細尺寸

材質 A6N01SS-T5 表面處理 白色陽極處理

切斷面無陽極處理。

材質 A6N01SS-T5 表面處理 白色陽極處理

型式	L	質量 kg/m	斷面積 mm ²	斷面二次力矩mm ⁴		NT\$基準單價 未滿300mm	NT\$基準單價/m 300mm以上	NT\$基準單價 1~9 pcs	NT\$折扣單價 10~20
				ℓx	ℓy				
HFS3	1515	50~2000 指定單位0.5mm	0.34	126	0.280×10 ⁴	—	—	—	—
KHFS3		2000							

Order 訂購範例

型號 — L

HFS3—1515 — 800

KHFS3—1515 — 2000

Delivery 出貨日

WEB WOS

NT\$ Price 價格

WEB WOS

15mm方形鋁擠型用角撐架

HPTBS3 (鉸金角撐架)

HBLPBS3 (鉸金隱藏式角撐架)

HBLTBS3 (擠型角撐架)

Type 材質 表面處理

HPTBS3 SPCC 三價鉻酸鹽

HBLPBS3 A6N01SS-T5 白色陽極處理

HBLTBS3 A6N01SS-T5 白色陽極處理

型式	質量 (g)	適用擠型架	適用螺絲・T螺帽	容許荷重 (N)	NT\$基準單價	NT\$折扣單價
HPTBS3	8	HFS3—1515	CBM3—6 2 HNSQ3—3 2	160	1~99 pcs	100~200
HBLPBS3	2		固定螺絲M3×4 (附屬)	140		
HBLTBS3	10		CBM3—8 2 HNSQ3—3 2	530		

超過表中最大數量時請至WOS確認。

15mm方形鋁擠型用方形螺帽

HNSQ

材質 SS400 表面處理 三價鉻酸鹽

1袋100 pcs。

Example 使用範例

HNSQ3—3

CBM3—10

CBM3—6

HNTT6—3

HFS3—1515

HFS6—3030

型式	No.	M	對應擠型架	NT\$基準單價	NT\$折扣單價
HNSQ	3	3	HFS3—1515	1~4袋	5~9 10~150

Order 訂購範例

型號 — M

HPTBS3

HBLPBS3

HNSQ3 — 3

Delivery 出貨日

WEB WOS

NT\$ Price 價格

WEB WOS

角撐架用鋁擠型

CAD資料夾名稱：40_Aluminum_Frames

薄型角撐架用

HFLBS5

HFLBS6

HFLBS8

材質 A6N01SS-T5 表面處理 白色陽極處理

型式 Type	L 指定單位1mm	質量 kg/m	斷面積 mm ²	斷面二次力矩mm ⁴		NT\$基準單價 未滿300mm	NT\$基準單價/m 300mm以上
				ℓx	ℓy		
HFLBS5	50~3000	0.3	111	0.4×10 ⁴	0.4×10 ⁴		
HFLBS6		0.75	275	2.2×10 ⁴	2.2×10 ⁴		
HFLBS8		1.2	444	6.4×10 ⁴	6.4×10 ⁴		

厚型角撐架用

NFLBT5
HFLBT5

NFLBT6
HFLBT6

NFLBT8
HFLBT8

Type 材質 表面處理

HFLBT 相當於A6N01SS-T5 白色陽極處理

NFLBT A6063SS-T5 白色陽極處理

型式 Type	No.	L 指定單位1mm	質量 kg/m	斷面積 mm ²	斷面二次力矩mm ⁴		NT\$基準單價 未滿300mm	NT\$基準單價/m 300mm以上
					ℓx	ℓy		
HFLBT	5	50~3000	1.13	420	3.70×10 ⁴	3.70×10 ⁴		
	6		2.3	850	19.06×10 ⁴	19.06×10 ⁴		
	8		5.3	1961	109.9×10 ⁴	109.9×10 ⁴		
NFLBT	5		1.13	420	3.70×10 ⁴	3.70×10 ⁴		
	6		2.3	850	19.06×10 ⁴	19.06×10 ⁴		
	8		5.3	1961	109.9×10 ⁴	109.9×10 ⁴		

HFLBT6為HBLTS6 (P.614) 與HBLTS8 (P.672) 的母材。

厚型角撐架用

HFLBTW5

HFLBTW6

材質 相當於A6N01SS-T5 表面處理 白色陽極處理

型式 Type	L 指定單位1mm	質量 kg/m	斷面積 mm ²	斷面二次力矩mm ⁴		NT\$基準單價 未滿300mm	NT\$基準單價/m 300mm以上
				ℓx	ℓy		
HFLBTW5	50~3000	1.9	700	17.4×10 ⁴	17.4×10 ⁴		
HFLBTW6		4.0	1491	100.0×10 ⁴	100.0×10 ⁴		

Order 訂購範例

型號 — L

HFLBT5 — 800

Delivery 出貨日

WEB WOS

NT\$ Price 價格

WEB WOS