

因為使用對橡膠著性佳的特殊黏著劑,即使經過長時間,也能與橡膠保持穩定的黏著強度。

Order 訂購範例

角套寬型

型式	L
角套10mm寬型 PRGLSS	100
角套20mm寬型 PRGLS	100
角套34mm寬型 PRGLM	100

角套用

型式
PRGLFCS

☑ 為RoHS非對應商品

角套10mm寬型

☑ 可黏貼在90°的彎角部位。
☑ 內側附有黏著劑。

PRGLSS (橡膠型黑色) 角套用 **PRGLFCS (橡膠型黑色)**

☑ 材質 本體：合成橡膠 (EPDM) ☑ 硬度 蕭氏硬度A60
黏著部：壓克力系黏著劑

角套10mm寬型

型式 Type	L 選擇	重量 (g)
PRGLSS	100	3
	500	15
	1000	30
	1500	45
	2000	60

角套用

型式
PRGLFCS

角套20mm寬型

☑ 可黏貼在90°的彎角部位。
☑ 內側附有黏著劑。

PRGLS (橡膠型黑色) 角套用 **PRGLFC (軟型黑色)**

PRGLF (軟型黑色) **PRGLFCG (軟型淺灰色)**

PRGLFG (軟型淺灰色)

☑ 材質 本體：合成橡膠 (EPDM) ☑ 硬度 蕭氏硬度A60
黏著部：壓克力系黏著劑

角套20mm寬型

型式 Type	L 選擇	重量 (g)
PRGLS	100	14
	500	70
	1000	140
	1500	210
	2000	280
PRGLF PRGLFG	100	10
	500	50
	1000	100
	1500	150
	2000	200

角套用

型式
PRGLFC PRGLFCG

角套34mm寬型

☑ 可黏貼在90°的彎角部位。
☑ 內側附有黏著劑。

PRGLM (橡膠型黑色) 角套用 **PRGLMC (橡膠型黑色)**

PRGLMG (橡膠型淺灰色) **PRGLMCG (橡膠型淺灰色)**

☑ 材質 本體：合成橡膠 (EPDM) ☑ 硬度 蕭氏硬度A60
黏著部：壓克力系黏著劑

角套34mm寬型

型式 Type	L 選擇	重量 (g)
PRGLM PRGLMG	100	30
	500	150
	1000	300
	1500	450
	2000	600

角套用

型式
PRGLMC PRGLMCG

角套50mm寬型

☑ 可用裁切器裁切。☑ 特性請參考P.2089的合成橡膠 (EPDM)。

PRGLL (橡膠型黑色) 角套用 **PRGLLC (橡膠型黑色)**


☑ 材質 本體：合成橡膠 (EPDM) ☑ 硬度 蕭氏硬度A60

角套50mm寬型

型式 Type	L 選擇	重量 (g)
PRGLL	100	98
	500	490
	1000	980
	1500	1470
	2000	1960

角套用

型式
PRGLLC



Delivery 出貨日

● 右述以外 **3** 日出貨

● L選擇 2000 **5** 日出貨

☑ 特快 **第3日出貨** P.6

Example 使用範例

● 桌角 PRGLFC

● 安裝於機器・柱子等,以保護人體 PRGLS・PRGLF

● 螺栓 PRGLL

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估

☑ 超過表中最大數量時 交期另估。☑ P.5
☑ 超過標準訂購少量時, 不適用快件。

D型橡膠已追加孔加工型。無法使用黏著劑的地方,或是需要增加安裝強度時,請利用D型橡膠。

Order 訂購範例

標準型

☑ 1 Type (Type) - ☑ 2 L - PRGDSY - 100


孔加工型

☑ 1 Type (Type) - ☑ 2 L - ☑ 3 H - ☑ 4 F - ☑ 5 P - PRGDMY - 1000 - 5H - F100 - P150

D型橡膠

☑ PRGDM (L: 2000除外)、PRGDS (L: 2000除外) 為 RoHS非對應。

- PRGDS (精巧・黑)
- PRGDSY (精巧・黃黑紋)
- PRGDM (標準・黑)
- PRGDMG (標準・淺灰)
- PRGDMY (標準・黃黑紋)



孔加工型

☑ F ≥ 20
☑ P ≥ 100
☑ L - F - (P × (H - 1)) ≥ 20

※孔加工詳細尺寸

Type	螺栓徑 No.	d	d1
PRGDS PRGDSY	5	6.0	11.0
PRGDM PRGDMY	6	7.0	13.5

☑ 螺栓孔有可能會因為加工特性而形成橢圓形。

☑ 黃黑紋型為以定著性極佳的壓克力系黏著劑塗裝於黃色EPDM合成橡膠表面之型式。
☑ 孔加工型未附有黏著劑。

標準型

型式 Type	選擇 2L (mm)	A	W	R1	R2	t	a	b	c	s	質量 (g)
精巧型 PRGDS (黑) PRGDSY (黃黑紋)	100	14	20	R10	R7	3	2	18	2	0.3	19
	500										95
	1000										190
	1500										285
	2000										380
標準型 PRGDM (黑) PRGDMG (灰) PRGDMY (黃黑紋)	100	20	30	R15	R11	4	3	28	4	0.4	44
	500										220
	1000										440
	1500										660
	2000										880

☑ 背面有黏著劑,請撕下隔離紙再黏貼。請先清除黏貼對象表面的油・污垢後再貼上。
☑ 可用裁切器裁切。☑ 黏著力 (180°剝離): 16N/20mm寬 (貼於SUS304時) ☑ 特性請參考P.2089的EPDM合成橡膠。

孔加工型

型式 Type	2L 選擇 (mm)	3H 指定 (孔數)	4F (指定單位 10mm)	5P (指定單位 50mm)	可加工孔數																			
					H																			
PRGDS PRGDSY PRGDM PRGDMY	500	1~5	F ≥ 20	P ≥ 100	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H
	1000	1~10			可加工																			
	1500	1~15			可加工																			
	2000	1~20			可加工																			

☑ 可用裁切器裁切。☑ 特性請參考P.1912的EPDM合成橡膠。☑ 孔加工型未附有黏著劑。

Delivery 出貨日

● 標準型 (L=100・500・1000・1500) **3** 日出貨

● 標準型 (L=2000) ● 孔加工型 **5** 日出貨

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估

☑ 超過表中最大數量時 交期另估。☑ P.5

詢價 請依下列 2 種方式 P.9

WEB系統 台灣三住 搜尋 <https://tw.misumi-ec.com>

FAX 02-2570-3767

若有疑問請電洽: 02-2570-3766#0