


擠型角撐架—1列溝槽用—

—5系列(溝槽寬度6mm)鋁擠型用—

型式
HBKTS5

■特長：在擠型角撐架的底部附有可嵌入溝槽用突起的直角加工型。突起為連結作業時止迴用，作業性極佳。

■厚型角撐架(直角加工型)
HBKTST5
HBKTS5
HBKTSB5
 (黑色陽極處理)

型式	直角度 K
HBKTST5	0.03
HBKTS5	0.06
HBKTSB5*	(黑色陽極處理)

Type	M材質	S表面處理
HBKTST5	A6N01SS-T5	陽極處理
HBKTS5		黑色陽極處理
HBKTSB5		

型式	質量 (g)	適用螺栓・T螺帽 螺栓 數量	適用螺栓・T螺帽 T螺帽 數量	容許荷重 (N)
HBKTST5	15	CBM5-10	2	HNTTSN5-5
HBKTS5			2	
HBKTSB5*				833

*黑色陽極處理的修補請參考 P.2334。

■特長：鋁擠型的角撐架。外觀優美。

■厚型角撐架
NBLTS5
HBLTS5
HBLTS5-4(M4螺栓用)
HBLTSB5(黑色陽極處理)
CHBLTS5(透明塗裝)


*HBLTS5-4為φ4.5

Type	M材質	S表面處理
NBLTS5	A6063S-T5	陽極處理
HBLTS5-4		陽極處理
HBLTSB5		黑色陽極處理
CHBLTS5	A6N01SS-T5	透明塗裝(陽極處理+透明塗裝)
HBLTV5		陽極處理
HBLTVB5		黑色陽極處理

型式	質量 (g)	適用螺栓・T螺帽		容許荷重 (N)
		螺栓 數量	T螺帽 數量	
NBLTS5	15	CBM5-10	2	HNTTSN5-5
HBLTS5				
HBLTS5-4		CBM4-10	1	HNTTSN5-4
HBLTSB5*				833
CHBLTS5				
HBLTV5	20	CBM5-10	4	HNTTSN5-5
HBLTVB5*				

*黑色陽極處理的修補請參考 P.2334。

■特長：與HBKTS5(P.2213)相較，螺栓的數量相同，為可牢固連接的直角加工型。

■極厚型角撐架(直角加工型)
HBKUS5
HBKUSB5
 (黑色陽極處理)
 直角度K:0.06


Type	M材質	S表面處理
HBKUS5	A6N01SS-T5	陽極處理
HBKUSB5		黑色陽極處理

型式	質量 (g)	適合螺栓・T螺帽		容許荷重 (N)
		螺栓 數量	T螺帽 數量	
HBKUS5	31	CBM5-14	2	HNTTSN5-5
HBKUSB5*			2	833

*黑色陽極處理的修補請參考 P.2334。

擠型角撐架—1列溝槽用—


—5系列(溝槽寬度6mm)鋁擠型用—

■特長：與HBLTS5(P.2213)相較，螺栓的數量相同，可牢固地進行連接。

■極厚型角撐架**NBLUS5****HBLUS5**

NBLUS5



HBLUS5




NBLUS5的兩側面及螺栓孔無陽極處理。

Type	M材質	S表面處理
NBLUS5	A6063S-T5	陽極處理
HBLUS5	A6N01SS-T5	陽極處理

■特長：1面附2個安裝孔的擠型角撐架。可更牢固地連接擠型架。

■厚型角撐架**HBLTSW5****HBLTVW5**

■特長：擠型角撐架的不等邊型。在需要一定強度且擠型架間隔狹窄的地方可有效利用。

■不等邊角撐架**HBLTF5**

HBLTF5

M材質 A6N01SS-T5

S表面處理 陽極處理

型式	質量 (g)	適用螺栓・T螺帽		容許荷重 (N)
		螺栓 數量	T螺帽 數量	
HBLTF5	21	CBM5-10	3	HNTTSN5-5
			3	1004

Delivery 出貨日

● 色型式

● 色型式