




類似產品比較要項 | RoHS: 非對應 行走測試基準: 基於GB(行走距離1.5km)規格的公司內部標準(詳情請參照P2435)

請依照選定步驟①~③選擇型式・數值後再行訂購。

型式 (①Type · ②D) — ③車輪材質
CNROJ75 — U


Type	本體	車輪	軸承
	■材質	■表面處理	■材質(顏色)
CNROJ	SPHC	鍍三價白鋅	優力膠(黑色)

CAD 2D
3D

型式	①Type	②D	③車輪材質	H	A	C	F1	F2	d	B	E	容許荷重(N)	質量(g)
CNROJ	38		U(優力膠)	57	46	38	36	28	5.1	17	17	200	90
	50			65	59	47	46	35	6.1	22	21	300	180
	75			93	70	58	55	42	8.1	27	27	500	340




Type	本體	車輪	軸承
	■材質	■表面處理	■材質(顏色)
CNROK	SPHC	鍍三價白鋅	優力膠(黑色)

CAD 2D
3D

型式	①Type	②D	③車輪材質	H	A	C	F1	F2	d	B	E	容許荷重(N)	質量(g)
CNROK	38		U(優力膠)	57	46	25	36	15	5.1	17	200	50	
	50			65	58	40	45	25	6.1	22	300	120	
	75			93	70	47	55	28	8.1	27	500	210	



Type	本體	車輪	軸承
	■材質	■表面處理	■材質(顏色)
CNROS	SPHC	鍍三價白鋅	優力膠(黑色)

CAD 2D
3D

型式	①Type	②D	③車輪材質	H	A	C	F1	F2	d	B	E	容許荷重(N)	質量(g)
CNROS	38		U(優力膠)	57	46	38	36	28	5.1	17	17	200	100
	50			65	59	47	46	35	6.1	22	21	300	180
	75			93	70	58	55	42	8.1	27	27	500	350

●右述以外
庫存品 隔日出貨
P.5●CNROK (D=50, 75)
3 日出貨

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量	大量
出貨日	1~300 一般	301~ 交期另估



P.9 請電洽: 02-2570-3766#0


? 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前
提出申請之訂單。

類似產品比較要項 | RoHS: 非對應 行走測試基準: 基於GB(行走距離1.5km)規格的公司內部標準(詳情請參照P2435)

請依照選定步驟①~③選擇型式・數值後再行訂購。

型式 (①Type · ②D) — ③車輪材質
CNROJ75 — P


Type	本體	車輪	軸承
	■材質	■表面處理	■材質(顏色)
CNROJ	SPHC	鍍三價白鋅	聚丙烯(白色)



型式	①Type	②D	③車輪材質	H	A	C	F1	F2	d	B	E	容許荷重(N)	質量(g)
CNROJ	38		P(聚丙烯)	52	46	38	36	28	5.1	17	17	200	70
	50			65	59	47	46	35	6.1	22	21	300	150
	75			93	70	58	55	42	8.1	27	27	500	270




Type	本體	車輪	軸承
	■材質	■表面處理	■材質(顏色)
CNROK	SPHC	鍍三價白鋅	聚丙烯(白色)

CAD 2D
3D

型式	①Type	②D	③車輪材質	H	A	C	F1	F2	d	B	E	容許荷重(N)	質量(g)
CNROK	38		P(聚丙烯)	52	46	25	36	15	5.1	17	200	50	
	50			65	58	40	45	25	6.1	22	300	100	
	75			93	70	47	55	28	8.1	27	500	180	



Type	本體	車輪	軸承
	■材質	■表面處理	■材質(顏色)
CNROS	SPHC	鍍三價白鋅	聚丙烯(白色)

CAD 2D
3D

型式	①Type	②D	③車輪材質	H	A	C	F1	F2	d	B	E	容許荷重(N)	質量(g)
CNROS	38		P(聚丙烯)	52	46	38	36	28	5.1	17	17	200	80
	50			65	59	47	46	35	6.1	22	21	300	170
	75			93	70	58	55	42	8.1	27	27	500	290

●CNROJ (D=38, 50)
3 日出貨
數量區分	標準訂購	特殊訂購

</