



Order 型式(Type・No.)
訂購範例 PKBS1

■搭扣鎖

CAD 2D 3D

M材質	S表面處理
SUS304	滾筒研磨

PKBSA

<建議安裝孔間距>

PKBS1

<建議安裝孔間距>

PKBS2

<建議安裝孔間距>

PKBSLA

<建議安裝孔間距>

PKBSL1

<建議安裝孔間距>

PKBSL2

<建議安裝孔間距>

* () 尺寸是彈簧部形變量為0mm時的長度。(自由長度)
請配合緊固力, 自由調整安裝尺寸。

型式		*拉伸荷重 N (kgf)	PKBS 質量 (g)	PKBSL 質量 (g)
Type	No.			
PKBS PKBSL	A	20 (2)	10	10
	1	68 (7)	36	40
	2	170 (17.4)	78	90

*拉伸荷重為彈簧部形變量為1mm時的參考值。

Delivery 出貨日

庫存品 隔日出貨 P.5

當日出貨 僅適用於當日 PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量	大量
出貨日	1~100	101~
	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。P.5

詢價 請依下列 2 種方式 P.9

WEB 系統 台灣三住 搜尋

https://tw.misumi-ec.com

FAX 02-2570-3767

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

Order 型式(Type・No.)
訂購範例 PKWS2

■搭扣鎖

CAD 2D 3D

M材質	S表面處理
SUS304	滾筒研磨

PKWS1 (不鏽鋼)

<建議安裝孔間距>

PKWS2 (不鏽鋼)

<建議安裝孔間距>

PKWS3 (不鏽鋼)

<建議安裝孔間距>

PKWS4 (不鏽鋼)

<建議安裝孔間距>

建議安裝螺絲：附十字孔圓頭小螺絲M2

*尺寸是彈簧部形變量為0mm時的長度。(建議安裝尺寸)

型式		*拉伸荷重 N (kgf)	質量 (g)
Type	No.		
PKWS	1	49 (5)	6
	2	78 (8)	12
	3	98 (10)	18
	4	147 (15)	37

*拉伸荷重為彈簧部形變量為1mm時的參考值。

Delivery 出貨日

庫存品 隔日出貨 P.5

當日出貨 僅適用於當日 PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量	大量
出貨日	1~100	101~
	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。P.5

詢價 請依下列 2 種方式 P.9

WEB 系統 台灣三住 搜尋

https://tw.misumi-ec.com

FAX 02-2570-3767

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0