




請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 **型式(1Type · 2D)** - **3L**
DKE10 - **300**



Type	材質	標準
DKE	磷銅 (C1220)	JIS H : 3300

型式 1Type	2D	3L 指定單位1mm	t
DKE	3	10~250	1
	4		
	5		
	6	10~500	
	8		
	10		
	12	10~900	
	14		
	15		
	16	10~1000	
18	2		

D尺寸 · L尺寸公差			
以上	以下	D	L
3	6	±0.1	±0.1
7	30	±0.2	±0.2
31	120	±0.3	±0.3
121	400	±0.5	±0.5
401	1000	±0.8	±0.8

C尺寸			
以上	以下	C	
D3	D12(12.7)	0.3	
D14	D18	0.5	

Delivery 出貨日 **5** 日出貨

快捷出貨 **第2日出貨** P.6


快捷出貨 **第3日出貨** P.6

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估

⊗ 超過表中最大數量時交期另估。 P.5

⊗ 超過標準訂購少量時，不適用快件。

使用流體	空氣 · 水 · 工業油
常用使用壓力	3.5MPa
最高使用壓力	7.0MPa
使用溫度範圍	-20~150°C (不可結凍)




接頭規格

- 薄管壁的金屬圓管或硬質軟管若要和銅管用接頭一起使用時，請使用銷環接頭 (P.2671)。
- 將扣環及連接螺帽嵌入連接管上，將連接管的前端插入到本體的底部，手動鎖緊螺帽。接著再用扳手或扭矩扳手等來進行緊固的動作。
- 退火銅管很軟，請使用退火銅管專用接頭 (P.2672)，而非使用本頁之銅管接頭。

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 **型式(1Type · 2適用管外徑D)** - **3T**
DKPT8 - **2**



Delivery 出貨日 **3** 日出貨

快捷出貨 **隔日出貨** P.5

⊗ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。


數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估

⊗ 超過表中最大數量時交期另估。 P.5


型式 1Type	2適用管外徑D	3T R(PT)選擇	T R(PT)	約L	L1	L2	T1 G(PF)	對邊 本體 螺帽
3	1	1	1/8	28	5	9	1/8	12 12
		2	1/4	32	6	12	1/8	14 12
4	1	1	1/8	28	5	9	1/8	12 12
		2	1/4	32	6	12	1/8	14 12
5	1	1	1/8	28	5	9	1/8	12 12
		2	1/4	32	6	12	1/8	14 12
6	1	1	1/8	33	6	9	1/4	14 16
		2	1/4	36	6	12	1/4	16 16
8	1	1	1/8	33	6	9	1/4	14 16
		2	1/4	36	6	12	1/4	16 16
10	1	1	1/8	39	8	13	1/4	19 16
		2	1/4	40	8	12	3/8	19 19
12	1	1	1/8	33	6	9	1/4	14 16
		2	1/4	36	6	12	1/4	16 16
14	1	1	1/8	33	6	9	1/4	14 16
		2	1/4	36	6	12	1/4	16 16
15	1	1	1/8	41	8	13	3/8	19 19
		2	1/4	42	8	12	3/8	19 19
16	1	1	1/8	46	10	16	3/8	22 19
		2	1/4	46	10	12	1/2	22 24

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 **型式(1Type · 2適用管外徑D)** - **3T**
DKLPT3 - **1**



型式 1Type	2適用管外徑D	3T R(PT)選擇	T R(PT)	約L2	T1 G(PF)	對邊 本體 螺帽
3	1	1	1/8	20	25	1/8 12 12
		2	1/4	25	27	1/8 16 12
4	1	1	1/8	20	25	1/8 12 12
		2	1/4	25	27	1/8 16 12
5	1	1	1/8	20	25	1/8 12 12
		2	1/4	25	27	1/8 16 12
6	1	1	1/8	22	31	1/4 16 16
		2	1/4	25	31	1/4 16 16
8	1	1	1/8	22	31	1/4 16 16
		2	1/4	27	35	3/8 19 19
10	1	1	1/8	22	31	1/4 16 16
		2	1/4	27	35	3/8 19 19
12	1	1	1/8	22	31	1/4 16 16
		2	1/4	27	35	3/8 19 19
14	1	1	1/8	22	31	1/4 16 16
		2	1/4	27	35	3/8 19 19
15	1	1	1/8	22	31	1/4 16 16
		2	1/4	27	35	3/8 19 19
16	1	1	1/8	22	31	1/4 16 16
		2	1/4	27	35	3/8 19 19



型式 1Type	2適用管外徑D	(L)	(L1)	T1 G(PF)	對邊 本體 螺帽
DKUT	3	50	25	1/8	12 12
	4				
	5				
6	6	62	31	1/4	16 16
	8				
	10				
12	10	84	42	1/2	24 24
	12				

接頭規格


使用流體	空氣 · 水 · 工業油
常用使用壓力	3.5MPa
最高使用壓力	7.0MPa
使用溫度範圍	-20~150°C (不可結凍)

Delivery 出貨日 **3** 日出貨


詢價 請依下列2種方式

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估

⊗ 超過表中最大數量時交期另估。 P.5



型式 1Type	2適用管外徑D	(L)	T1 G(PF)	對邊 本體 螺帽	
DKUE	3	25	1/8	12 12	
	4				
	5				
	6	31		1/4	16 16
	8				
	10				
	12	45		5/8	24 27
	14				
	15				
	16				



型式 1Type	2適用管外徑D	3T R(PT)選擇	T R(PT)	(L)	(L1)	L2	T1 G(PF)	對邊 本體 螺帽
4	1	1	1/8	50	25	20	1/8	12 12
		2	1/4	54	27	25	1/8	16 12
5	1	1	1/8	50	25	20	1/8	12 12
		2	1/4	54	27	25	1/8	16 12
6	1	1	1/8	62	31	22	1/4	16 16
		2	1/4	62	31	25	1/4	16 16
8	1	1	1/8	66	33	28	1/4	19 16
		2	1/4	70	35	27	3/8	19 19
10	1	1	1/8	62	31	22	1/4	16 16
		2	1/4	62	31	25	1/4	16 16
12	1	1	1/8	76	38	34	3/8	24 19
		2	1/4	84	42	31	1/2	24 24
12	1	1	1/8	84	42	34	1/2	24 24
		2	1/4	84	42	34	1/2	24 24

⊗ 刻印在銅管用接頭本體的PT螺牙尺寸可能會與實際的PT螺牙尺寸不同。