



Order 訂購範例
 型式(Type · 適用管外徑D/d1)
DKFR10
DKPRJ6

銅管用接頭
 內螺牙連接型
DKFR

 CAD 2D 3D RoHS10 材質 黃銅

型式 Type	適用管外徑D	T R (PT)	(L)	L1	T1 G (PF)	對邊 本體 螺帽
DKFR	3	1/8	26	12	1/8	14
	4					12
	5					12
	6	1/4	33	15	1/4	17
	8					16
	10					19
12	3/8	39	19	3/8	22	19
	1/2	46	22	1/2	27	24

銅管用接頭
 外螺牙連接型
 (G螺牙規格)
DKPG

 CAD 2D 3D RoHS10 材質 黃銅

型式 Type	適用管外徑D	T G (PF)	(L)	L1	L2	T1 G (PF)	對邊 本體 螺帽
DKPG	3	1/8	25.5	5	6.5	1/8	12
	4						12
	5						12
	6	1/4	32.5	6	8.5	1/4	16
	8						16
	10						19
12	3/8	38.0	8	10.0	3/8	19	19
	1/2	46.0	10	12.0	1/2	24	24

銅管用接頭
 扣環螺帽
DKRGN

 CAD 2D 3D RoHS10 材質 黃銅

型式 Type	適用管外徑D	T1 G (PF)	(L)	B 二面寬度
DKRGN	6	1/4	13	16
	8	1/4	14	16
	10	3/8	16	19
	12	1/2	19.5	24
	15	5/8	21	27

銅管用接頭
 更換扣環
DKRG

 CAD 2D 3D RoHS10 材質 黃銅

型式 Type	適用管外徑D	D1	L
DKRG	3	5	5
	4	6	5
	5	7	5.5
	6	8.5	7
	8	10.5	7.5
	10	12.5	8.5
	12	15	10
	14	17	11
	15	18	11.5
	16	19	12

鎖環接頭
DKPRJ

 CAD 2D 3D RoHS10 材質 黃銅

型式 Type	d1	d2	D	L	L1	L2
DKPRJ	4	3.0	6.0	15.0	14.0	1.0
	6	4.5	8.0	16.0	15.0	1.0
	8	6.0	10.0	19.0	17.5	1.5
	10	8.0	12.0	22.0	20.0	2.0

接頭規格

使用液體	空氣·水·工業油
常用使用壓力	3.5MPa
最高使用壓力	7.0MPa
使用溫度範圍	-20~150°C (不可結凍)

●DKRG8 隔日出貨 庫存品 隔日出貨 P.5
 ●左述以外 3 日出貨
 ●當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

銅管用接頭
 套接
DKUS

 CAD 2D 3D RoHS10 材質 黃銅

型式 Type	適用管外徑D	(L)	L1	(L2)	T1 G (PF)	對邊 本體 螺帽	
DKUS	3	33	5	14.0	1/8	12	
	4					12	
	5					12	
	6	41	6	17.5	1/4	16	
	8					16	
	10					19	
	12	48	8	20.0	3/8	19	19
	14	58	10	24.0	1/2	24	24
	15	60		25.0			
	16	65	11	27.0	5/8	27	27

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估

●超過表中最大數量時交期另估。 P.5

請依照選定步驟 1~3 選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例
 型式 (1Type · 2D) - (3L)
DKEN10 - **300**

退火銅管
DKEN DKENF (前端喇叭型)

 CAD 2D 3D RoHS10
 ●DKENF前端喇叭型，僅一端有做喇叭形狀加工。
 材質 磷脫酸銅 (C1220)

型式 1Type	2D	3L 選擇			t
DKEN DKENF	3*	100	200	300	1
	4				
	5				
	6	100	200	300	
	8				
	10				

Delivery 出貨日 **5** 日出貨
 快件 第3日出貨 P.6
 ●DKENF不適用快件。

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估

●超過表中最大數量時交期另估。 P.5
 ●超過標準訂購數量時，不適用快件。

請依照選定步驟 1~3 選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例
 型式 (1Type · 2D) - (3T)
DKNT10 - **2**

退火銅管用接頭
 直柱
DKNT

 CAD 2D 3D RoHS10 材質 黃銅

型式 1Type	2D	3T R (PT) 選擇	T R (PT)	(L)	L1	L2	T1 (UNF) 美制細螺紋 (unified) 螺牙	對邊 本體 螺帽
DKNT	6	1	1/8	34	6	9	7/16-20UNF	16 17
		2	1/4	37	6	12		16 17
		3	3/8	40	8	13		19 17
		1	1/8	35	6	9		16 19
		2	1/4	38	6	12	1/2-20UNF	16 19
		3	3/8	41	8	13		19 19
	8	2	1/4	43	8	12		19 22
			3/8	44	8	13	5/8-18UNF	19 22
			1/2	49	10	16		22 22
		10	1/2	49	10	16		22 22

退火銅管用接頭
 L字
DKNTL

 CAD 2D 3D RoHS10 材質 黃銅

型式 1Type	2D	3T R (PT) 選擇	T R (PT)	L1	約L2	T1 (UNF) 美制細螺紋 (unified) 螺牙	對邊 本體 螺帽
DKNTL	6	1	1/8	22	32	7/16-20UNF	16 17
		2	1/4	25	32		16 17
		3	3/8	28	34		19 17
		1	1/8	22	33		16 19
		2	1/4	25	33	1/2-20UNF	16 19
		3	3/8	28	35		19 19
	8	2	1/4	27	38		19 22
			3/8	28	38	5/8-18UNF	19 22
			1/2	34	41		24 22

Example 使用範例
 DK□ DKENF

 本體 喇叭螺帽

●請將喇叭螺帽裝到前端喇叭型的銅管上。使本體面與銅管面確實接觸後，先用手旋緊喇叭螺帽，再以扳手或活動扳手等工具確實鎖緊。
 ●與P.2669~2671的銅管用接頭之間並無互換性。

Delivery 出貨日 **3** 日出貨

接頭規格

使用液體	空氣·水·工業油
常用使用壓力	3.5MPa
最高使用壓力	7.0MPa
使用溫度範圍	-20~150°C (不可結凍)

●特長 氣密性優良，故可使用於冷媒氣體等的配管。

數量區分 標準訂購 少量 特殊訂購 大量
 數量 1~50 51~
 出貨日 一般 交期另估
 ●超過表中最大數量時交期另估。 P.5

詢價 請依下列2種方式
 24小時 WEB系統 FAX
 P.9 請電話: 02-2570-3766#0