



請依照選定步驟①～④選擇型式・數值後再行訂購。


Order 訂購範例
型式 (1)Type・(2)dh7 - (3)D
CFUR10 - 22

■桶型




用途	Type		材質	A附屬品
	附密封	無密封		
一般	CFUR	CFU	SUJ2	六角螺帽1 pcs(S45C・染黑處理)
低發塵	CFURS	CFUS	相當於SUS440C	六角螺帽1 pcs(SUS304)
	CFURC	—		


■附密封



■無密封



CFUR




①潤滑油補充孔僅加工於頭部。
②使用環境溫度 80℃以下

型式		③D	M×Pitch	B	B ₁	L	d ₁	ℓ	r	f (最小)	基本額定荷重		最大容許 荷重 (kN)	軌道負荷容量 (kN)	最大轉數 (rpm)		質量 (g)	
①Type	②dh7容許公差										Cr(動態) kN	Cor(靜態) kN			附密封	無密封		
(附密封)	5	0 -0.012	13	5×0.8	9	10	23	3.1	7.5	0.5	9.7	3.14	2.77	1.42	0.53	20300	29000	10.5
CFUR	6		16	6×1.0	11	12	28	4	9		11	3.59	3.58	2.11	1.08	17500	25000	18.5
CFURS	8		19	8×1.25			32		11		13	4.17	4.65	4.73	1.37	14000	20000	28.5
CFURC	10	0 -0.015	22	10×1.25	12	13	36		13	1	15	5.33	6.78	5.81	1.67	11900	17000	45
(無密封)								26							2.06			60
CFU																		
CFUS																		

④CFURC無D26。⑤d12~30請參照P.831


⑥kgf=N×0.101972

■平面型




用途	Type		材質	A附屬品
	附密封	無密封		
一般	CFFR	CFR	SUJ2	六角螺帽1 pcs(S45C・染黑處理)
低發塵	CFFRS	CFFS	相當於SUS440C	六角螺帽1 pcs(SUS304)
	CFFRC	—		


■附密封



■無密封



CFFR



①潤滑油補充孔僅加工於頭部。
②使用環境溫度 80℃以下

型式		D	M×Pitch	B	B ₁	L	d ₁	ℓ	r	f (最小)	基本額定荷重		最大容許 荷重 (kN)	軌道負荷容量 (kN)	最大轉速 (rpm)		質量 (g)	
①Type	②dh7容許公差										Cr(動態) kN	Cor(靜態) kN			附密封	無密封		
(附密封)	5	0 -0.012	13	5×0.8	9	10	23	3.1	7.5	0.5	9.7	3.14	2.77	1.42	2.25	20300	29000	10.5
CFFR	6		16	6×1.0	11	12	28	9			11	3.59	3.58	2.11	3.43	17500	25000	18.5
CFFRS	8		19	8×1.25			32	11			13	4.17	4.65	4.73	4.02	14000	20000	28.5
CFFRC	10	0 -0.015	22	10×1.25	12	13	36	4	13	1	15	5.33	6.78	5.81	4.7	11900	17000	45
(無密封)	10														26			5.49
CFR																		
CFFS																		

⑤d12~30請參照P.831

⑥kgf=N×0.101972

Delivery 出貨日
●CFUR・CFURS・CFU
CFFR・CFFRS・CFR

●左述以外

3 日出貨

庫存品 隔日出貨P.5

⑦當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量	大量
數量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估

⑧超過表中最大數量時交期另估。
P.5

詢價 請依下列2種方式



P.9 請電洽: 02-2570-3766#0

請依照選定步驟①～④選擇型式和數值後再行訂購。


Order 訂購範例
型式 (1)Type・(2)dh7 - (3)D
C-CFUR10 - 22

■桶型




用途	Type		材質	A附屬品
	附密封	無密封		
一般	C-CFUR	C-CFU	SUJ2	六角螺帽1 pcs(S45C・染黑處理)


■附密封



■無密封



C-CFUR



①潤滑油補充孔僅加工於頭部。
②使用環境溫度 80℃以下

型式		ΦD	M×Pitch	B	B ₁	L	ℓ	r	f	基本額定荷重		最大容許 荷重 (kN)	軌道負荷 容量 (kN)	最大轉速 (rpm)		質量 (g)	
①Type	②dh7容許公差									C(動態) kN	Cor(靜態) kN			附密封	無密封		
(附密封) C—CFUR	5	0	13	5×0.8	9	10	23	7.5	0.15	9.6	2.51	2.22	1.14	0.42	16240	23200	10.5
	6	−0.012	16	6×1.0	11	12.2	28	8		12.5	3.15	3.3	1.69	0.86	14000	14000	18.5
	8	0	19	8×1.25			32	10		15	3.5	3.9	3.78	1.10	11000	11000	28.5
	10	−0.015	22	10×1.0	12	13.2	36	12	0.3	17.5	4.5	5.2	4.65	1.34	8000	8000	45
(無密封) C—CFU			26											1.65			60
	12	0	30	12×1.5	14	15.2	40	13		0.6	23	6.8	8.4	9.37	1.96	5500	5500
			32											2.19			105
	16	−0.018	35	16×1.5	18	19.6	52	17	27.6		9.8	14.1	13.84	2.51	3600	3600	170
	18		40	18×1.5	20	21.6	58	19	21.5	10.9	15.5	20.88	2.98	2900	2900	250	
	20	0 −0.021	52	20×1.5	24	25.6	66	21	1	36.5	16.7	29	25.68	6.58	2400	2400	460


⑥kgf=N×0.101972

■平面型




用途	Type		材質	A附屬品
	附密封	無密封		
一般	C-CFFR	C-CFR	SUJ2	六角螺帽1 pcs(S45C・染黑處理)


■附密封



■無密封



C-CFFR



①潤滑油補充孔僅加工於頭部。
②使用環境溫度 80℃以下

型式		3D	M×Pitch	B	B ₁	L	ℓ	r	f	基本額定荷重		最大容許 荷重 (kN)	軌道負荷 容量 (kN)	最大轉速 (rpm)		質量 (g)	
①Type	②dh7容許公差									C(動態) kN	Cor(靜態) kN			附密封	無密封		
(附密封) C—CFFR	5	0	13	5×0.8	9	10	23	7.5	0.15	9.6	2.51	2.22	1.14	0.42	16240	23200	10.5
	6	−0.012	16	6×1.0	11	12	28	8		12.5	3.15	3.3	1.69	0.86	14000	14000	18.5
	8	0	19	8×1.25	12	13	32	10		15	3.5	3.9	3.78	1.10	11000	11000	28.5
	10	−0.015	22	10×1.0	12	13.2	36	12	0.3	17.5	4.5	5.2	4.65	1.34	8000	8000	45
		26	1.65											60			
(無密封) C—CFR	12	0	30	12×1.5	14	15.2	40	13	0.6	23	6.8	8.4	9.37	1.96	5500	5500	95
		32										2.19	105				
	16	−0.018	35	16×1.5	18	19.6	52	17		27.6	9.8	14.1	13.84	2.51	3600	3600	170
	18	0	40	18×1.5	20	21.6	58	19	21.5	10.9	15.5	20.88	2.98	2900	2900	250	
	20	−0.021	52	20×1.5	24	25.6	66	21	1	36.5	16.7	29	25.68	6.58	2400	2400	460

⑥kgf=N×0.101972

Delivery 出貨日
3 日出貨

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量	大量
數量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估

⑧超過表中最大數量時交期另估。P.5

詢價 請依下列2種方式

24h Online WEB系統 FAX

P.9 請電洽: 02-2570-3766#0