

MISUMI 經濟型 滑軌 兩段抽拉型 中荷重型 36mm寬 不鏽鋼型

代表型號：C-SSRN36Y12


248 2支起訂 元/支 最低為標準品 53折  
 223 20支起 元/支 大訂單再享 9折

數量	折扣	出貨日
2~19	—	1日
20~50	9折	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



軌道拆卸：不可



- 內外軌無法互換。
- 生產批次不同，截面形狀可能會有許差異。

材質 滑軌：SUS304  
滾珠：SUS440C

型式 Type	英制長度記號	軌道長度 L	行程 ST	A B C D E F G							額定荷重 (N/2支)
				A	B	C	D	E	F	G	
C-SSRN36	Y12	304.8	228.6	—	152.4	254.0	—	149.2	260.3	273.0	433
	Y14	355.6	279.4	—	203.2	304.8	—	200.0	311.1	323.8	415
	Y16	406.4	304.8	—	254.0	355.6	—	250.8	361.9	374.6	380
	Y18	457.2	330.2	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	362
	Y20	508.0	381.0	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	327
	Y22	558.8	406.4	254.0	406.4	508.0	263.5	403.2	514.3	527.0	300
	Y24	609.6	431.8	279.4	457.2	558.8	288.9	454.0	565.1	577.8	265
	Y26	660.4	482.6	304.8	508.0	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	239
	Y28	711.2	508.0	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	221

- 安裝滑軌的螺絲請使用M4的圓頭小螺絲或夾緊小螺絲。
- 水平安裝使用時，荷重能力下降至額定荷重的25%左右(參考值)。

Order 訂購範例 型式 (Type · 英制長度記號) C-SSRN36Y12

MISUMI 經濟型 滑軌 三段抽拉型 中荷重型 36mm寬 鋼型

代表型號：C-SRX36Y18


336 2支起訂 元/支 最低為標準品 64折  
 302 20支起 元/支 大訂單再享 9折

數量	折扣	出貨日
2~19	—	1日
20~50	9折	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



軌道拆卸：不可



- 生產批次不同，截面形狀可能會有許差異。

材質 Q235  
表面處理 鍍鋅

型式 Type	英制長度記號	軌道長度 L	行程 ST	A B C D				額定荷重 (N/2支)
				A	B	C	D	
C-SRX36	Y12	304.8	326.8	—	149.2	260.3	273.0	495
	Y14	355.6	377.6	—	200.0	311.1	323.8	476
	Y16	406.4	428.4	—	250.8	361.9	374.6	450
	Y18	457.2	479.2	212.7	301.6	412.7	425.4	415
	Y20	508.0	530.0	238.1	352.4	463.5	476.2	406
	Y22	558.8	580.8	263.5	403.2	514.3	527.0	362
	Y24	609.6	631.6	288.9	454.0	565.1	577.8	318
	Y26	660.4	682.4	314.3	504.8	615.9	628.6	300
	Y28	711.2	733.2	339.7	555.6	666.7	679.4	265

- 安裝滑軌的螺絲請使用M4的圓頭小螺絲或夾緊小螺絲。
- 水平安裝使用時，荷重能力下降至額定荷重的25%左右(參考值)。

Order 訂購範例 型式 (Type · 英制長度記號) C-SRX36Y18

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 Type C-SSRN36 於網頁搜尋生成訂購型號  
 方法2 關鍵字 36mm 不鏽鋼型 於網頁搜尋生成訂購型號  
 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 Type C-SRX36 於網頁搜尋生成訂購型號  
 方法2 關鍵字 36mm 鋼型 於網頁搜尋生成訂購型號  
 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

16 把手·鉸鏈·門零件·多層信號燈

把手

P.841

鉸鏈

P.849

磁力門扣·旋鈕

P.871

滑軌

P.897

多層信號燈

P.915

16 把手·鉸鏈·門零件·多層信號燈

把手

P.841

鉸鏈

P.849

磁力門扣·旋鈕

P.871

滑軌

P.897

多層信號燈

P.915