

RoHS10

型号		肩部厚度 (Flange)	形状部分
标准型	台阶型		D·P·W公差
ERDP	ERDF	4mm (T4)	-0.01
ERDPJ	ERDFJ	4·6·8mm (JIS)	

① 杆部直径(D)精度保证范围(详情 P.1387)  
 ② 过渡圆弧R①(详情 P.1388 扁推杆的过渡圆弧R)  
 ③ 过渡圆弧R②(详情 P.1388 台阶推杆的过渡圆弧R)

(标准型) ERDP, ERDPJ  
 (台阶型) ERDF, ERDFJ

④ 材质 SKH51  
 ⑤ 硬度 58~60HRC  
 ⑥ 材料硬度保证范围(详情 P.1389)

Alterations 追加加工  
 型号 - L - P - W - N - (AKC·AWC...etc.)  
 ERDF 2 - 150.00 - P 1.00 - W 0.60 - N 80 - AKC 90

追加加工详情 P.265

Alterations	Code	Spec.
	AKC	AKC角度指定单位1° ① 0 < AKC < 360
	AWC	AWC角度指定单位1° ① 0 < AWC < 360
	ARC	ARC角度指定单位1° ① 0 < ARC < 360
	ADC	ADC角度指定单位1° ① 0 < ADC < 360
	KGA	KGA角度指定单位1° ① 0 < KGA < 360
	KGD	KGD角度指定单位1° ① 0 < KGD < 360
	HC	HC尺寸指定单位0.1mm ① D+1 < HC < H

Alterations	Code	Spec.
	HCC	HCC尺寸指定单位0.1mm ① D+1 < HCC < H-0.3
	TC	TC尺寸指定单位0.1mm ① T/2 < TC < T且T-TC < Lmax.-L ② L, N为指定尺寸
	NHC	肩部端面编号刻印加工 (指定范围·指定方法) P.266
	NHN	肩部端面编号刻印加工(自动连号) (指定范围·指定方法) P.266
	TMC	前端面抛光加工 ① 仅适用于W > 0.6
	MC	拉拔用螺纹孔加工 ① 仅适用于D > 8的 D8·9...M4 ERDPJ, ERDFJ D10...M5 ② 仅可与TMC D12...M6 同时使用

■标准型

肩部厚度4mm		肩部厚度JIS		型号		L	W	N
H	T	H	T	Type	D	指定单位0.01mm	指定单位0.01mm	指定单位1mm
3	4	3	4	ERDP (T4) ERDPJ (JIS)	1.5	50.00~200.00	0.75~1.40	N > 30 且 20 < (L-N) < 150
4		2			50.00~250.00	1.00~1.90		
5		2.5			50.00~300.00	1.25~2.40		
6		3				1.50~2.90		
7		3.5				1.75~3.40		
8		4				2.00~3.90		
9		4.5				2.25~4.40		
10		5			50.00~350.00	2.50~4.90	N > 30 且 20 < (L-N) < 200	
11		5.5				2.75~5.40		
12		6				3.00~5.90		
13		6.5				3.25~6.40		
14		7				3.50~6.90		
15		8			4.00~7.90			
16		9			4.50~8.90			
17		10			5.00~9.90			
		11			6.00~11.90			

■台阶型

肩部厚度4mm		肩部厚度JIS		型号		L	P	W	N
H	T	H	T	Type	D	指定单位0.01mm	指定单位0.01mm	指定单位0.01mm	指定单位1mm
3	4	3	4	ERDF (T4) ERDFJ (JIS)	1.5	50.00~200.00	0.60~1.40	P/2 < W < (P-0.1)	N > 30 且 20 < (L-N) < 150
4		2			50.00~250.00	0.80~1.90			
5		2.5			50.00~300.00	1.00~2.90			
6		3				1.50~3.40			
7		3.5				2.00~3.90			
8		4				2.50~4.40			
9		4.5				3.00~4.90			
10		5			50.00~350.00	3.50~5.40	N > 30 且 20 < (L-N) < 200		
11		5.5				4.00~5.90			
12		6				4.50~6.40			
13		6.5				5.00~6.90			
14		7				5.00~6.90			
15		8			6.00~7.90				
16		9			6.90~8.90				
17		10			7.90~9.90				
		11			8.90~11.90				

Order 订货范例  
 (标准型) ERDP 5 - 145.05 - W3.20 - N95  
 (台阶型) ERDF 2 - 150.00 - P1.00 - W0.60 - N80

Delivery 交货期  
 •ERDP·ERDF  
**3** 天发货  
 ① 上海·广州发货  
 ② 数量 > 101时, 请另询交货期。

•ERDPJ·ERDFJ  
**5** 天发货  
 ① 上海·广州发货  
 ② 数量 > 101时, 请另询交货期。