


Type	M材质	H硬度	Group	公差	
				D	L
CPX-L	SKH51	58~60HRC	标准级	-0.01 -0.02	+0.02 0
CPD-L	SKD61	48~52HRC			
CPN-L	NAK80	37~43HRC			
CPH-L	SKH51	58~60HRC	精密级	0 -0.005	+0.01 0
CPP-L	SKD61	48~52HRC			
CPK-L	NAK80	37~43HRC			
CPV-L	SKH51	58~60HRC	超精密级	0 -0.003	+0.01 0
CPZ-L	SKD61	48~52HRC			
CPM-L	SKH51	58~60HRC			



H	型号 Type	D	L 指定单位0.01mm
2	CPX-L CPH-L CPV-L	0.5	10.00~ 40.00
3	标准级 CPN-L (0.8<D<16) CPD-L CPX-L CPK-L (0.8<D<16) CPP-L CPH-L	0.6	7.00~100.00
		0.7	
		0.8	
		0.9	
		1	
		1.1	
		1.2	
		1.3	
		1.4	
		1.5	
4	精密级 CPZ-L CPV-L	1.6	7.00~120.00
		1.7	
		1.8	
		1.9	
		2	
		2.5	
		3	
		3.5	
		4	
		4.5	
5		5	7.00~120.00
		5.5	
		6	
		6.5	
		7	
		7	
		8	
		8	
		10	
		10	
11		8	8.00~120.00
		10	
		13	
		16	
		20	

H	型号 Type	D	L 指定单位0.01mm
3	超精密级 CPM-L	0.5	7.00~ 60.00
		0.6	
		0.7	
		0.8	
		0.9	
		1	
		1.1	
		1.2	
		1.3	
		1.4	
		1.5	
		1.6	
		1.7	
4		1.8	7.00~100.00
		1.9	
		2	
		2.5	
		3	
		3.5	
		4	
		4.5	
		5	
		5.5	
5		6	7.00~120.00
		6.5	
		7	
		7	
		8	
6		8	8.00~100.00
		10	
		10	
		13	
		13	

Order 订货范例  
 型号 — L  
 CPD-L 1.6 — 72.35

Delivery 交货期  
 3 天发货  
 上海·广州发货  
 数量>30时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工  
 型号 — L(LC) — (KC·WKC...etc.)  
 CPD-L 1.6 — 72.35 — HC 3.0  
 CPM-L 3 — LC8.00 — TC 2.0

Alterations	Code	Spec.
	KC	加工单止转面 D/2 ≤ KC < H/2 D ≥ 0.6
	WKC	加工平行双止转面 D/2 ≤ WKC < H/2 D ≥ 0.6
	KAC KBC	加工指定尺寸平行双止转面 D/2 ≤ KAC < H/2 KBC尺寸仅限指定单位0.1mm D ≥ 0.6 KAC < KBC < H/2
	RKC	加工直角双止转面 D/2 ≤ RKC < H/2 D ≥ 0.6
	DKC	加工三止转面 D/2 ≤ DKC < H/2 D ≥ 0.6
	SKC	加工四止转面 D/2 ≤ SKC < H/2 D ≥ 0.6
	KGC	按指定角度加工双止转面 D/2 ≤ KGC < H/2 AG角度指定单位1° D ≥ 0.6 0 < AG < 360
	KTC	加工120°等分 三止转面 D/2 ≤ KTC < H/2 D ≥ 0.6

追加加工详情 P.446

Alterations	Code	Spec.
	HC	变更肩部直径 D ≥ 0.3 HC尺寸指定单位0.1mm D < HC < H 肩部直径因公差的关系, 有时会加工为无肩部直杆。
	HCC	变更肩部直径(精密) HCC尺寸指定单位0.1mm D + 0.5 ≤ HCC < H - 0.3 且 D ≥ 0.6
	TC	变更肩部厚度 TC尺寸指定单位0.1mm (L为指定尺寸) 4 - TC ≤ Lmax. - L
	TRN	加工装配工艺槽 仅适用于D > 0.6
	LKC	变更全长公差 L + 0.01... + 0.005 (L尺寸可以0.005mm为单位) 仅适用于1.5 ≤ D ≤ 5 仅适用于CPM-L 不可与LC同时使用

直型芯  
高速钢 SKH51  
模具钢 SKD61  
NAK80  
4mm  
D(P) -0.01  
D(P) -0.005  
D(P) -0.003  
全长指定  
轴径全长指定  
自由指定  
前端加工  
带刻印  
排气型