


分型面更換型用内鑲件

—箭头深度标准・浅型—



分型面更換型(P.543)用内鑲件与长度調整型(P.553)通用。

RoHS 10 内鑲件

No.	F	T	H	B	ℓ	M×P
4	7.7	1.5	3.0	2.4	2.7	M1.6×0.20
5	7.7	1.5	3.0	2.9	2.7	M1.6×0.20
6	7.7	1.5	3.0	3.7	2.7	M1.6×0.20
8	9.7	2.0	3.5	5.0	3.2	M2.3×0.25
10	11.7		4.0	6.3	4.0	M2.5×0.35
12	13.7	2.5		7.5	4.2	M3.0×0.35
16				11.0	4.8	M4.0×0.35
20	15.7	3.5	5.0	13.2	5.3	M4.0×0.35

与标准型相比，内鑲件转动较为困难，所以用螺丝刀旋转时，注意螺丝刀刃口不要损坏箭头。箭头若有损坏，内鑲件可能难以拆下。

No.	箭头深度(mm)	
	标准	浅型
4	0.22	0.12
5	0.25	0.14
6	0.40	0.18
8	0.40	0.20
10~20	0.50	0.22

◎ 与标准型相比，内鑲件转动较为困难，所以用螺丝刀旋转时，注意螺丝刀刃口不要损坏箭头。箭头若有损坏，内鑲件可能难以拆下。

◎ 本页所介绍的内鑲件可与P.541的日期章组件中的外鑲件及P.544的外鑲件产品配套使用。

材质 SUS420
硬度 50~53HRC

年・月章

显示标识	型号		年
	Type	No.	
年	DYYX DYYXU	4	20
		5	20
		6	20
		8	21
		10	21
		12	22
		16	22
		20	22

2020年用
※2020年11月起由于生产调整变更为第9天发货。2021年4月起将停止销售。

2021年用(2020年9月起可指定)
※2021年11月起由于生产调整变更为第9天发货。2022年4月起将停止销售。

2022年用(2021年9月起可指定)
※2022年11月起由于生产调整变更为第9天发货。2023年4月起将停止销售。

空白章

显示标识	型号	
	Type	No.
空白	DNX DNXU	4
		5
		6
		8
		10
		12
		16
		20

内鑲件与全长自由調整型通用。

Order 订货范例

型号 — 年
DYYX 6 — 20
DNX 10

Delivery 交货期

•DNX 库存品 5天发货
•DYYX・DYYXU・DNXU 5天发货

隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
上海・广州发货 (数量>101时，请另询交货期。)

文字指定型

显示标识	型号		刻印文字 (指定2个文字・注明标识的蓝色部分)
	Type	No.	
2个文字	DYMx	4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A F K P U Z B G L Q V C H M R W D I N S X E J O T Y
		5	
		6	
		8	
		10	
		12	
		16	

公称	刻印文字	订购符号
斜线	/	/
大于	>	>
小于	<	<
加号	+	+
减号	-	#
空格	□	%

内鑲件部分可指定2个文字。
“/” (斜线)、“-” (减号)、“□” (空格) 分别用“/”、“#”、“%”指定。
内鑲件与全长自由調整型通用。


Order 订货范例

型号 — 刻印文字
DYMx 10 — AB

Delivery 交货期

9天发货
上海・广州发货
数量>101时，请另询交货期。

分型面更換型用外鑲件



外鑲件

D	Dm6	Dm7	L	E	a	b
4	4	4	8	2.8	1.0	1.2
5	5	5	8	2.85	1.0	1.2
6	6	6	8	2.9		1.2
8	8	8	10	3.4	1.0	1.5
10	10	10	12	4.2		
12	12	12	14	4.4	1.2	1.8
16	16	16	16	5.0	1.4	
20	20	20	16	5.3	1.5	2.0

◎ 本页所介绍的外鑲件可与P.541的日期章组件中的内鑲件及P.543的内鑲件产品配套使用。

材质 SUS420
硬度 50~53HRC

年份調換章

显示标识	外鑲件分度	型号		年
		Type	D	
4年度型	12等分	DTX-R	4	20
			5	20
			6	21
			8	21
			10	22
			12	22
			16	22
			20	22
6年度型	12等分	DTXS-R	4	20
			5	20
			6	21
			8	21
			10	22
			12	22
			16	22
			20	22

2020~2023年用
※2020年11月起由于生产调整变更为第9天发货。2021年4月起将停止销售。

2021~2024年用(2020年9月起可指定)
※2021年11月起由于生产调整变更为第9天发货。2022年4月起将停止销售。

2022~2025年用(2021年9月起可指定)
※2022年11月起由于生产调整变更为第9天发货。2023年4月起将停止销售。

2020~2025年用
※2020年11月起由于生产调整变更为第9天发货。2021年4月起将停止销售。

2021~2026年用(2020年9月起可指定)
※2021年11月起由于生产调整变更为第9天发货。2022年4月起将停止销售。

2022~2027年用(2021年9月起可指定)
※2022年11月起由于生产调整变更为第9天发货。2023年4月起将停止销售。

Order 订货范例

型号 — 年
DTX-R16 — 20
DTXS-R16

Delivery 交货期

•DTX-R 库存品 5天发货
•带*型号・DTX-R・DTXS-R 5天发货

隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
上海・广州发货 (数量>101时，请另询交货期。)

文字指定型

显示标识							
1M (1处)	2M (2处)	3M (3处)	4M (4处)	5M (5处)	6M (6处)	10M (10处)	12M (12处)
刻印位置	刻印位置	刻印位置	刻印位置	刻印位置	刻印位置	刻印位置	刻印位置
各刻印位置都可指定1~3个文字	各刻印位置都可指定1~2个文字			各刻印位置仅可指定1个文字			
Type	型号	显示标识	D	刻印文字 (指定1~3个文字・显示标识的蓝色部分)			
DTX-R	1M		4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A F K P U Z B G L Q V C H M R W D I N S X E J O T Y	公称	刻印文字	订购符号
	2M		5				
	3M		6				
	4M		8				
	5M		10				
	6M		12				
	10M		16				
	12M		16				

“/” (斜线)、“-” (减号)、“□” (空格) 分别用“/”、“#”、“%”指定。5M・6M・10M不适用于D4・D5规格。

Order 订货范例

型号 — ①刻印文字 — ②刻印文字 — ③刻印文字 — ④刻印文字 — ⑤刻印文字 — ⑥刻印文字 ... — ⑫刻印文字

DTX-R 3M 6 — POM — PS — SAN
DTX-R 6M 16 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23
DTX-R 12M 16 — % — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 ... — F

Delivery 交货期

9天发货
上海・广州发货
数量>101时，请另询交货期。

外鑲件的等分計算

1M・2M・3M・4M 12等分
6M・12M 10等分
5M・10M 10等分

データマーク
ガス抜き

日期章
排气元件