


# 日期章组件

ー长度调整型/内镶件·外镶件文字指定型ー



概要请参照 P.551

RoHS10

①内镶件

②外镶件

③日期章调整销

■内镶件 (单件请参照 P.543)

No.	F	T	H	B	l	M×P
6	7.7	1.5	3.0	3.7	2.7	M1.6×0.20
8	9.7	2.0	3.5	5.0	3.2	M2.3×0.25
10	11.7	2.5	4.0	6.3	4.0	M2.5×0.35

■材质 SUS420 ■硬度 50~53HRC

■外镶件 (单件请参照 P.556)

D	LA	l1	l2	l3	M(粗牙)	g	d
6	12	8	4	1.0	M3	1.0	5.5
8	14	10	5	1.0	M4	1.0	7.5
10	16	12	6	1.5	M5	1.5	9.5

■材质 SUS420 ■硬度 50~53HRC

■日期章调整销

No.	d	H	M(粗牙)	g2
6	5.5	9	M3	3.5
8	7.5	11	M4	4.5
10	9.5	15	M5	5.5

●(有效螺纹深度)≥LB-X

LB	X		
	No.6	No.8	No.10
10.00~20.00	4	2	0
20.01~30.00	14	12	10
30.01~40.00	24	22	20
40.01~50.00	34	32	30
50.01~60.00	—	42	40
60.01~70.00	—	—	50

■材质 SUS440C ■硬度 56~60HRC

Order 订货范围

■长度调整型 ①+②组件

型号 — 年

DTBXL 8 — 20

DTDXL 8

仅③

型号 — LB

CPWDT-L 8 — 25.32

■内镶件·外镶件文字指定型

型号 — 刻印文字

DTMBXL 8 — AB

型号 — ①刻印文字 — ②刻印文字 — ③刻印文字 — ④刻印文字 — ⑤刻印文字 — ⑥刻印文字 ... — ⑫刻印文字

DTXL 3M 6 — POM — PS — SAN

DTXL 5M 10 — PA — % — #+ — 0% — /% (无文字处可用空格表示。)

DTXL 6M 10 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23

DTXL12M 10 — 0 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 ... — F

Delivery 交货期

■长度调整型 ①+②组件

DTBXL DTDXL 5 天发货

DTEXL

DTFXL

①上海·广州发货

②数量≥20时, 请另询交货期。

仅③

CPWDT-L 7 天发货

①上海·广州发货

②数量≥20时, 请另询交货期。


■内镶件·外镶件文字指定型

DTMBXL 9 天发货

DTXL

①上海·广州发货

②数量≥101时, 请另询交货期。



## ■长度调整型

①内镶件+②外镶件的组件

■年·月章

显示标识	外镶件分度	型号		年
		Type	D	
年·月	12等分	DTBXL	6	20 [2020年用] ※2020年11月起由于生产调整变更为第9天发货。 2021年4月起将停止销售。
			8	21 [2021年用] (2020年9月起可指定) ※2021年11月起由于生产调整变更为第9天发货。 2022年4月起将停止销售。
			10	22 [2022年用] (2021年9月起可指定) ※2022年11月起由于生产调整变更为第9天发货。 2023年4月起将停止销售。

③日期章调整销

类型	型号		LB 指定单位 0.01mm
	Type	No.	
	CPWDT-L	6	10.00~50.00
		8	10.00~60.00
		10	10.00~70.00

## ■内镶件·外镶件文字指定型

①内镶件+②外镶件的组件

■内镶件文字指定型

显示标识	外镶件分度	型号		刻印文字 (指定2个文字·显示标识的蓝字部分)			
		Type	D	公称	刻印文字 订购符号		
2个文字·月份	12等分	DTMBXL	6	1 2 3 4 5	A B C D E J	斜线 /	/
			8	6 7 8 9 0	F G H I N S O T Y	大于 >	>
			10		K L M R P Q V W X Z	小于 <	<
						加号 +	+
						减号 -	#
						空格	%

①“/”(斜线)、“-”(减号)、“ ”(空格)分别用“/”、“#”、“%”指定。

## ■外镶件文字指定型

显示标识							
1M (1处)	2M (2处)	3M (3处)	4M (4处)	5M (5处)	6M (6处)	10M (10处)	12M (12处)
刻印位置 ① XYZ	刻印位置 ① ABS ② dd	刻印位置 ① POM ② SAN ③ PS	刻印位置 ① AS ② PA ③ MF	刻印位置 ① PA ② X ③ Q ④ Z	刻印位置 ① 20 ② 25 ③ 22 ④ 28 ⑤ 24	刻印位置 ① J ② A ③ B ④ K ⑤ L ⑥ M ⑦ N ⑧ O ⑨ P ⑩ Q	刻印位置 ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5 ⑥ 6 ⑦ 7 ⑧ 8 ⑨ 9 ⑩ 0
各刻印位置都可指定1~3个文字				各刻印位置都可指定1~2个文字		各刻印位置都仅可指定1个文字	

Type	显示标识	D	刻印文字 (指定1~3个文字·显示标识的蓝字部分)						
			刻印位置①~⑫	公称	刻印文字	订购符号			
DTXL	1M	6	1	2	3	4	5	斜线 /	/
	2M		6	7	8	9	0		
	3M		A	B	C	D	E		
	4M	F	G	H	I	J			
	5M	K	L	M	N	O			
	6M	P	Q	R	S	T			
10M	8	1	2	3	4	5	大于 >	>	
2M		6	7	8	9	0	小于 <	<	
3M		A	B	C	D	E	加号 +	+	
4M	F	G	H	I	J	减号 -	#		
5M	K	L	M	N	O	空格	%		
6M	P	Q	R	S	T				
12M	10	1	2	3	4	5			
2M		6	7	8	9	0			
3M		A	B	C	D	E			

①“/”(斜线)、“-”(减号)、“ ”(空格)分别用“/”、“#”、“%”指定。

●外镶件的等分计算

1M·2M·3M·4M·6M·12M	12等分
5M·10M	10等分

③日期章调整销请参照 P.551 左页

データマーク  
ガス抜き

日期章  
排气元件