


ロケートリング  
定位环

— 螺栓型用 (2孔) —

RoHS10

10 PACK—LRBS (10支装)  
20 PACK—LRBS (20支装)



材质 S45C

适用 螺栓	螺栓孔		t	d	A	型号			T
	d2	d1				PACK	Type	D	
M5	5.5	9	5	40	50	10 PACK 20 PACK	LRBS —2孔—	60	15
M6	6.5	11	8	70	85			100	15



Order 订货范例

型号

PACK Type D — T

(10支装) 10 PACK—LRBS 60 — 15  
(20支装) 20 PACK—LRBS 100 — 20



Delivery 交货期

5 天 发货


盒装产品将于订单后第5天发货。  
若急用, 请订购散装产品(LRBS)。 P.701

上海·广州发货  
数量 > 10盒时, 请另询交货期。

— 肩型用 —

RoHS10

10 PACK—LRSS (10支装)  
20 PACK—LRSS (20支装)



材质 S45C

适用 螺栓	螺栓孔		t	R	d	A	型号			T
	d2	d1					PACK	Type	D	
M6	6.5	11	8	5	70	85	10 PACK 20 PACK	LRSS	100	15
				10						20



Order 订货范例

型号

PACK Type D — T

(10支装) 10 PACK—LRSS 100 — 15  
(20支装) 20 PACK—LRSS 100 — 20



Delivery 交货期

5 天 发货

盒装产品将于订单后第5天发货。  
若急用, 请订购散装产品(LRSS)。 P.702

上海·广州发货  
数量 > 10盒时, 请另询交货期。



定位环  
浇口套