

刻印电极

-圓型-

刻印电极

-樹脂名称型・文字指定型-

—圓型— RoHS10 **EMLM**

■文字尺寸

■材质 反射炉精炼铜(C1100)

ℓ	Q			W			型号		刻印文字 (圆黑体)
	数字 字母	∕	+	数字 字母	∕	±	Type	P	
11.4	0.4	0.36	0.23	0.23	0.185	0.23	EMLM	0.8A*	1234567890 ABCDEFGHI JKLMNOPQR STUVWXYZ 注1 注2 / > < + -
11.4	0.6	0.53	0.35	0.3	0.27	0.35		0.8	
10.7	0.7	0.62	0.41	0.4	0.31	0.41		1.0	
10	1.0	0.88	0.58	0.6	0.44	0.58		1.2	
8.9	1.2	1.06	0.7	0.7	0.53	0.70		1.5	
7.1	1.6	1.42	0.93	1.1	0.71	0.93		2.0	
5.3	2.0	1.77	1.16	1.4	0.89	1.16		2.5	
3.6	2.5	2.22	1.46	1.7	1.11	1.46		3.0	
—	3.5	3.11	2.04	2.4	1.57	2.04		4.0	

④刻印文字和柄部的同轴度为0.1左右。 *0.8A(P=0.8)时, 仅文字尺寸变小。
④注1.“/”(斜杠)用“/”指定; 注2.“-”(减号)用“#”指定。

Order 订货范例

型号	刻印文字
EMLM 0.8A	A
EMLM 2.0	1

Delivery 交货期

•EMLM□-数字 **5** 天发货

④上海・广州发货
④数量>101时, 请另询交货期。

•EMLM□-字母・符号 **9** 天发货

④上海・广州发货
④数量>101时, 请另询交货期。

—樹脂名称型— RoHS10 —文字指定型— RoHS10

EMLR□J (树脂名称型)
EMLB□M (文字指定型)

■文字尺寸

■材质 反射炉精炼铜(C1100)

■树脂名称型

Q	W	W1	V	型号	H
字母	字母		1J 2~4J	Type	
3.0	2.7	2.2	1.5	EMLR1J EMLR4J	4
5.0	4.5	3.65	2.5	EMLR2J EMLR3J	6.5

树脂名称	Type	刻印文字
ABS (ABS树脂)	EMLR1J	>ABS<
PP (聚丙烯)	EMLR2J	>PP<
PS (聚苯乙烯)	EMLR3J	>PS<
PC (聚碳酸酯)	EMLR4J	>PC<

■文字指定型

数字 字母	Q			W				W1	V								型号		刻印文字 (圆黑体)	
	/	>	+	/	>	+	-		1M	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	Type	H		
3.0	3.0	2.7	2.5	2.2	1.8	1.5	2.5	2.2	2.7	4	7	10	12	15	18	20	23	EMLB1M (1个字) EMLB2M (2个字) EMLB3M (3个字) EMLB4M (4个字) EMLB5M (5个字) EMLB6M (6个字) EMLB7M (7个字) EMLB8M (8个字)	4	1234567890 ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ 注1 注2 注3 / > < + - □ (空格)
5.0	5.0	4.5	4.0	3.65	3.0	2.5	4.0	3.65	4.5	7	11	16	20	25	29	34	38		6.5	
8.0	8.0	7.3	6.3	5.8	4.8	4.0	6.3	5.8	7.2	10	17	24	31	39	46	53	60		10	

④注1.“/”(斜杠)用“/”指定; 注2.“-”(减号)用“#”指定; 注3.“□”(空格)用“%”指定。

Order 订货范例

型号	刻印文字
EMLR1J 6.5	
EMLB8M 10	ABC#1234 (实际刻印为“ABC-1234”)

Delivery 交货期

•EMLR□J **5** 天发货

④上海・广州发货
④数量>201时, 请另询交货期。

•EMLB□M **9** 天发货

④上海・广州发货
④数量>201时, 请另询交货期。

名称	刻印文字	订购符号
斜杠	/	/
减号	-	#
空格	□	%
大于号	>	>
小于号	<	<