

锥度精定位销组件


一套分型面安装型



Group	型号			Dk6公差	锥面对销·套外径的 单件同轴度	材质	硬度
	组合件	销	套				
标准级	TPNC	-	-	Dk6	(吻合标记配合型) 组合加工, 非组合件不可组合使用	相当于SKD11	58~62HRC
精密级	TPV	TPVP	TPVB	D ₀ ^{+0.005}	0.01以下 0.005以下		
超精密级	ZTPV	ZTPVP	ZTPVB		0.003以下		

●关于N尺寸(拉拔螺纹)

如左图所示, 于拉拔螺纹(N)处拧入螺栓, 即可方便地将定位套拉出, 完成拆卸。



■标准级 Dk6·吻合标记配合型				■标准级 Dk6·单件同轴度0.01以下			
Dk6	型号	D	A°	Dk6	型号	D	A°
13	TPNC	13	1	13	TPV (①+②组件)	13	1
16		16		16			
20		20		20			
25		25		25			
30		30		30			
32	TPVP (①销)	32	3	32	TPVB (②套)	32	3
35		35		35			
42		42		42			

■精密级 D ₀ ^{+0.005} ·单件同轴度0.005以下				■超精密级 D ₀ ^{+0.005} ·单件同轴度0.003以下			
D公差	型号	D	A°	D公差	型号	D	A°
+0.005 0	VTPV (①+②组件) VTPVP (①销) VTPVB (②套)	13	1	+0.005 0	ZTPV (①+②组件) ZTPVP (①销) ZTPVB (②套)	16	1
		16				20	
		20				25	
		25				30	

TPNC (吻合标记配合型) 使用时请对齐吻合标记。
 订购单件时, 请选择相同精度的销和套组合使用。


Alterations 追加加工: 型号 - A - (PLC·AC·BLK·PLK) TPNC 16 - 3 - PLC12-AC-BLK-PLK

3天发货: 上海·广州发货, 数量>51时, 请另询交货期。

Alterations	Code	Spec.
	PLC	变更销的L尺寸。 PLC尺寸指定单位0.1mm L-5<PLC<L ① 螺纹长度相应缩短(L-PLC)。 ② 也适用于组合件。
	AC	加工单排气面 与角度平行, 加工深0.3mm的平面。
	BLK	变更套的L尺寸公差。 L+0.2... L+0.02 ① 需要变更销的L尺寸公差时, 请与PLK并用。 ② 不适用于组装时的全长公差(参考值)。
	PLK	变更销的L尺寸公差。 L+0.1... L+0.02 ① 需要变更套的L尺寸公差时, 请与BLK并用。 ② 不适用于组装时的全长公差(参考值)。


锥度精定位销组件

一销·套分型面安装型



RoHS10

Group	型号			Dk6公差	锥面对销·套外径的 单件同轴度	材质	硬度
	组合件	销单件	套单件				
标准级	TPVX	TPVXP	TPVXB	Dk6	0.01以下	相当于SKD11	58~62HRC
精密级	VTPVX	VTPVXP	VTPVXB	D ₀ ^{+0.005}	0.005以下		



■标准级 Dk6·单件同轴度0.01以下				■精密级 D ₀ ^{+0.005} ·单件同轴度0.005以下			
Dk6	型号	D	A°	D公差	型号	D	A°
13	TPVX (①+②组件)	13	1	+0.005 0	VTPVX (①销) VTPVXB (②套)	13	1
16		16					
20		20					
25		25					
30		30					
35	TPVXP (①销)	35	3	+0.005 0	VTPVXP (①销)	25	3
42		42				30	

销底面的螺孔处有避让孔。

订购单件时, 请选择相同精度的销和套组合使用。
 TPVX·VTPVX的V尺寸与锥度精定位销组件一套分型面安装型(TPV·VTPV)不同, 不能调换使用, 请注意。

Alterations 追加加工: 型号 - A TPVX16 - 3

3天发货: 上海·广州发货, 数量>51时, 请另询交货期。

Alterations	Code	Spec.
	BLK	变更套的L尺寸公差。 L+0.2... L+0.02 ① 需要变更销的L尺寸公差时, 请与PLK并用。 ② 不适用于组装时的全长公差(参考值)。
	PLK	变更销的L尺寸公差。 L+0.1... L+0.02 ① 需要变更套的L尺寸公差时, 请与BLK并用。 ② 不适用于组装时的全长公差(参考值)。