

支承柱

一定位销孔型

RoHS10

■ 附件定位销

D	定位销
20	MSTH 8-25
25	
30	MSTH10-30
40	
50	MSTH10-35


Ⓜ 材 质 S45C
 Ⓢ 表面处理 四氧化三铁保护膜 (Fe₃O₄)
 ⓐ 附 件 定位销

Ⓢ 有时图示左侧端面带有中心孔。
 Ⓢ 因加工关系，部分产品的左右两侧端面可能无表面处理。

dh7	E	型号		L 指定单位10mm
		Type	D	
8	15	SPLG	20	40
				50
				60
				70
				80
				90
				100
				110
				120
				130
+0.015 0	20	SPLG	25	40
				50
				60
				70
				80
				90
				100
				110
				120
				130
10	20	SPLG	30	40
				50
				60
				70
				80
				90
				100
				110
				120
				130
	20	SPLG	35	40
				50
				60
				70
				80
				90
				100
				110
				120
				130

dh7	E	型号		L 指定单位10mm
		Type	D	
10	+0.015 0	SPLG	20	50
				60
				70
				80
				90
				100
				110
				120
				130
				140
		SPLG	40	50
				60
				70
				80
				90
				100
				110
				120
				130
				140
		SPLG	50	50
				60
				70
				80
				90
				100
				110
				120
				130
				140

■ 支承柱一定位销孔型 安装范例



型号	D	附件定位销长度	E	X
SPLG	20	25	15	10
	25~40	30	20	10
	50	35	20	15

Ⓢ 交货时附件定位销未组装。
 请与支承柱组装后使用。

Alterations 追加加工


型号 — L(LC) — (LKC·MC...etc.)

SPLG 35 — LC 75 — LKC — MC10

Alterations	Code	Spec.														
	LC	变更全长 LC尺寸指定单位1mm Ⓢ 同时使用LKC时， 可指定单位0.01mm Ⓢ 加工面无表面处理。														
	LKC	变更全长公差 $L \begin{matrix} +0.3 \\ +0.2 \end{matrix} \dots \begin{matrix} +0.02 \\ 0 \end{matrix}$ Ⓢ 同时使用LC时，L尺寸可指定单位0.01mm。 Ⓢ 使用LKC时，一次订购8支以内进行同时研磨。 (L尺寸公差如上所示，其精加工的偏差为0.01以内。) Ⓢ 两端面无表面处理。														
	MC	加工螺孔。 <table border="1"> <tr><th>D</th><th>选择螺纹M</th></tr> <tr><td>20</td><td>8 · 10</td></tr> <tr><td>25</td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td>10 · 12</td></tr> <tr><td>35</td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td></td></tr> <tr><td>50</td><td></td></tr> </table> Ⓢ 适用于50 ≤ L Ⓢ l = M × 2	D	选择螺纹M	20	8 · 10	25		30	10 · 12	35		40		50	
D	选择螺纹M															
20	8 · 10															
25																
30	10 · 12															
35																
40																
50																
	KF	如图所示，切削D尺寸。 KF尺寸指定单位1mm Ⓢ $\frac{d}{2} + 1 \leq KF \leq \frac{D}{2} - 1$ Ⓢ 加工面无表面处理。														
	WKF	如图所示，切削D尺寸。 WKF尺寸指定单位1mm Ⓢ $\frac{d}{2} + 1 \leq WKF \leq \frac{D}{2} - 1$ Ⓢ 加工面无表面处理。														

ex Example 使用范例

特点：由于使用了定位销固定的方式，SPLG的安装和拆卸更为便捷。



Order 订货范例

型号 — L

SPLG 35 — 80

Delivery 交货期

7 天发货

Ⓢ 上海·广州发货
 Ⓢ 数量 ≥ 51时，请另询交货期。