


支承柱

- 螺栓孔型 -




RoHS10

DSPL (标准型)

DSF (自由指定型)

D	C
16 · 18	0.5
20 ~ 35	0.8
38 ~ 60	1.0
80 ~ 120	1.5



* H尺寸の指定仅限 **DSF** 型号。
 ④ 因加工关系, 部分产品的左端面无表面处理。

M 材质 S45C
 S 表面处理 四氧化三铁保护膜 (Fe₃O₄)

■ 标准型

适用螺栓尺寸 (M)	螺栓孔			型号		L 指定单位10mm
	H	D ₁	d	Type	D	
M6	7	11	7	DSPL	16	20~100
					18	
					20	40~100
					25	
M8	9	14	9		30	40~150
					35	
M10	13	18	11		40	40~250
M12	15	20	14		50	
M16	19	26	18	60	40~300	
	L>300时, 70			80		40~350

■ 自由指定型

型号		L 指定单位1mm	M (适用螺栓规格) 选择		H 指定单位1mm		
Type	D						
DSF	16	20~100	5	6	6~50 L-H>6		
	18		5	6			
	20		5	6		8	
	25	20~150	6	8		10	
	30		6	8		10	12
	32		8	10		12	
	35	30~200	8	10		12	
	38		10	12		16	
	40		10	12		16	
	50		12	16		20	
	60		12	16		20	
	80		16	20			
100	40~200	16	20				
120		16	20				

④ 使用LK1、LK2时
 ...→L尺寸可以
 0.01mm为单位指定

适用螺栓规格 M	螺栓孔	
	D ₁	d
M 5	10	6
M 6	11	7
M 8	14	9
M10	18	11
M12	20	14
M16	26	18
M20	32	22

Order 订货范例

型号: - - -

(标准型) **DSPL 60** - **200**

(自由指定型) **DSF 40** - **195** - **M16** - **H20**

Delivery 交货期





7 天发货

④ 上海·广州发货
 ④ 数量>51时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工

(标准型) 型号: - -

(自由指定型) 型号: - - - -

Alterations	Code	Spec.
	LC	变更全长 LC尺寸指定单位1mm ④ 仅适用于 DSPL ④ 加工面无表面处理。 Lmin.<LC<Lmax.
	LK1	变更全长公差 L≤200...→L ^{+0.3} / _{+0.2} ...→L ^{+0.02} / ₀ L>200...→L ^{+0.5} / _{+0.2} ...→L ^{+0.03} / ₀ L尺寸可指定单位0.01mm ④ 两端面无表面处理。 ④ DSPL同时使用LC时, LC尺寸可指定单位0.01mm
	LK2	变更全长公差 L≤200...→L ^{+0.3} / _{+0.2} ...→L ⁰ / _{-0.02} L>200...→L ^{+0.5} / _{+0.2} ...→L ⁰ / _{-0.03} L尺寸可指定单位0.01mm ④ 两端面无表面处理。 ④ DSPL同时使用LC时, LC尺寸可指定单位0.01mm
	HN	变更内孔为通孔型(无沉孔型)。 ④ 通孔孔径为d。 ④ 仅适用于 DSF

④ 使用LK1、LK2时, 一次订货8支以内进行同时研磨。
 (L尺寸公差如表所示, 但精加工时L尺寸的偏差为0.01以内。)