


冷却水用ジョイント プラグー  
**紧凑型 冷却水用接头**  
—内接头—

ダブルバルブ 冷却用カブラ ソケット・プラグー  
**双阀自封型 冷却水用接头**  
—外接头/内接头—



■外螺纹安装

**LJPJH** (外六角肩加长型) 适用于P.981的外接头  
※外接头连接部分

**LJPJ** (内六角孔加长型) 适用于P.981的外接头  
※外接头连接部分

① 外接头部分和锥螺纹部分的两端都设有内六角孔。两端有内六角孔，但内六角孔开到两侧前端的中间处为止，并未贯通。

材质 黄铜 (C3604)  
螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹R(PT)

适用外接头	外接头连接部分		D1	D2	d	锥度外螺纹 R(PT)	l1	型号		L
	V	l						Type	No.	
冷却水用接头系列 外接头孔径 V=9.4	9.4	10.4	12	10	5.8	1/8	9	LJPJH (外六角肩加长型)	1	100 110 120 130 140 150 200 (指定单位5mm) 120~200 (指定单位10mm)
			14	13.2		1/4	11			
	9.4	10.4	10	10	1/8	9	LJPJ (内六角孔加长型)	1		
			13.2	13.2	1/4	11				

■外螺纹安装

—固定流量回转型—

**JPLJM** (耐热120°C·固定流量回转型)

—标准回转型—

**JPLJ** (耐热120°C·标准回转型)

① 锥螺纹部带内六角孔。

材质 主体:黄铜(C3604)  
内部零件:黄铜(C2700W)  
氟橡胶  
氟类润滑脂

材质 黄铜 (C3604)  
螺纹部分 JIS B 0203  
管用锥螺纹 R(PT)  
锥螺纹部带内六角孔。

适用外接头	外接头连接部分		L	L2	B	内六角孔 phi d	锥度外螺纹 R(PT)	l1	型号	
	V	l							Type	No.
冷却水用接头系列 外接头孔径 V=9.4	9.4	10.4	35.5	16.5	20	phi 6	1/8	9.5	JPLJM (固定流量回转型)	1
			38.5			1/4	12.5			
			36.5			1/8	9.5			
	9.4	10.4	39.5	15.75	19	phi 5	1/4	12.5	JPLJ (标准回转型)	2
			42.5			3/8	13.5			
			42.5			1/2	13.5			

① 内、外接头概要。P.967·968·1403~1406 ② 内、外接头对应速查表 P.970

Order 订货范例

型号 — L

LJPJ 2 — 100

JPLJ 1

Example 使用范例

可360°旋转

弹性指圈  
O形圈 氟橡胶  
外壳

·L型回转接头在螺纹紧固后，若转动头部，可改变外接头连接部的角度。  
① 若频繁旋转头部，因O形圈磨损，会导致接头漏水。

Delivery 交货期

●LJPJ·JPLJ

库存品

① 隔日上海·广州发货 P.41  
(17:00前订购的库存品可当日发货。)  
② 数量>101时，请另询交货期。

●LJPJH·JPLJM

9天发货

① 上海·广州发货  
② 数量>101时，请另询交货期。

① 请将冷却水用接头系列的外接头孔径和内接头直径尺寸配套使用。

外接头·外螺纹安装用  
**F120-SF** (耐热120°C)

※内接头连接部分(孔径V)

材质 黄铜(C3604)

适用内接头	内接头连接部分			L	扳手面宽 B1	锥度内螺纹 Rc(PT)	型号	
	孔径V	N	D1				Type	No.
前端直径V=11	11	15.3	24	48	14	1/8	外接头·外螺纹安装用 <b>F120-SF</b>	1
前端直径V=14	14	17.5	28	58	19	1/4		2
前端直径V=19	19	20	35	65	21	3/8		3
前端直径V=23.5	23.5	25.5	45	72	29	1/2		4

① 适用内接头:米思米冷却水用接头 日东接头 F120-PM(例:F120-PM2)·SF120-PM·F120-PF(例:F120-PF2)·SF120-PF ② 下述·P.989  
③ P(例:3P) ④ 内、外接头概要 P.967·968·1403~1406  
⑤ 冷却水用接头为双阀自封型结构，外接头和内接头都带有自封阀。 ⑥ 米思米不承诺此产品品牌。

■外螺纹安装

**F120-PM** (耐热120°C·内接头·外螺纹)

※外接头连接部分

材质 黄铜(C3604)

适用外接头	外接头连接部分		L	D1	B	锥度外螺纹 R(PT)	l1	型号	
	V	l						Type	No.
前端直径V=11	11	19	39.5	15.5	14	1/8	10	F120-PM (内接头·外螺纹)	1
前端直径V=14	14	22	43.5	18.5	17	1/4	13		2
前端直径V=19	19	25	50.4	23	21	3/8	13		3
前端直径V=23.5	23.5	28	62	32	29	1/2	17		4

① 米思米不承诺此产品品牌。

■内螺纹安装

**F120-PF** (耐热120°C·内接头·内螺纹)

※外接头连接部分

材质 黄铜(C3604)

适用外接头	外接头连接部分		L	D1	B	锥度内螺纹 Rc(PT)	型号	
	V	l					Type	No.
前端直径V=14	14	22	36	18.5	17	1/4	F120-PF (内接头·内螺纹)	2
前端直径V=19	19	25	40	23	21	3/8		3
前端直径V=23.5	23.5	28	44	32	29	1/2		4

① 适用外接头:米思米冷却水用接头 日东接头 F120-SF(例:F120-SF2)·SF120-SF ② 上述·P.989  
③ S(例:2S) ④ 内、外接头对应速查表 P.970 ⑤ 内、外接头概要 P.967·968·1403~1406  
⑥ 冷却水用接头为双阀自封型结构，外接头和内接头都带有自封阀。 ⑦ 米思米不承诺此产品品牌。

Order 订货范例

型号

F120-SF 2  
F120-PM 2  
F120-PF 3

Delivery 交货期

库存品

① 隔日上海·广州发货 P.41  
(17:00前订购的库存品可当日发货。)  
② 数量>101时，请另询交货期。