


不锈钢冷却水用接头

—外接头—


不锈钢冷却水用接头

—内接头—



适用内接头	内接头连接部分		D ₂	L	A	E	B	锥度内螺纹 Rc(PT)	型号	
	V	D ₁							Type	No.
内接头前端直径 V=8	8	18.5	21	46.5	27	15.25	17	1/4	SF120-MFTF	2

适用内接头: 不锈钢冷却水用接头·内接头 SUS-JPSH P.988




适用内接头	内接头连接部分		L	E	B	锥度内螺纹 Rc(PT)	型号	
	V	D ₁					Type	No.
内接头前端直径 V=9.4	9.4	17.5	41.5	15.5	17	1/4	SF120-MJTFF	2

适用内接头: 不锈钢冷却水用接头·内接头 SUS-JPJH P.988

Order 订货范例
型号
 SF120-MFTF 2
 SF120-MJTFF 2


Delivery 交货期
5 天发货
 上海·广州发货
 数量>101时, 请另询交货期。

■外螺纹安装




适用外接头	外接头连接部分		L	D ₁	B	内六角孔 ∅d	锥度外螺纹 R(PT)	l ₁	型号	
	V	l							Type	No.
外接头孔径 V=8	8	15	29	(13.5)	12	∅5	1/8	9	SUS-JPSH	1
			31	(15.5)	14	1/4	11	2		

适用外接头: 不锈钢冷却水用接头·外接头 SF120-MFTF P.987



适用外接头	外接头连接部分		L	D ₁	B	内六角孔 ∅d	锥度外螺纹 R(PT)	l ₁	型号	
	V	l							Type	No.
外接头孔径 V=10.9	10.9	20	34	(15.5)	14	∅6	1/8	9	SUS-JPLH	1
			36	1/4	11	2				



适用外接头	外接头连接部分		L	D ₁	B	内六角孔 ∅d	锥度外螺纹 R(PT)	l ₁	型号	
	V	l							Type	No.
外接头孔径 V=9.4	9.4	10.4	24.4	(13.5)	12	∅5	1/8	9	SUS-JPJH	1
			26.4	(15.5)	14	1/4	11	2		

适用外接头: 不锈钢冷却水用接头·外接头 SF120-MJTFF P.987

Order 订货范例
型号
 SUS-JPSH 2
 SUS-JPLH 2
 SUS-JPJH 2

Delivery 交货期
5 天发货
 上海·广州发货
 数量>101时, 请另询交货期。

冷却関連部品①
 カラ・ワンタッチ継手

冷却関連部品①
 接头・快速接头